

Tableau 1b - RTA pour toutes les déclarations produites, selon le revenu total - année d'imposition 2018

| RTA   | Total                | Revenu total<br>(000\$) | Moins de 5 000\$     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                          |                          |       |     | Plus de 250 000\$ |
|-------|----------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|-------|-----|-------------------|
|       |                      |                         | 5 000\$<br>à 9 999\$ | 10 000\$<br>à 14 999\$ | 15 000\$<br>à 19 999\$ | 20 000\$<br>à 24 999\$ | 25 000\$<br>à 29 999\$ | 30 000\$<br>à 34 999\$ | 35 000\$<br>à 39 999\$ | 40 000\$<br>à 44 999\$ | 45 000\$<br>à 49 999\$ | 50 000\$<br>à 54 999\$ | 55 000\$<br>à 59 999\$ | 60 000\$<br>à 69 999\$ | 70 000\$<br>à 79 999\$ | 80 000\$<br>à 89 999\$ | 90 000\$<br>à 99 999\$ | 100 000\$<br>à 149 999\$ | 150 000\$<br>à 249 999\$ |       |     |                   |
| PR 59 | Colombie-Britannique |                         |                      |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                          |                          |       |     |                   |
| V0A   | 11 980               | 587 364                 | 760                  | 490                    | 760                    | 880                    | 940                    | 840                    | 790                    | 700                    | 710                    | 630                    | 540                    | 490                    | 810                    | 710                    | 490                    | 380                      | 770                      | 230   | 70  |                   |
| V0B   | 28 040               | 1 428 415               | 2 180                | 1 320                  | 2 080                  | 2 380                  | 2 610                  | 1 860                  | 1 590                  | 1 520                  | 1 320                  | 1 270                  | 960                    | 900                    | 1 430                  | 1 150                  | 930                    | 700                      | 2 700                    | 960   | 220 |                   |
| V0C   | 18 830               | 1 047 658               | 2 370                | 900                    | 1 250                  | 1 280                  | 1 180                  | 900                    | 840                    | 790                    | 820                    | 700                    | 650                    | 580                    | 1 050                  | 960                    | 790                    | 710                      | 2 040                    | 890   | 150 |                   |
| V0E   | 57 590               | 2 464 446               | 4 690                | 2 900                  | 4 790                  | 5 490                  | 5 480                  | 4 110                  | 3 590                  | 3 480                  | 2 980                  | 2 830                  | 2 190                  | 1 920                  | 3 230                  | 2 590                  | 1 900                  | 1 390                    | 2 920                    | 860   | 270 |                   |
| V0G   | 21 990               | 981 224                 | 1 570                | 1 120                  | 1 970                  | 2 030                  | 2 130                  | 1 500                  | 1 320                  | 1 250                  | 1 100                  | 1 070                  | 880                    | 740                    | 1 210                  | 960                    | 720                    | 650                      | 1 280                    | 390   | 120 |                   |
| V0H   | 47 880               | 2 149 551               | 3 040                | 2 140                  | 3 710                  | 4 610                  | 4 890                  | 3 580                  | 3 060                  | 3 120                  | 2 690                  | 2 610                  | 1 970                  | 1 790                  | 2 690                  | 2 080                  | 1 530                  | 1 050                    | 2 130                    | 820   | 370 |                   |
| V0J   | 40 830               | 1 797 101               | 6 010                | 2 320                  | 2 970                  | 3 240                  | 2 950                  | 2 290                  | 1 940                  | 1 960                  | 1 710                  | 1 540                  | 1 310                  | 1 240                  | 2 240                  | 2 050                  | 1 770                  | 1 510                    | 2 960                    | 650   | 170 |                   |
| V0K   | 27 510               | 1 069 157               | 3 260                | 1 530                  | 2 510                  | 2 920                  | 2 740                  | 1 920                  | 1 630                  | 1 440                  | 1 270                  | 1 110                  | 840                    | 800                    | 1 250                  | 1 060                  | 840                    | 590                      | 1 380                    | 360   | 80  |                   |
| V0L   | 3 810                | 108 619                 | 1 160                | 240                    | 350                    | 420                    | 260                    | 180                    | 150                    | 140                    | 130                    | 90                     | 80                     | 70                     | 110                    | 100                    | 80                     | 60                       | 150                      | 30    | 10  |                   |
| V0M   | 9 450                | 372 046                 | 1 280                | 450                    | 750                    | 830                    | 870                    | 640                    | 570                    | 580                    | 450                    | 470                    | 340                    | 310                    | 490                    | 360                    | 270                    | 230                      | 400                      | 120   | 40  |                   |
| V0N   | 60 050               | 3 002 175               | 5 370                | 3 070                  | 4 440                  | 5 030                  | 4 830                  | 3 840                  | 3 380                  | 3 520                  | 3 010                  | 2 900                  | 2 370                  | 2 130                  | 3 590                  | 2 820                  | 2 100                  | 1 710                    | 3 780                    | 1 550 | 630 |                   |
| V0P   | 5 710                | 218 346                 | 590                  | 360                    | 610                    | 650                    | 550                    | 380                    | 360                    | 330                    | 240                    | 230                    | 200                    | 170                    | 250                    | 200                    | 160                    | 130                      | 220                      | 80    | 20  |                   |
| V0R   | 57 190               | 2 662 581               | 4 210                | 2 700                  | 4 470                  | 5 040                  | 4 850                  | 3 740                  | 3 530                  | 3 510                  | 3 170                  | 3 080                  | 2 330                  | 2 070                  | 3 440                  | 2 820                  | 2 120                  | 1 480                    | 3 240                    | 1 020 | 370 |                   |
| V0S   | 310                  | 12 140                  | 50                   | 10                     | 20                     | 20                     | 30                     | 20                     | 20                     | 20                     | 20                     | 20                     | 20                     | 10                     | 20                     | 10                     | 10                     | 10                       | 10                       |       |     |                   |
| V0T   | 6 170                | 195 566                 | 1 450                | 470                    | 510                    | 570                    | 490                    | 360                    | 300                    | 300                    | 230                    | 210                    | 170                    | 150                    | 230                    | 170                    | 160                    | 130                      | 210                      | 60    | 20  |                   |
| V0V   | 1 340                | 31 059                  | 430                  | 130                    | 140                    | 160                    | 80                     | 60                     | 40                     | 40                     | 30                     | 20                     | 20                     | 30                     | 50                     | 20                     | 20                     | 20                       | 30                       | 10    |     |                   |
| V0W   | 330                  | 13 697                  | 40                   | 20                     | 20                     | 20                     | 50                     | 20                     | 20                     | 10                     | 30                     | 10                     | 20                     | 10                     | 10                     | 20                     | 10                     | 10                       | 10                       | 10    |     |                   |
| V0X   | 18 030               | 721 490                 | 1 580                | 980                    | 1 790                  | 1 990                  | 1 980                  | 1 320                  | 1 090                  | 1 050                  | 840                    | 750                    | 600                    | 490                    | 870                    | 620                    | 500                    | 430                      | 870                      | 220   | 90  |                   |
| V1A   | 6 890                | 339 762                 | 410                  | 300                    | 420                    | 490                    | 590                    | 490                    | 460                    | 420                    | 390                    | 360                    | 310                    | 290                    | 440                    | 390                    | 280                    | 200                      | 460                      | 170   | 20  |                   |
| V1B   | 18 290               | 1 042 188               | 1 180                | 800                    | 1 200                  | 1 190                  | 1 290                  | 1 170                  | 970                    | 1 020                  | 990                    | 1 000                  | 810                    | 700                    | 1 230                  | 980                    | 870                    | 640                      | 1 320                    | 660   | 280 |                   |
| V1C   | 21 110               | 1 061 530               | 1 320                | 870                    | 1 600                  | 1 690                  | 1 790                  | 1 370                  | 1 280                  | 1 280                  | 1 170                  | 1 130                  | 850                    | 780                    | 1 190                  | 1 040                  | 800                    | 660                      | 1 570                    | 550   | 160 |                   |
| V1E   | 16 990               | 780 915                 | 1 090                | 780                    | 1 300                  | 1 480                  | 1 660                  | 1 290                  | 1 090                  | 1 110                  | 950                    | 850                    | 700                    | 560                    | 1 030                  | 820                    | 630                    | 380                      | 850                      | 320   | 100 |                   |
| V1G   | 12 450               | 684 504                 | 980                  | 540                    | 920                    | 890                    | 890                    | 650                    | 640                    | 620                    | 570                    | 580                    | 530                    | 460                    | 780                    | 700                    | 580                    | 430                      | 1 090                    | 490   | 110 |                   |
| V1H   | 11 770               | 599 837                 | 780                  | 460                    | 780                    | 950                    | 970                    | 830                    | 780                    | 730                    | 700                    | 690                    | 530                    | 430                    | 750                    | 550                    | 430                    | 300                      | 680                      | 300   | 140 |                   |
| V1J   | 19 700               | 1 256 098               | 1 670                | 810                    | 1 090                  | 1 050                  | 1 090                  | 980                    | 840                    | 910                    | 830                    | 860                    | 750                    | 730                    | 1 310                  | 1 150                  | 1 010                  | 830                      | 2 420                    | 1 110 | 280 |                   |
| V1K   | 7 970                | 333 192                 | 950                  | 410                    | 790                    | 820                    | 780                    | 480                    | 440                    | 400                    | 320                    | 300                    | 260                    | 260                    | 360                    | 320                    | 270                    | 190                      | 470                      | 110   | 40  |                   |
| V1L   | 14 570               | 675 796                 | 940                  | 760                    | 1 200                  | 1 270                  | 1 270                  | 1 010                  | 890                    | 920                    | 800                    | 750                    | 630                    | 560                    | 900                    | 680                    | 500                    | 380                      | 740                      | 260   | 110 |                   |
| V1M   | 25 300               | 1 576 371               | 1 990                | 1 090                  | 1 420                  | 1 410                  | 1 550                  | 1 340                  | 1 310                  | 1 300                  | 1 230                  | 1 300                  | 1 090                  | 980                    | 1 740                  | 1 490                  | 1 300                  | 1 010                    | 2 390                    | 970   | 410 |                   |
| V1N   | 10 860               | 529 565                 | 760                  | 530                    | 790                    | 850                    | 970                    | 730                    | 610                    | 610                    | 530                    | 550                    | 410                    | 390                    | 630                    | 560                    | 430                    | 380                      | 890                      | 210   | 60  |                   |
| V1P   | 7 110                | 381 752                 | 540                  | 340                    | 500                    | 490                    | 450                    | 430                    | 390                    | 390                    | 380                    | 370                    | 310                    | 300                    | 490                    | 370                    | 320                    | 240                      | 500                      | 230   | 80  |                   |
| V1R   | 8 290                | 387 946                 | 520                  | 360                    | 670                    | 680                    | 730                    | 590                    | 500                    | 550                    | 470                    | 450                    | 330                    | 300                    | 460                    | 350                    | 280                    | 270                      | 620                      | 150   | 30  |                   |
| V1S   | 9 870                | 583 857                 | 710                  | 370                    | 560                    | 570                    | 580                    | 540                    | 500                    | 550                    | 470                    | 530                    | 410                    | 390                    | 670                    | 630                    | 510                    | 400                      | 1 020                    | 360   | 110 |                   |
| V1T   | 24 460               | 1 008 332               | 1 460                | 1 050                  | 2 260                  | 2 400                  | 2 680                  | 1 870                  | 1 650                  | 1 580                  | 1 430                  | 1 310                  | 1 060                  | 850                    | 1 350                  | 1 000                  | 770                    | 510                      | 860                      | 290   | 110 |                   |
| V1V   | 18 370               | 1 094 385               | 1 390                | 760                    | 1 020                  | 1 080                  | 1 170                  | 1 000                  | 930                    | 1 100                  | 1 020                  | 1 000                  | 780                    | 730                    | 1 310                  | 1 130                  | 880                    | 630                      | 1 460                    | 680   | 310 |                   |
| V1W   | 29 150               | 1 925 195               | 1 820                | 1 230                  | 1 790                  | 1 960                  | 2 040                  | 1 690                  | 1 560                  | 1 650                  | 1 470                  | 1 490                  | 1 210                  | 1 060                  | 1 830                  | 1 580                  | 1 290                  | 980                      | 2 360                    | 1 360 | 790 |                   |
| V1X   | 28 080               | 1 112 963               | 2 010                | 1 450                  | 2 480                  | 2 530                  | 2 780                  | 2 050                  | 1 960                  | 1 860                  | 1 630                  | 1 520                  | 1 280                  | 1 030                  | 1 680                  | 1 240                  | 820                    | 580                      | 840                      | 260   | 80  |                   |
| V1Y   | 30 640               | 1 551 848               | 1 720                | 1 250                  | 2 380                  | 2 690                  | 2 880                  | 2 160                  | 1 920                  | 1 890                  | 1 750                  | 1 680                  | 1 360                  | 1 160                  | 1 850                  | 1 470                  | 1 080                  | 800                      | 1 550                    | 710   | 360 |                   |
| V1Z   | 12 300               | 663 832                 | 780                  | 570                    | 870                    | 910                    | 950                    | 690                    | 680                    | 690                    | 650                    | 660                    | 530                    | 470                    | 790                    | 660                    | 530                    | 380                      | 890                      | 430   | 160 |                   |
| V2A   | 34 300               | 1 560 910               | 1 940                | 1 440                  | 2 730                  | 3 270                  | 3 470                  | 2 650                  | 2 210                  | 2 290                  | 1 880                  | 1 840                  | 1 470                  | 1 320                  | 2 090                  | 1 530                  | 1 040                  | 730                      | 1 540                    | 630   | 260 |                   |
| V2B   | 32 290               | 1 389 679               | 2 170                | 1 590                  | 2 840                  | 2 820                  | 2 940                  | 2 240                  | 2 020                  | 2 000                  | 1 750                  | 1 700                  | 1 370                  | 1 200                  | 2 010                  | 1 470                  | 1 180                  | 760                      | 1 690                    | 470   | 70  |                   |
| V2C   | 21 630               | 1 091 673               | 1 810                | 1 100                  | 1 630                  | 1 610                  | 1 690                  | 1 370                  | 1 180                  | 1 220                  | 1 040                  | 1 050                  | 900                    | 770                    | 1 320                  | 1 100                  | 850                    | 700                      | 1 510                    | 570   | 210 |                   |
| V2E   | 12 430               | 718 377                 | 950                  | 600                    | 770                    | 760                    | 790                    | 640                    | 680                    | 640                    | 580                    | 640                    | 500                    | 450                    | 830                    | 680                    | 620                    | 490                      | 1 150                    | 490   | 170 |                   |
| V2G   | 14 780               | 699 318                 | 1 290                | 710                    | 1 240                  | 1 170                  | 1 120                  | 930                    | 800                    | 810                    | 700                    | 670                    | 510                    | 530                    | 900                    | 850                    | 610                    | 490                      | 1 130                    | 260   | 70  |                   |
| V2H   | 6 060                | 341 422                 | 620                  | 220                    | 340                    | 360                    | 390                    | 310                    | 310                    | 350                    | 310                    | 330                    | 270                    | 250                    | 380                    | 390                    | 280                    | 200                      | 470                      | 210   | 90  |                   |
| V2J   | 18 670               | 896 179                 | 1 560                | 970                    | 1 640                  | 1 670                  | 1 740                  | 1 190                  | 1 040                  | 1 030                  | 870                    | 740                    | 620                    | 580                    | 1 000                  | 930                    | 770                    | 580                      | 1 390                    | 270   | 90  |                   |
| V2K   | 16 460               | 950 035                 | 1 200                | 630                    | 950                    | 1 000                  | 1 050                  | 880                    | 830                    | 880                    | 850                    | 810                    | 680                    | 650                    | 1 090                  | 980                    | 910                    | 680                      | 1 700                    | 560   | 150 |                   |
| V2L   | 8 470                | 343 594                 | 710                  | 550                    | 1 070                  | 860                    | 790                    | 570                    | 470                    | 460                    | 390                    | 360                    | 300                    | 230                    | 420                    | 320                    | 270                    | 180                      | 340                      | 120   | 40  |                   |
| V2M   | 18 510               | 866 679                 | 1 51                 |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                          |                          |       |     |                   |



Tableau 1b - RTA pour toutes les déclarations produites, selon le revenu total - année d'imposition 2018

| RTA | Total  | Revenu total<br>(000\$) | Moins de<br>5 000\$ | 5 000\$<br>à<br>9 999\$ | 10 000\$<br>à<br>14 999\$ | 15 000\$<br>à<br>19 999\$ | 20 000\$<br>à<br>24 999\$ | 25 000\$<br>à<br>29 999\$ | 30 000\$<br>à<br>34 999\$ | 35 000\$<br>à<br>39 999\$ | 40 000\$<br>à<br>44 999\$ | 45 000\$<br>à<br>49 999\$ | 50 000\$<br>à<br>54 999\$ | 55 000\$<br>à<br>59 999\$ | 60 000\$<br>à<br>69 999\$ | 70 000\$<br>à<br>79 999\$ | 80 000\$<br>à<br>89 999\$ | 90 000\$<br>à<br>99 999\$ | 100 000\$<br>à<br>149 999\$ | 150 000\$<br>à<br>249 999\$ | Plus de<br>250 000\$ |
|-----|--------|-------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|
| V4G | 330    | 34 219                  | 30                  | 10                      | 20                        | 20                        | 10                        | 20                        | 20                        | 10                        | 20                        | 20                        | 20                        | 10                        | 30                        | 20                        | 20                        | 10                        | 40                          | 20                          | 10                   |
| V4K | 20 120 | 1 160 242               | 1 280               | 820                     | 1 230                     | 1 250                     | 1 330                     | 1 150                     | 1 130                     | 1 110                     | 1 100                     | 1 040                     | 960                       | 830                       | 1 500                     | 1 150                     | 1 000                     | 710                       | 1 590                       | 690                         | 280                  |
| V4L | 6 610  | 478 084                 | 360                 | 240                     | 300                       | 360                       | 380                       | 340                       | 320                       | 360                       | 340                       | 360                       | 310                       | 290                       | 470                       | 390                       | 320                       | 240                       | 690                         | 360                         | 210                  |
| V4M | 11 870 | 844 565                 | 870                 | 530                     | 640                       | 700                       | 790                       | 580                       | 530                       | 560                       | 580                       | 620                       | 480                       | 450                       | 790                       | 690                       | 550                       | 420                       | 1 110                       | 630                         | 360                  |
| V4N | 63 430 | 3 017 478               | 7 230               | 3 730                   | 5 060                     | 4 680                     | 3 940                     | 3 410                     | 3 220                     | 3 250                     | 3 230                     | 3 050                     | 2 620                     | 2 470                     | 3 970                     | 3 320                     | 2 520                     | 1 910                     | 3 980                       | 1 400                       | 470                  |
| V4P | 10 320 | 707 359                 | 990                 | 460                     | 650                       | 750                       | 690                       | 520                       | 420                       | 470                       | 490                       | 490                       | 390                       | 360                       | 610                       | 580                       | 450                       | 380                       | 820                         | 470                         | 340                  |
| V4R | 11 970 | 693 873                 | 990                 | 560                     | 780                       | 700                       | 760                       | 620                       | 580                       | 610                       | 570                       | 570                       | 490                       | 460                       | 810                       | 680                       | 620                       | 480                       | 1 110                       | 450                         | 150                  |
| V4S | 5 770  | 283 105                 | 520                 | 290                     | 490                       | 430                       | 360                       | 340                       | 330                       | 300                       | 280                       | 300                       | 230                       | 250                       | 340                       | 300                       | 240                       | 200                       | 420                         | 130                         | 40                   |
| V4T | 23 880 | 1 169 883               | 1 640               | 1 010                   | 1 620                     | 1 760                     | 2 020                     | 1 580                     | 1 440                     | 1 540                     | 1 370                     | 1 420                     | 1 110                     | 950                       | 1 590                     | 1 240                     | 890                       | 660                       | 1 340                       | 560                         | 160                  |
| V4V | 13 390 | 719 844                 | 860                 | 590                     | 930                       | 1 020                     | 1 080                     | 820                       | 810                       | 780                       | 720                       | 740                       | 610                       | 520                       | 850                       | 720                       | 530                       | 400                       | 900                         | 400                         | 130                  |
| V4W | 16 090 | 777 187                 | 1 280               | 780                     | 1 220                     | 1 290                     | 1 310                     | 1 010                     | 930                       | 890                       | 860                       | 810                       | 700                       | 650                       | 1 060                     | 800                       | 650                       | 500                       | 920                         | 330                         | 130                  |
| V4X | 10 380 | 539 982                 | 1 020               | 560                     | 840                       | 870                       | 680                       | 640                       | 620                       | 550                       | 480                       | 460                       | 430                       | 320                       | 670                       | 480                       | 390                       | 300                       | 620                         | 320                         | 140                  |
| V4Z | 3 730  | 198 898                 | 360                 | 190                     | 260                       | 240                       | 250                       | 220                       | 180                       | 200                       | 190                       | 190                       | 140                       | 150                       | 230                       | 190                       | 170                       | 130                       | 280                         | 100                         | 60                   |
| V5A | 19 940 | 1 044 690               | 3 040               | 1 200                   | 1 470                     | 1 380                     | 1 210                     | 1 000                     | 840                       | 850                       | 830                       | 850                       | 770                       | 700                       | 1 140                     | 940                       | 740                       | 580                       | 1 460                       | 660                         | 290                  |
| V5B | 18 540 | 916 044                 | 2 250               | 1 120                   | 1 500                     | 1 460                     | 1 260                     | 980                       | 880                       | 930                       | 850                       | 850                       | 730                       | 640                       | 1 050                     | 910                       | 690                       | 520                       | 1 180                       | 510                         | 220                  |
| V5C | 26 190 | 1 436 731               | 2 620               | 1 230                   | 1 800                     | 1 990                     | 1 850                     | 1 390                     | 1 240                     | 1 320                     | 1 200                     | 1 190                     | 1 080                     | 980                       | 1 740                     | 1 400                     | 1 200                     | 850                       | 1 940                       | 850                         | 330                  |
| V5E | 22 410 | 996 214                 | 2 890               | 1 280                   | 2 090                     | 2 080                     | 1 710                     | 1 230                     | 1 130                     | 1 180                     | 1 020                     | 980                       | 910                       | 730                       | 1 180                     | 870                       | 700                       | 530                       | 1 230                       | 480                         | 210                  |
| V5G | 16 970 | 813 856                 | 1 730               | 1 010                   | 1 470                     | 1 520                     | 1 220                     | 920                       | 870                       | 850                       | 810                       | 840                       | 720                       | 630                       | 1 000                     | 760                       | 630                       | 480                       | 980                         | 360                         | 150                  |
| V5H | 34 600 | 1 386 231               | 5 520               | 2 240                   | 3 080                     | 3 040                     | 2 500                     | 1 870                     | 1 840                     | 1 700                     | 1 650                     | 1 520                     | 1 310                     | 1 100                     | 1 840                     | 1 320                     | 1 060                     | 730                       | 1 560                       | 520                         | 200                  |
| V5J | 19 200 | 833 397                 | 2 480               | 1 300                   | 1 670                     | 1 650                     | 1 350                     | 1 130                     | 1 030                     | 970                       | 900                       | 840                       | 720                       | 650                       | 1 080                     | 800                       | 640                       | 460                       | 970                         | 390                         | 170                  |
| V5K | 18 920 | 919 999                 | 1 610               | 1 020                   | 1 680                     | 1 860                     | 1 530                     | 1 140                     | 1 050                     | 990                       | 880                       | 870                       | 790                       | 610                       | 1 050                     | 820                       | 700                       | 510                       | 1 160                       | 450                         | 200                  |
| V5L | 15 660 | 800 157                 | 1 080               | 700                     | 1 430                     | 1 500                     | 1 130                     | 930                       | 800                       | 800                       | 770                       | 750                       | 690                       | 590                       | 1 010                     | 760                       | 650                       | 470                       | 1 050                       | 390                         | 150                  |
| V5M | 19 550 | 766 194                 | 2 050               | 1 110                   | 2 010                     | 2 320                     | 1 660                     | 1 300                     | 1 150                     | 1 060                     | 900                       | 890                       | 760                       | 630                       | 980                       | 700                       | 510                       | 400                       | 770                         | 250                         | 110                  |
| V5N | 28 730 | 1 307 499               | 2 480               | 1 580                   | 2 560                     | 3 010                     | 2 310                     | 1 690                     | 1 610                     | 1 540                     | 1 400                     | 1 370                     | 1 140                     | 960                       | 1 630                     | 1 290                     | 1 000                     | 730                       | 1 610                       | 590                         | 240                  |
| V5P | 27 690 | 1 051 595               | 3 000               | 1 760                   | 2 860                     | 3 230                     | 2 320                     | 1 880                     | 1 600                     | 1 570                     | 1 380                     | 1 240                     | 1 030                     | 850                       | 1 360                     | 970                       | 680                       | 490                       | 1 030                       | 320                         | 130                  |
| V5R | 41 240 | 1 546 829               | 4 650               | 2 580                   | 4 080                     | 4 360                     | 3 250                     | 2 740                     | 2 540                     | 2 340                     | 2 220                     | 1 870                     | 1 720                     | 1 370                     | 2 200                     | 1 510                     | 1 070                     | 780                       | 1 410                       | 460                         | 120                  |
| V5S | 24 640 | 1 100 229               | 2 520               | 1 300                   | 2 090                     | 2 340                     | 1 750                     | 1 440                     | 1 370                     | 1 330                     | 1 250                     | 1 240                     | 1 050                     | 880                       | 1 430                     | 1 120                     | 950                       | 670                       | 1 330                       | 450                         | 160                  |
| V5T | 20 110 | 1 146 202               | 1 160               | 800                     | 1 510                     | 1 470                     | 1 270                     | 1 050                     | 970                       | 990                       | 1 000                     | 1 010                     | 910                       | 840                       | 1 410                     | 1 290                     | 1 030                     | 800                       | 1 710                       | 660                         | 250                  |
| V5V | 19 730 | 1 098 789               | 1 650               | 950                     | 1 490                     | 1 700                     | 1 290                     | 1 130                     | 1 010                     | 1 000                     | 960                       | 940                       | 770                       | 720                       | 1 120                     | 990                       | 830                       | 660                       | 1 470                       | 720                         | 350                  |
| V5W | 17 190 | 780 139                 | 1 710               | 960                     | 1 560                     | 1 700                     | 1 270                     | 1 090                     | 970                       | 1 000                     | 830                       | 830                       | 680                       | 560                       | 920                       | 690                       | 550                       | 400                       | 920                         | 390                         | 150                  |
| V5X | 25 340 | 955 906                 | 3 030               | 1 610                   | 2 550                     | 2 790                     | 1 960                     | 1 680                     | 1 510                     | 1 460                     | 1 340                     | 1 180                     | 970                       | 820                       | 1 190                     | 850                       | 650                       | 430                       | 900                         | 310                         | 120                  |
| V5Y | 14 730 | 1 130 892               | 1 320               | 620                     | 870                       | 840                       | 800                       | 630                       | 570                       | 570                       | 570                       | 550                       | 550                       | 500                       | 950                       | 920                       | 750                       | 600                       | 1 580                       | 1 020                       | 530                  |
| V5Z | 19 720 | 1 419 770               | 1 840               | 830                     | 1 160                     | 1 290                     | 1 120                     | 860                       | 750                       | 810                       | 830                       | 770                       | 780                       | 720                       | 1 200                     | 1 150                     | 1 040                     | 770                       | 2 000                       | 1 150                       | 680                  |
| V6A | 17 300 | 813 463                 | 1 230               | 1 270                   | 3 070                     | 2 920                     | 1 490                     | 740                       | 610                       | 530                       | 500                       | 440                       | 400                       | 370                       | 650                       | 570                       | 440                       | 400                       | 960                         | 510                         | 230                  |
| V6B | 29 020 | 2 089 155               | 3 090               | 1 680                   | 2 550                     | 2 010                     | 1 400                     | 1 140                     | 1 010                     | 950                       | 960                       | 1 010                     | 880                       | 840                       | 1 610                     | 1 500                     | 1 310                     | 1 170                     | 3 280                       | 1 780                       | 870                  |
| V6C | 6 660  | 661 361                 | 750                 | 350                     | 670                       | 1 110                     | 680                       | 380                       | 240                       | 220                       | 170                       | 170                       | 140                       | 130                       | 180                       | 140                       | 150                       | 120                       | 350                         | 310                         | 420                  |
| V6E | 25 790 | 2 030 319               | 2 380               | 1 100                   | 1 710                     | 1 760                     | 1 640                     | 1 240                     | 1 100                     | 1 110                     | 1 170                     | 1 130                     | 1 060                     | 1 060                     | 1 670                     | 1 390                     | 1 180                     | 910                       | 2 190                       | 1 130                       | 880                  |
| V6G | 22 860 | 1 428 021               | 1 810               | 960                     | 1 460                     | 1 640                     | 1 580                     | 1 180                     | 1 170                     | 1 200                     | 1 080                     | 1 100                     | 1 070                     | 910                       | 1 580                     | 1 270                     | 1 020                     | 720                       | 1 810                       | 850                         | 450                  |
| V6H | 17 570 | 1 568 597               | 1 270               | 620                     | 870                       | 870                       | 860                       | 730                       | 660                       | 720                       | 790                       | 820                       | 730                       | 660                       | 1 310                     | 1 130                     | 920                       | 750                       | 1 840                       | 1 160                       | 870                  |
| V6J | 19 140 | 1 610 612               | 1 530               | 760                     | 1 030                     | 1 030                     | 990                       | 810                       | 720                       | 790                       | 780                       | 790                       | 750                       | 730                       | 1 390                     | 1 200                     | 1 060                     | 800                       | 2 000                       | 1 210                       | 800                  |
| V6K | 20 820 | 1 599 904               | 1 680               | 860                     | 1 090                     | 1 150                     | 1 100                     | 870                       | 870                       | 870                       | 920                       | 900                       | 850                       | 790                       | 1 440                     | 1 290                     | 1 040                     | 830                       | 2 270                       | 1 270                       | 740                  |
| V6L | 8 170  | 677 118                 | 1 170               | 450                     | 570                       | 580                       | 490                       | 360                       | 290                       | 270                       | 230                       | 290                       | 290                       | 220                       | 400                       | 330                       | 310                       | 240                       | 710                         | 530                         | 460                  |
| V6M | 13 800 | 1 033 654               | 1 960               | 760                     | 930                       | 970                       | 810                       | 580                       | 600                       | 580                       | 520                       | 520                       | 480                       | 370                       | 710                       | 600                       | 490                       | 410                       | 1 080                       | 780                         | 630                  |
| V6N | 10 840 | 1 114 063               | 1 670               | 630                     | 650                       | 620                       | 540                       | 430                       | 380                       | 360                       | 320                       | 390                       | 260                       | 270                       | 500                       | 490                       | 350                       | 330                       | 970                         | 810                         | 870                  |
| V6P | 25 750 | 1 458 279               | 3 640               | 1 570                   | 1 990                     | 2 110                     | 1 750                     | 1 370                     | 1 300                     | 1 210                     | 1 190                     | 1 050                     | 910                       | 820                       | 1 310                     | 1 060                     | 850                       | 620                       | 1 530                       | 910                         | 580                  |
| V6R | 14 920 | 1 454 955               | 1 760               | 850                     | 950                       | 870                       | 820                       | 620                       | 530                       | 510                       | 480                       | 550                       | 470                       | 460                       | 840                       | 780                       | 620                       | 480                       | 1 390                       | 1 020                       | 930                  |
| V6S | 9 960  | 690 562                 | 1 870               | 660                     | 660                       | 590                       | 480                       | 450                       | 340                       | 330                       | 300                       | 320                       | 260                       | 250                       | 430                       | 450                       | 330                       | 320                       | 860                         | 660                         | 420                  |
| V6T | 10 650 | 559 759                 | 3 800               | 1 010                   | 760                       | 570                       | 470                       | 390                       | 300                       | 280                       | 240                       | 240                       | 200                       | 160                       | 320                       | 270                       | 230                       | 180                       | 570                         | 410                         | 290                  |
| V6V | 9 860  | 446 059                 | 1 230               | 560                     | 850                       | 900                       | 660                       | 530                       | 480                       | 510                       | 470                       | 480                       | 370                       | 360                       | 580                       | 470                       | 360                       | 250                       | 510                         | 210                         | 80                   |
| V6W | 1 610  | 80 031                  | 170                 | 80                      | 100                       | 110                       | 110                       | 100                       | 100                       | 80                        | 80                        | 100                       | 80                        | 70                        | 110                       | 90                        | 70                        | 30                        | 80                          | 40                          | 20                   |
| V6X | 33 570 | 1 323 407               | 5 490               | 2 260                   | 3 340                     | 3 230                     | 2 310                     | 2 000                     | 1 770                     | 1 660                     | 1 500                     | 1 370                     | 1 230                     | 1 050                     | 1 590                     | 1 220                     | 920                       | 640                       | 1 330                       | 470                         | 210                  |
| V6Y | 42 040 | 1 568 111               | 6 720               | 3 010                   | 4 270                     | 4 310                     | 2 960                     | 2 350                     | 2 210                     | 2 030                     | 1 830                     | 1 770                     | 1 510                     | 1 300                     | 2 030                     | 1 470                     | 1 100                     | 850                       | 1 520                       | 600                         | 220                  |
| V6Z | 15 520 | 1 305 201               | 1 560               | 700                     | 1 120                     | 990                       | 760                       | 610                       | 540                       | 550                       | 540                       | 550                       | 530                       | 510                       | 900                       | 850                       | 720                       | 620                       | 1 760                       | 1 050                       | 680                  |
| V7A | 22 450 | 955 607                 | 2 960               | 1 410                   | 1 980                     | 1 950                     | 1 550                     | 1 400                     | 1 260                     | 1 170                     | 1 110                     | 990                       | 860                       | 780                       | 1 270                     | 940                       | 740                       | 480                       | 1 040                       | 410                         | 170                  |
| V7B | 680    | 43 821                  | 60                  | 30                      | 30                        | 40                        | 40                        | 20                        | 30                        | 40                        | 20                        | 40                        | 30                        | 30                        | 50                        | 40                        | 30                        | 70                        | 30                          | 10                          |                      |
| V7C | 33 420 | 1 461 549               | 5 100               | 2 220                   | 3 180                     | 3 040                     | 2 270                     | 1 730                     | 1 610                     | 1 540                     | 1 460                     | 1 350                     | 1 190                     | 1 020                     | 1 720                     | 1 320                     | 1 010                     | 780                       | 1 710                       | 800                         | 370                  |
| V7E | 31 030 | 1 647 352               | 3 500               | 1 750                   | 2 350                     | 2 220                     | 1 960                     | 1 580                     | 1 420                     | 1 470                     | 1 440                     | 1 410                     | 1 210                     | 1 090                     | 1 840                     | 1 580                     | 1 390                     | 1 040                     | 2 330                       | 1 020                       | 430                  |
| V7G | 9 670  | 825 226                 | 720                 | 410                     | 520                       | 510                       | 480                       | 390                       | 390                       | 360                       | 410                       | 470                       | 350                       | 350                       | 580                       | 570                       | 550                       | 420                       | 1 080                       | 680                         | 450                  |
| V7H | 10 080 |                         |                     |                         |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                             |                             |                      |



Tableau 1b - RTA pour toutes les déclarations produites, selon le revenu total - année d'imposition 2018

| RTA   | Total     | Revenu total<br>(000\$) | Moins de<br>5 000\$ | 5 000\$<br>à<br>9 999\$ | 10 000\$<br>à<br>14 999\$ | 15 000\$<br>à<br>19 999\$ | 20 000\$<br>à<br>24 999\$ | 25 000\$<br>à<br>29 999\$ | 30 000\$<br>à<br>34 999\$ | 35 000\$<br>à<br>39 999\$ | 40 000\$<br>à<br>44 999\$ | 45 000\$<br>à<br>49 999\$ | 50 000\$<br>à<br>54 999\$ | 55 000\$<br>à<br>59 999\$ | 60 000\$<br>à<br>69 999\$ | 70 000\$<br>à<br>79 999\$ | 80 000\$<br>à<br>89 999\$ | 90 000\$<br>à<br>99 999\$ | 100 000\$<br>à<br>149 999\$ | 150 000\$<br>à<br>249 999\$ | Plus de<br>250 000\$ |
|-------|-----------|-------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|
| V8P   | 14 180    | 747 983                 | 1 070               | 650                     | 870                       | 960                       | 970                       | 830                       | 780                       | 800                       | 770                       | 810                       | 650                       | 590                       | 910                       | 820                       | 670                       | 510                       | 1 000                       | 400                         | 140                  |
| V8R   | 18 870    | 1 189 464               | 1 250               | 780                     | 1 140                     | 1 240                     | 1 300                     | 1 110                     | 990                       | 990                       | 1 020                     | 1 050                     | 860                       | 760                       | 1 300                     | 1 060                     | 870                       | 700                       | 1 390                       | 700                         | 380                  |
| V8S   | 13 330    | 1 001 965               | 790                 | 500                     | 670                       | 750                       | 750                       | 660                       | 630                       | 630                       | 640                       | 700                       | 570                       | 550                       | 890                       | 810                       | 740                       | 570                       | 1 260                       | 780                         | 430                  |
| V8T   | 17 300    | 830 598                 | 1 190               | 800                     | 1 460                     | 1 520                     | 1 420                     | 1 160                     | 1 060                     | 1 000                     | 960                       | 920                       | 770                       | 710                       | 1 120                     | 810                       | 610                       | 450                       | 830                         | 340                         | 190                  |
| V8V   | 22 860    | 1 284 883               | 1 050               | 750                     | 1 430                     | 1 580                     | 1 760                     | 1 450                     | 1 420                     | 1 390                     | 1 390                     | 1 400                     | 1 140                     | 1 000                     | 1 690                     | 1 350                     | 1 040                     | 690                       | 1 400                       | 640                         | 280                  |
| V8W   | 7 480     | 525 785                 | 570                 | 330                     | 690                       | 550                       | 520                       | 340                       | 330                       | 310                       | 320                       | 310                       | 290                       | 280                       | 430                       | 420                       | 290                       | 260                       | 610                         | 380                         | 240                  |
| V8X   | 19 680    | 1 081 205               | 1 350               | 800                     | 1 340                     | 1 260                     | 1 340                     | 1 060                     | 1 060                     | 1 070                     | 1 130                     | 1 160                     | 1 040                     | 850                       | 1 440                     | 1 120                     | 970                       | 670                       | 1 280                       | 520                         | 250                  |
| V8Y   | 8 280     | 601 384                 | 490                 | 310                     | 400                       | 410                       | 420                       | 360                       | 380                       | 410                       | 370                       | 480                       | 380                       | 360                       | 620                       | 570                       | 450                       | 360                       | 850                         | 450                         | 220                  |
| V8Z   | 25 150    | 1 271 632               | 1 450               | 1 040                   | 1 660                     | 1 670                     | 1 700                     | 1 510                     | 1 430                     | 1 540                     | 1 490                     | 1 550                     | 1 350                     | 1 170                     | 1 920                     | 1 460                     | 1 220                     | 830                       | 1 530                       | 500                         | 150                  |
| V9A   | 31 310    | 1 528 570               | 1 780               | 1 100                   | 2 230                     | 2 310                     | 2 360                     | 1 970                     | 1 920                     | 1 960                     | 1 880                     | 1 840                     | 1 570                     | 1 320                     | 2 370                     | 1 930                     | 1 480                     | 1 010                     | 1 680                       | 480                         | 150                  |
| V9B   | 37 030    | 1 908 946               | 2 200               | 1 440                   | 2 200                     | 2 300                     | 2 500                     | 2 190                     | 2 150                     | 2 220                     | 2 170                     | 2 290                     | 1 940                     | 1 710                     | 2 800                     | 2 340                     | 1 840                     | 1 330                     | 2 470                       | 740                         | 230                  |
| V9C   | 18 940    | 1 039 350               | 1 210               | 780                     | 1 060                     | 1 060                     | 1 110                     | 990                       | 940                       | 1 030                     | 1 010                     | 1 120                     | 970                       | 870                       | 1 500                     | 1 370                     | 1 150                     | 800                       | 1 410                       | 450                         | 130                  |
| V9E   | 4 230     | 281 688                 | 220                 | 170                     | 210                       | 260                       | 250                       | 220                       | 200                       | 220                       | 220                       | 240                       | 210                       | 170                       | 300                       | 310                       | 210                       | 170                       | 370                         | 190                         | 110                  |
| V9G   | 12 740    | 600 242                 | 940                 | 590                     | 860                       | 1 030                     | 1 100                     | 860                       | 810                       | 800                       | 720                       | 770                       | 530                       | 510                       | 750                       | 600                       | 470                       | 340                       | 770                         | 240                         | 80                   |
| V9H   | 7 980     | 414 067                 | 610                 | 360                     | 530                       | 560                       | 560                       | 470                       | 470                       | 520                       | 450                       | 400                       | 300                       | 320                       | 520                       | 400                       | 360                       | 260                       | 590                         | 260                         | 50                   |
| V9J   | 7 450     | 365 444                 | 510                 | 330                     | 530                       | 590                       | 630                       | 490                       | 450                       | 450                       | 390                       | 390                       | 330                       | 330                       | 470                       | 350                       | 300                       | 180                       | 520                         | 190                         | 40                   |
| V9K   | 14 210    | 680 637                 | 750                 | 520                     | 900                       | 1 140                     | 1 330                     | 1 060                     | 850                       | 1 030                     | 890                       | 880                       | 710                       | 560                       | 860                       | 750                       | 470                       | 380                       | 760                         | 280                         | 90                   |
| V9L   | 29 040    | 1 261 475               | 2 550               | 1 500                   | 2 500                     | 2 500                     | 2 580                     | 1 980                     | 1 760                     | 1 810                     | 1 550                     | 1 480                     | 1 160                     | 990                       | 1 610                     | 1 280                     | 970                       | 750                       | 1 420                       | 490                         | 150                  |
| V9M   | 14 620    | 750 381                 | 710                 | 550                     | 850                       | 1 030                     | 1 210                     | 970                       | 890                       | 1 010                     | 860                       | 930                       | 690                       | 690                       | 980                       | 820                       | 630                       | 460                       | 900                         | 330                         | 120                  |
| V9N   | 26 580    | 1 214 416               | 1 450               | 1 130                   | 2 040                     | 2 230                     | 2 420                     | 2 020                     | 1 780                     | 1 830                     | 1 540                     | 1 550                     | 1 180                     | 1 010                     | 1 680                     | 1 230                     | 920                       | 660                       | 1 290                       | 470                         | 150                  |
| V9P   | 23 650    | 1 184 649               | 1 060               | 850                     | 1 500                     | 1 840                     | 2 210                     | 1 730                     | 1 470                     | 1 630                     | 1 450                     | 1 500                     | 1 110                     | 910                       | 1 580                     | 1 250                     | 880                       | 640                       | 1 300                       | 540                         | 200                  |
| V9R   | 25 470    | 1 104 548               | 2 170               | 1 260                   | 2 370                     | 2 490                     | 2 360                     | 1 730                     | 1 600                     | 1 520                     | 1 280                     | 1 230                     | 960                       | 780                       | 1 420                     | 1 120                     | 790                       | 540                       | 1 200                       | 490                         | 170                  |
| V9S   | 13 580    | 566 969                 | 860                 | 590                     | 1 190                     | 1 280                     | 1 310                     | 970                       | 920                       | 910                       | 810                       | 760                       | 630                       | 520                       | 760                       | 620                       | 460                       | 300                       | 500                         | 170                         | 40                   |
| V9T   | 28 180    | 1 402 603               | 1 750               | 1 140                   | 1 850                     | 2 070                     | 2 320                     | 1 930                     | 1 760                     | 1 760                     | 1 630                     | 1 750                     | 1 280                     | 1 160                     | 1 820                     | 1 550                     | 1 140                     | 850                       | 1 630                       | 570                         | 200                  |
| V9V   | 9 050     | 481 898                 | 590                 | 360                     | 630                       | 570                       | 700                       | 570                       | 520                       | 520                       | 480                       | 490                       | 400                       | 380                       | 610                       | 520                       | 390                       | 300                       | 650                         | 260                         | 100                  |
| V9W   | 24 860    | 1 125 680               | 1 630               | 1 090                   | 2 010                     | 2 120                     | 2 370                     | 1 890                     | 1 580                     | 1 560                     | 1 320                     | 1 370                     | 1 010                     | 900                       | 1 410                     | 1 170                     | 900                       | 610                       | 1 310                       | 500                         | 100                  |
| V9X   | 8 480     | 417 735                 | 590                 | 390                     | 580                       | 620                       | 630                       | 550                       | 500                       | 500                       | 490                       | 460                       | 390                       | 330                       | 580                       | 490                       | 350                       | 260                       | 570                         | 160                         | 50                   |
| V9Y   | 21 170    | 846 227                 | 1 610               | 980                     | 2 130                     | 2 020                     | 2 140                     | 1 580                     | 1 360                     | 1 330                     | 1 140                     | 1 010                     | 830                       | 660                       | 1 110                     | 880                       | 720                       | 480                       | 930                         | 220                         | 50                   |
| V9Z   | 14 310    | 676 022                 | 1 020               | 610                     | 1 040                     | 1 090                     | 1 150                     | 880                       | 830                       | 860                       | 750                       | 810                       | 690                       | 630                       | 980                       | 770                       | 610                       | 480                       | 850                         | 230                         | 50                   |
| TOTAL | 3 931 010 | 200 761 162             | 369 590             | 200 540                 | 309 590                   | 316 850                   | 292 300                   | 233 120                   | 211 810                   | 212 440                   | 195 630                   | 191 540                   | 160 630                   | 142 120                   | 236 480                   | 191 760                   | 151 180                   | 113 880                   | 251 180                     | 103 290                     | 47 090               |