

Tableau 1b - RTA pour toutes les déclarations produites, selon le revenu total - année d'imposition 2020

| RTA   | Total   | Revenu total<br>(000\$) | Moins de<br>5 000\$ | 5 000\$<br>à<br>9 999\$ | 10 000\$<br>à<br>14 999\$ | 15 000\$<br>à<br>19 999\$ | 20 000\$<br>à<br>24 999\$ | 25 000\$<br>à<br>29 999\$ | 30 000\$<br>à<br>34 999\$ | 35 000\$<br>à<br>39 999\$ | 40 000\$<br>à<br>44 999\$ | 45 000\$<br>à<br>49 999\$ | 50 000\$<br>à<br>54 999\$ | 55 000\$<br>à<br>59 999\$ | 60 000\$<br>à<br>69 999\$ | 70 000\$<br>à<br>79 999\$ | 80 000\$<br>à<br>89 999\$ | 90 000\$<br>à<br>99 999\$ | 100 000\$<br>à<br>149 999\$ | 150 000\$<br>à<br>249 999\$ | Plus de<br>250 000\$ |    |
|-------|---------|-------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|----|
| PR 35 | Ontario |                         |                     |                         |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                             |                             |                      |    |
| K0A   | 86 740  | 5 592 041               | 3 160               | 2 270                   | 3 840                     | 4 650                     | 5 590                     | 4 180                     | 4 110                     | 4 370                     | 4 370                     | 4 840                     | 4 240                     | 3 830                     | 7 380                     | 6 320                     | 5 280                     | 4 370                     | 9 760                       | 3 120                       | 1 070                |    |
| K0B   | 17 430  | 857 800                 | 750                 | 560                     | 1 190                     | 1 480                     | 1 660                     | 1 110                     | 1 080                     | 1 080                     | 970                       | 1 120                     | 810                       | 770                       | 1 290                     | 950                       | 700                       | 500                       | 1 010                       | 290                         | 110                  |    |
| K0C   | 43 070  | 2 166 327               | 1 930               | 1 340                   | 2 630                     | 3 250                     | 3 950                     | 2 830                     | 2 620                     | 2 700                     | 2 560                     | 2 530                     | 2 110                     | 1 880                     | 3 370                     | 2 450                     | 1 810                     | 1 470                     | 2 590                       | 770                         | 280                  |    |
| K0E   | 32 010  | 1 588 186               | 1 360               | 1 030                   | 1 980                     | 2 400                     | 2 900                     | 2 130                     | 2 130                     | 2 110                     | 2 030                     | 1 940                     | 1 580                     | 1 460                     | 2 390                     | 1 740                     | 1 240                     | 1 020                     | 1 850                       | 520                         | 180                  |    |
| K0G   | 31 720  | 1 762 514               | 1 370               | 890                     | 1 760                     | 2 090                     | 2 450                     | 1 840                     | 1 750                     | 1 970                     | 1 810                     | 1 890                     | 1 550                     | 1 400                     | 2 460                     | 2 000                     | 1 630                     | 1 230                     | 2 570                       | 820                         | 230                  |    |
| K0H   | 36 600  | 1 989 284               | 1 480               | 1 150                   | 2 170                     | 2 490                     | 3 080                     | 2 090                     | 2 180                     | 2 270                     | 2 080                     | 2 150                     | 1 790                     | 1 660                     | 2 950                     | 2 280                     | 1 670                     | 1 390                     | 2 480                       | 880                         | 360                  |    |
| K0J   | 28 250  | 1 356 404               | 1 520               | 1 020                   | 1 980                     | 2 400                     | 2 780                     | 1 720                     | 1 730                     | 1 770                     | 1 590                     | 1 590                     | 1 270                     | 1 150                     | 1 950                     | 1 490                     | 1 050                     | 810                       | 1 760                       | 530                         | 150                  |    |
| K0K   | 93 880  | 4 602 205               | 4 770               | 3 010                   | 6 200                     | 7 220                     | 8 950                     | 6 320                     | 6 060                     | 6 020                     | 5 680                     | 5 630                     | 4 510                     | 3 910                     | 6 690                     | 5 090                     | 3 490                     | 2 530                     | 5 470                       | 1 720                       | 600                  |    |
| K0L   | 61 670  | 2 999 136               | 2 910               | 1 960                   | 3 930                     | 5 160                     | 6 420                     | 4 440                     | 3 980                     | 3 930                     | 3 820                     | 3 700                     | 2 920                     | 2 400                     | 4 030                     | 3 100                     | 2 260                     | 1 690                     | 3 410                       | 1 190                       | 440                  |    |
| K0M   | 42 690  | 2 124 128               | 1 820               | 1 340                   | 2 670                     | 3 470                     | 4 460                     | 2 930                     | 2 770                     | 2 740                     | 2 630                     | 2 580                     | 2 070                     | 1 820                     | 2 920                     | 2 140                     | 1 550                     | 1 230                     | 2 350                       | 840                         | 360                  |    |
| K1A   | 80      | 8 108                   | 10                  |                         |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           | 10                        | 10                        |                           | 20                          | 10                          | 10                   |    |
| K1B   | 13 680  | 742 834                 | 700                 | 440                     | 750                       | 880                       | 930                       | 850                       | 760                       | 800                       | 760                       | 780                       | 590                       | 590                       | 1 120                     | 900                       | 700                       | 560                       | 1 150                       | 320                         | 90                   |    |
| K1C   | 30 560  | 1 997 073               | 1 330               | 800                     | 1 280                     | 1 420                     | 1 680                     | 1 400                     | 1 390                     | 1 360                     | 1 440                     | 1 700                     | 1 390                     | 1 410                     | 2 660                     | 2 420                     | 1 970                     | 1 570                     | 3 870                       | 1 160                       | 320                  |    |
| K1E   | 12 200  | 731 565                 | 460                 | 270                     | 490                       | 580                       | 720                       | 630                       | 540                       | 670                       | 610                       | 810                       | 620                       | 610                       | 1 250                     | 950                       | 790                       | 580                       | 1 260                       | 320                         | 60                   |    |
| K1G   | 27 980  | 1 518 408               | 1 920               | 1 180                   | 1 640                     | 2 070                     | 2 210                     | 1 720                     | 1 580                     | 1 450                     | 1 320                     | 1 280                     | 1 140                     | 1 020                     | 1 890                     | 1 670                     | 1 340                     | 1 080                     | 2 410                       | 790                         | 260                  |    |
| K1H   | 12 980  | 1 027 279               | 660                 | 460                     | 660                       | 840                       | 800                       | 640                       | 510                       | 540                       | 460                       | 510                       | 410                       | 350                       | 810                       | 750                       | 650                       | 630                       | 1 870                       | 980                         | 450                  |    |
| K1J   | 22 240  | 1 316 643               | 1 360               | 810                     | 1 250                     | 1 490                     | 1 660                     | 1 230                     | 1 150                     | 1 190                     | 1 130                     | 1 090                     | 970                       | 870                       | 1 420                     | 1 390                     | 1 070                     | 880                       | 2 240                       | 790                         | 280                  |    |
| K1K   | 25 570  | 1 323 573               | 1 410               | 1 160                   | 1 800                     | 2 130                     | 2 240                     | 1 700                     | 1 480                     | 1 390                     | 1 290                     | 1 250                     | 1 020                     | 890                       | 1 600                     | 1 340                     | 1 110                     | 830                       | 2 020                       | 700                         | 220                  |    |
| K1L   | 13 940  | 704 320                 | 740                 | 530                     | 920                       | 1 180                     | 1 290                     | 930                       | 910                       | 840                       | 740                       | 710                       | 630                       | 550                       | 950                       | 690                       | 550                       | 390                       | 1 000                       | 280                         | 130                  |    |
| K1M   | 5 430   | 806 616                 | 230                 | 150                     | 210                       | 190                       | 250                       | 180                       | 140                       | 160                       | 160                       | 210                       | 160                       | 140                       | 300                       | 330                       | 350                       | 290                       | 890                         | 670                         | 420                  |    |
| K1N   | 20 540  | 1 253 810               | 1 630               | 1 090                   | 1 340                     | 1 520                     | 1 550                     | 1 200                     | 980                       | 790                       | 730                       | 800                       | 610                       | 610                       | 1 270                     | 1 110                     | 950                       | 780                       | 2 260                       | 1 030                       | 290                  |    |
| K1P   | 730     | 344 388                 | 40                  | 20                      | 20                        | 30                        | 30                        | 20                        | 20                        | 20                        | 20                        | 20                        | 20                        | 20                        | 60                        | 50                        | 50                        | 40                        | 120                         | 70                          | 60                   |    |
| K1R   | 15 150  | 1 022 894               | 620                 | 520                     | 820                       | 1 180                     | 1 050                     | 860                       | 730                       | 640                       | 550                       | 530                       | 490                       | 530                       | 1 130                     | 1 000                     | 940                       | 820                       | 1 880                       | 630                         | 230                  |    |
| K1S   | 23 970  | 2 320 398               | 1 470               | 810                     | 1 050                     | 1 170                     | 1 210                     | 990                       | 800                       | 770                       | 700                       | 810                       | 720                       | 750                       | 1 430                     | 1 480                     | 1 300                     | 1 190                     | 3 830                       | 2 330                       | 1 160                |    |
| K1T   | 29 940  | 1 600 774               | 2 270               | 1 310                   | 1 720                     | 2 200                     | 2 320                     | 1 950                     | 1 690                     | 1 420                     | 1 220                     | 1 220                     | 1 140                     | 1 110                     | 2 060                     | 1 700                     | 1 440                     | 1 220                     | 2 950                       | 800                         | 230                  |    |
| K1V   | 43 360  | 2 502 643               | 3 040               | 1 850                   | 2 570                     | 3 130                     | 3 260                     | 2 640                     | 2 390                     | 2 070                     | 1 860                     | 1 970                     | 1 610                     | 1 430                     | 2 860                     | 2 580                     | 2 090                     | 1 810                     | 4 190                       | 1 470                       | 540                  |    |
| K1W   | 10 020  | 717 893                 | 470                 | 330                     | 410                       | 500                       | 540                       | 460                       | 380                       | 380                       | 380                       | 430                       | 410                       | 360                       | 750                       | 760                       | 690                       | 570                       | 1 590                       | 480                         | 150                  |    |
| K1X   | 2 930   | 192 883                 | 210                 | 90                      | 100                       | 160                       | 180                       | 140                       | 120                       | 130                       | 120                       | 110                       | 80                        | 120                       | 210                       | 210                       | 180                       | 180                       | 430                         | 120                         | 40                   |    |
| K1Y   | 15 930  | 1 439 568               | 570                 | 460                     | 660                       | 820                       | 840                       | 740                       | 590                       | 550                       | 510                       | 580                       | 530                       | 520                       | 1 050                     | 1 140                     | 1 020                     | 930                       | 2 680                       | 1 210                       | 550                  |    |
| K1Z   | 17 460  | 1 120 953               | 870                 | 720                     | 1 190                     | 1 270                     | 1 320                     | 1 010                     | 950                       | 850                       | 720                       | 720                       | 680                       | 600                       | 1 090                     | 970                       | 840                       | 710                       | 1 940                       | 720                         | 300                  |    |
| K2A   | 13 890  | 1 238 579               | 620                 | 430                     | 620                       | 730                       | 740                       | 630                       | 560                       | 540                       | 500                       | 550                       | 500                       | 460                       | 900                       | 880                       | 690                       | 650                       | 2 150                       | 1 130                       | 610                  |    |
| K2B   | 26 120  | 1 311 061               | 1 730               | 1 050                   | 1 560                     | 2 060                     | 2 360                     | 1 850                     | 1 670                     | 1 550                     | 1 390                     | 1 300                     | 1 050                     | 980                       | 1 720                     | 1 340                     | 1 080                     | 830                       | 1 840                       | 570                         | 210                  |    |
| K2C   | 22 630  | 1 332 375               | 1 300               | 800                     | 1 190                     | 1 510                     | 1 730                     | 1 460                     | 1 280                     | 1 240                     | 1 140                     | 1 120                     | 930                       | 880                       | 1 520                     | 1 300                     | 1 100                     | 930                       | 2 220                       | 740                         | 250                  |    |
| K2E   | 16 040  | 928 552                 | 1 020               | 580                     | 840                       | 1 100                     | 1 230                     | 1 050                     | 870                       | 840                       | 740                       | 810                       | 690                       | 620                       | 1 020                     | 940                       | 770                       | 620                       | 1 530                       | 570                         | 210                  |    |
| K2G   | 40 540  | 2 490 462               | 2 480               | 1 520                   | 2 060                     | 2 570                     | 3 010                     | 2 470                     | 2 120                     | 1 890                     | 1 760                     | 1 910                     | 1 550                     | 1 410                     | 2 780                     | 2 410                     | 2 070                     | 1 700                     | 4 620                       | 1 650                       | 550                  |    |
| K2H   | 21 380  | 1 424 594               | 880                 | 690                     | 970                       | 1 130                     | 1 360                     | 1 150                     | 1 050                     | 1 100                     | 1 030                     | 1 080                     | 960                       | 870                       | 1 710                     | 1 460                     | 1 250                     | 1 020                     | 2 410                       | 900                         | 350                  |    |
| K2J   | 59 710  | 3 738 774               | 3 920               | 2 250                   | 2 840                     | 3 470                     | 3 520                     | 2 960                     | 2 760                     | 2 510                     | 2 590                     | 2 620                     | 2 410                     | 2 290                     | 4 460                     | 3 990                     | 3 460                     | 3 090                     | 7 610                       | 2 320                       | 650                  |    |
| K2K   | 19 810  | 1 456 902               | 1 200               | 760                     | 890                       | 1 080                     | 1 030                     | 860                       | 820                       | 840                       | 780                       | 910                       | 660                       | 730                       | 1 410                     | 1 310                     | 1 160                     | 1 000                     | 2 690                       | 1 200                       | 500                  |    |
| K2L   | 15 080  | 886 218                 | 730                 | 440                     | 760                       | 860                       | 960                       | 830                       | 770                       | 820                       | 800                       | 900                       | 710                       | 660                       | 1 250                     | 1 000                     | 860                       | 700                       | 1 500                       | 430                         | 130                  |    |
| K2M   | 22 340  | 1 533 409               | 1 330               | 740                     | 980                       | 1 210                     | 1 160                     | 970                       | 940                       | 910                       | 870                       | 950                       | 880                       | 760                       | 1 650                     | 1 630                     | 1 350                     | 1 260                     | 3 280                       | 1 180                       | 310                  |    |
| K2P   | 14 300  | 1 099 405               | 630                 | 470                     | 730                       | 860                       | 870                       | 760                       | 620                       | 570                       | 500                       | 580                       | 530                       | 530                       | 1 200                     | 1 090                     | 990                       | 720                       | 1 670                       | 670                         | 310                  |    |
| K2R   | 1 050   | 127 583                 | 40                  | 40                      | 40                        | 50                        | 50                        | 50                        | 50                        | 40                        | 40                        | 40                        | 40                        | 30                        | 40                        | 60                        | 80                        | 60                        | 40                          | 130                         | 100                  | 80 |
| K2S   | 29 220  | 2 174 055               | 1 440               | 950                     | 1 120                     | 1 410                     | 1 560                     | 1 270                     | 1 180                     | 1 190                     | 1 080                     | 1 340                     | 1 100                     | 1 070                     | 2 150                     | 1 950                     | 1 760                     | 1 700                     | 4 560                       | 1 800                       | 610                  |    |
| K2T   | 8 670   | 658 825                 | 780                 | 430                     | 420                       | 520                       | 430                       | 330                       | 300                       | 260                       | 250                       | 260                       | 230                       | 220                       | 460                       | 430                       | 470                       | 450                       | 1 550                       | 670                         | 230                  |    |
| K2V   | 6 080   | 393 530                 | 460                 | 210                     | 250                       | 270                       | 310                       | 290                       | 290                       | 230                       | 220                       | 250                       | 240                       | 250                       | 450                       | 400                       | 420                       | 320                       | 910                         | 260                         | 60                   |    |
| K2W   | 6 320   | 524 808                 | 480                 | 270                     | 270                       | 360                       | 340                       | 260                       | 230                       | 220                       | 200                       | 200                       | 180                       | 190                       | 330                       | 340                       | 330                       | 290                       | 1 130                       | 500                         | 220                  |    |
| K4A   | 47 070  | 3 088 440               | 2 240               | 1 420                   | 1 900                     | 2 430                     | 2 470                     | 2 230                     | 2 020                     | 1 900                     | 1 840                     | 2 210                     | 2 030                     | 1 910                     | 4 070                     | 3 550                     | 3 190                     | 2 720                     | 6 710                       | 1 800                       | 430                  |    |
| K4B   | 3 890   | 268 446                 | 150                 | 90                      | 170                       | 220                       | 240                       | 180                       | 180                       | 180                       | 150                       | 220                       | 170                       | 170                       | 310                       | 290                       | 240                       | 210                       | 460                         | 180                         | 70                   |    |
| K4C   | 3 700   | 291 746                 | 120                 | 100                     | 220                       | 180                       | 190                       | 180                       | 130                       | 150                       | 140                       | 190                       | 140                       | 140                       | 260                       | 270                       | 230                       | 200                       | 500                         | 260                         | 110                  |    |
| K4K   | 13 270  | 776 059                 | 440                 | 290                     | 600                       | 760                       | 940                       | 740                       | 710                       | 730                       | 710                       | 780                       | 660                       | 610                       | 1 250                     | 1 050                     | 770                       | 610                       | 1 240                       | 310                         | 90                   |    |
| K4M   | 10 810  | 1 003 513               | 500                 | 310                     | 410                       | 490                       | 500                       | 420                       | 380                       | 390                       | 400                       | 460                       | 390                       | 360                       | 750                       | 750                       | 680                       | 650                       | 1 690                       | 830                         | 480                  |    |
| K4P   | 8 140   | 645 172                 | 320                 | 250                     | 340                       | 390                       | 460                       | 360                       | 320                       | 330                       | 330                       | 350                       | 300                       | 300                       | 560                       | 530                       | 480                       | 440                       | 1 290                       | 580                         | 220                  |    |
| K4R   | 6 670   | 434 209                 | 240                 | 160                     | 260                       | 280                       | 390                       | 290                       | 290                       | 320                       | 340                       | 340                       | 310                       | 300                       | 560                       | 550                       | 490                       | 400                       | 870                         | 220                         | 60                   |    |
| K6A   | 10 880  | 462 503                 | 480                 | 330                     | 860                       | 1 210                     | 1 380                     | 820                       | 760                       | 760                       | 690                       | 580                       | 430                       | 420                       | 610                       | 470                       | 310                       | 220                       | 400                         | 100                         | 50                   |    |
| K6H   | 25 730  | 1 032 176               | 1 970               | 930                     | 2 160                     | 2 450                     | 2 830                     | 1 950                     | 1 860                     | 1 700                     | 1 590                     | 1 350                     | 1 110                     | 930                       | 1 420                     | 1 020                     | 690                       | 550                       | 860                         | 260                         | 100                  |    |
| K6J   | 14 260  | 573 354                 | 760                 | 490                     | 1 110                     | 1 320                     | 1 760                     | 1 090                     | 1 130                     | 1 000                     | 920                       | 830                       | 630                       | 570                       | 890                       | 540                       | 340                       | 280                       | 430                         | 110                         | 50                   |    |
| K6K   | 2 720   | 134 522                 | 110                 | 70                      | 170                       | 200                       | 260                       | 210                       | 180                       | 190                       | 160                       | 170                       | 170                       | 130                       | 220                       | 130                       | 110                       | 70                        | 130                         | 40                          | 20                   |    |
| K6T   | 530     | 29 281                  | 20                  | 10                      | 20                        | 30                        | 40                        | 30                        | 30                        | 30                        | 30                        | 40                        | 40                        |                           |                           |                           |                           |                           |                             |                             |                      |    |



Tableau 1b - RTA pour toutes les déclarations produites, selon le revenu total - année d'imposition 2020

| RTA | Total  | Revenu total<br>(000\$) | Moins de<br>5 000\$ | 5 000\$<br>à<br>9 999\$ | 10 000\$<br>à<br>14 999\$ | 15 000\$<br>à<br>19 999\$ | 20 000\$<br>à<br>24 999\$ | 25 000\$<br>à<br>29 999\$ | 30 000\$<br>à<br>34 999\$ | 35 000\$<br>à<br>39 999\$ | 40 000\$<br>à<br>44 999\$ | 45 000\$<br>à<br>49 999\$ | 50 000\$<br>à<br>54 999\$ | 55 000\$<br>à<br>59 999\$ | 60 000\$<br>à<br>69 999\$ | 70 000\$<br>à<br>79 999\$ | 80 000\$<br>à<br>89 999\$ | 90 000\$<br>à<br>99 999\$ | 100 000\$<br>à<br>149 999\$ | 150 000\$<br>à<br>249 999\$ | Plus de<br>250 000\$ |
|-----|--------|-------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|
| K9K | 11 300 | 626 961                 | 490                 | 430                     | 620                       | 810                       | 940                       | 710                       | 690                       | 680                       | 640                       | 630                       | 460                       | 450                       | 760                       | 630                       | 490                       | 440                       | 950                         | 360                         | 110                  |
| K9L | 6 290  | 334 901                 | 350                 | 210                     | 360                       | 390                       | 490                       | 390                       | 380                       | 410                       | 370                       | 400                       | 310                       | 250                       | 460                       | 390                       | 270                       | 230                       | 460                         | 130                         | 60                   |
| K9V | 23 480 | 1 089 402               | 950                 | 800                     | 1 650                     | 1 960                     | 2 610                     | 1 750                     | 1 650                     | 1 640                     | 1 480                     | 1 360                     | 1 080                     | 950                       | 1 410                     | 1 070                     | 760                       | 590                       | 1 210                       | 420                         | 140                  |
| L0A | 11 690 | 706 319                 | 520                 | 370                     | 620                       | 690                       | 830                       | 720                       | 640                       | 720                       | 660                       | 630                       | 520                       | 530                       | 820                       | 670                       | 540                       | 480                       | 1 140                       | 440                         | 150                  |
| L0B | 12 590 | 798 386                 | 590                 | 340                     | 630                       | 790                       | 970                       | 680                       | 680                       | 760                       | 730                       | 730                       | 570                       | 470                       | 850                       | 750                       | 580                       | 550                       | 1 210                       | 510                         | 210                  |
| L0C | 7 820  | 467 043                 | 360                 | 250                     | 380                       | 510                       | 580                       | 450                       | 410                       | 460                       | 390                       | 430                       | 380                       | 330                       | 550                       | 520                       | 380                       | 330                       | 770                         | 250                         | 100                  |
| L0E | 17 000 | 926 868                 | 900                 | 560                     | 1 050                     | 1 430                     | 1 670                     | 1 160                     | 1 030                     | 1 070                     | 910                       | 920                       | 770                       | 650                       | 1 110                     | 940                       | 660                       | 580                       | 1 150                       | 340                         | 110                  |
| L0G | 34 890 | 2 231 730               | 1 790               | 1 110                   | 1 970                     | 2 290                     | 2 620                     | 2 040                     | 1 830                     | 1 820                     | 1 630                     | 1 700                     | 1 550                     | 1 400                     | 2 420                     | 2 060                     | 1 730                     | 1 480                     | 3 460                       | 1 340                       | 650                  |
| L0H | 1 310  | 97 040                  | 60                  | 50                      | 70                        | 100                       | 110                       | 80                        | 70                        | 60                        | 50                        | 60                        | 50                        | 50                        | 80                        | 60                        | 60                        | 50                        | 130                         | 70                          | 50                   |
| L0J | 4 080  | 489 977                 | 190                 | 170                     | 180                       | 250                       | 280                       | 200                       | 170                       | 180                       | 130                       | 150                       | 140                       | 110                       | 240                       | 200                       | 150                       | 160                       | 460                         | 350                         | 350                  |
| L0K | 30 240 | 1 539 423               | 1 480               | 940                     | 1 770                     | 2 240                     | 2 880                     | 2 010                     | 1 960                     | 1 860                     | 1 790                     | 1 800                     | 1 460                     | 1 330                     | 2 200                     | 1 630                     | 1 230                     | 950                       | 1 870                       | 630                         | 210                  |
| L0L | 33 630 | 1 995 351               | 1 560               | 1 060                   | 1 800                     | 2 310                     | 2 810                     | 2 090                     | 1 930                     | 1 850                     | 1 750                     | 1 750                     | 1 510                     | 1 320                     | 2 340                     | 1 970                     | 1 530                     | 1 350                     | 3 020                       | 1 170                       | 500                  |
| L0M | 28 100 | 1 486 979               | 1 460               | 900                     | 1 530                     | 1 970                     | 2 280                     | 1 710                     | 1 550                     | 1 610                     | 1 560                     | 1 550                     | 1 390                     | 1 170                     | 2 300                     | 1 940                     | 1 410                     | 1 050                     | 2 060                       | 520                         | 160                  |
| L0N | 2 310  | 141 503                 | 140                 | 80                      | 150                       | 160                       | 190                       | 140                       | 140                       | 110                       | 110                       | 120                       | 80                        | 90                        | 150                       | 120                       | 100                       | 80                        | 230                         | 90                          | 50                   |
| L0P | 6 390  | 543 633                 | 330                 | 230                     | 320                       | 410                       | 460                       | 350                       | 320                       | 280                       | 290                       | 280                       | 250                       | 240                       | 400                       | 330                       | 280                       | 250                       | 710                         | 400                         | 290                  |
| L0R | 67 810 | 4 069 953               | 3 370               | 2 190                   | 3 540                     | 4 210                     | 5 110                     | 4 000                     | 3 890                     | 3 710                     | 3 640                     | 3 660                     | 2 960                     | 2 820                     | 4 980                     | 4 170                     | 3 390                     | 2 920                     | 6 150                       | 2 200                       | 910                  |
| L0S | 49 080 | 2 999 985               | 2 150               | 1 490                   | 2 510                     | 3 100                     | 4 070                     | 3 180                     | 2 990                     | 3 030                     | 2 680                     | 2 840                     | 2 170                     | 1 920                     | 3 510                     | 2 780                     | 2 160                     | 1 900                     | 3 940                       | 1 800                       | 870                  |
| L1A | 12 850 | 701 818                 | 500                 | 330                     | 740                       | 870                       | 1 120                     | 830                       | 800                       | 900                       | 780                       | 820                       | 620                       | 560                       | 900                       | 770                       | 550                       | 430                       | 840                         | 390                         | 130                  |
| L1B | 10 310 | 619 202                 | 430                 | 300                     | 450                       | 660                       | 790                       | 600                       | 600                       | 580                       | 640                       | 600                       | 520                       | 470                       | 750                       | 600                       | 470                       | 420                       | 950                         | 370                         | 130                  |
| L1C | 36 110 | 2 074 160               | 1 730               | 1 120                   | 1 820                     | 2 330                     | 2 750                     | 2 150                     | 2 000                     | 2 010                     | 1 940                     | 1 910                     | 1 680                     | 1 450                     | 2 630                     | 2 300                     | 1 790                     | 1 590                     | 3 480                       | 1 100                       | 320                  |
| L1E | 22 000 | 1 328 873               | 1 060               | 760                     | 1 090                     | 1 260                     | 1 520                     | 1 200                     | 1 070                     | 1 130                     | 1 090                     | 1 120                     | 1 020                     | 910                       | 1 680                     | 1 500                     | 1 190                     | 1 040                     | 2 280                       | 760                         | 240                  |
| L1G | 34 250 | 1 622 562               | 1 850               | 1 200                   | 2 270                     | 2 670                     | 3 420                     | 2 600                     | 2 330                     | 2 150                     | 2 080                     | 1 990                     | 1 540                     | 1 310                     | 2 220                     | 1 660                     | 1 210                     | 990                       | 1 960                       | 600                         | 190                  |
| L1H | 24 620 | 1 106 290               | 1 260               | 910                     | 1 800                     | 2 050                     | 2 590                     | 1 940                     | 1 750                     | 1 580                     | 1 510                     | 1 340                     | 1 180                     | 1 010                     | 1 510                     | 1 250                     | 820                       | 590                       | 1 080                       | 320                         | 130                  |
| L1J | 32 690 | 1 499 383               | 1 870               | 1 200                   | 2 230                     | 2 480                     | 3 230                     | 2 510                     | 2 300                     | 2 200                     | 2 040                     | 1 880                     | 1 560                     | 1 300                     | 2 060                     | 1 650                     | 1 130                     | 860                       | 1 570                       | 470                         | 160                  |
| L1K | 32 190 | 1 746 067               | 2 070               | 1 280                   | 1 860                     | 2 240                     | 2 580                     | 2 030                     | 1 780                     | 1 600                     | 1 610                     | 1 650                     | 1 320                     | 1 220                     | 2 170                     | 1 870                     | 1 460                     | 1 400                     | 2 920                       | 890                         | 270                  |
| L1L | 8 720  | 427 719                 | 740                 | 410                     | 540                       | 750                       | 840                       | 650                       | 530                       | 430                       | 370                       | 310                       | 310                       | 280                       | 480                       | 450                       | 330                       | 320                       | 690                         | 210                         | 70                   |
| L1M | 16 020 | 1 187 102               | 930                 | 670                     | 750                       | 910                       | 990                       | 720                       | 630                       | 600                       | 550                       | 620                       | 560                       | 520                       | 980                       | 960                       | 780                       | 980                       | 2 420                       | 1 040                       | 430                  |
| L1N | 38 980 | 2 265 380               | 1 850               | 1 270                   | 2 030                     | 2 500                     | 3 340                     | 2 430                     | 2 180                     | 2 030                     | 2 010                     | 2 080                     | 1 630                     | 1 620                     | 2 770                     | 2 350                     | 1 880                     | 1 650                     | 3 680                       | 1 270                       | 420                  |
| L1P | 15 510 | 943 557                 | 1 020               | 640                     | 880                       | 1 130                     | 1 220                     | 890                       | 760                       | 680                       | 650                       | 660                       | 590                       | 530                       | 960                       | 850                       | 720                       | 690                       | 1 740                       | 670                         | 240                  |
| L1R | 32 290 | 2 029 247               | 2 000               | 1 350                   | 1 710                     | 2 070                     | 2 350                     | 1 800                     | 1 600                     | 1 480                     | 1 390                     | 1 400                     | 1 250                     | 1 160                     | 2 140                     | 1 890                     | 1 600                     | 1 480                     | 3 650                       | 1 460                       | 510                  |
| L1S | 33 240 | 1 726 671               | 1 950               | 1 140                   | 1 820                     | 2 260                     | 2 860                     | 2 260                     | 1 930                     | 1 910                     | 1 790                     | 1 780                     | 1 520                     | 1 340                     | 2 430                     | 1 920                     | 1 560                     | 1 250                     | 2 550                       | 730                         | 230                  |
| L1T | 41 520 | 2 165 649               | 2 990               | 1 970                   | 2 530                     | 3 520                     | 3 620                     | 2 760                     | 2 330                     | 2 000                     | 1 840                     | 1 830                     | 1 640                     | 1 430                     | 2 670                     | 2 190                     | 1 790                     | 1 510                     | 3 480                       | 1 150                       | 380                  |
| L1V | 42 870 | 2 518 122               | 2 400               | 1 630                   | 2 240                     | 3 030                     | 3 510                     | 2 630                     | 2 380                     | 2 150                     | 2 010                     | 2 090                     | 1 830                     | 1 650                     | 2 940                     | 2 580                     | 2 050                     | 1 750                     | 3 930                       | 1 510                       | 560                  |
| L1W | 14 680 | 903 935                 | 660                 | 420                     | 730                       | 920                       | 1 220                     | 940                       | 800                       | 790                       | 800                       | 710                       | 620                       | 590                       | 1 050                     | 900                       | 720                       | 650                       | 1 390                       | 540                         | 230                  |
| L1X | 18 300 | 1 036 693               | 1 320               | 780                     | 960                       | 1 450                     | 1 510                     | 1 180                     | 940                       | 820                       | 810                       | 840                       | 740                       | 690                       | 1 190                     | 990                       | 910                       | 730                       | 1 640                       | 570                         | 230                  |
| L1Y | 1 630  | 135 750                 | 70                  | 50                      | 100                       | 90                        | 140                       | 80                        | 80                        | 70                        | 80                        | 70                        | 50                        | 50                        | 120                       | 80                        | 70                        | 70                        | 180                         | 100                         | 60                   |
| L1Z | 22 990 | 1 261 395               | 1 750               | 1 050                   | 1 260                     | 1 890                     | 1 930                     | 1 510                     | 1 150                     | 1 070                     | 920                       | 870                       | 900                       | 840                       | 1 500                     | 1 280                     | 1 030                     | 920                       | 2 200                       | 730                         | 200                  |
| L2A | 13 520 | 588 534                 | 680                 | 450                     | 970                       | 1 150                     | 1 490                     | 1 050                     | 1 040                     | 1 010                     | 890                       | 780                       | 620                       | 560                       | 790                       | 560                       | 390                       | 310                       | 550                         | 180                         | 70                   |
| L2E | 15 380 | 586 544                 | 720                 | 530                     | 1 140                     | 1 520                     | 2 010                     | 1 600                     | 1 500                     | 1 170                     | 940                       | 770                       | 610                       | 480                       | 760                       | 500                       | 330                       | 260                       | 400                         | 110                         | 30                   |
| L2G | 24 400 | 976 445                 | 1 240               | 820                     | 1 650                     | 2 290                     | 3 040                     | 2 480                     | 2 320                     | 1 940                     | 1 510                     | 1 290                     | 990                       | 800                       | 1 180                     | 990                       | 550                       | 430                       | 760                         | 240                         | 90                   |
| L2H | 23 590 | 1 116 618               | 1 300               | 860                     | 1 460                     | 2 020                     | 2 380                     | 2 030                     | 1 990                     | 1 580                     | 1 230                     | 1 110                     | 950                       | 760                       | 1 290                     | 1 000                     | 800                       | 780                       | 1 430                       | 470                         | 160                  |
| L2J | 12 650 | 627 170                 | 510                 | 340                     | 730                       | 910                       | 1 330                     | 950                       | 1 020                     | 950                       | 790                       | 760                       | 560                       | 480                       | 780                       | 620                       | 480                       | 370                       | 720                         | 250                         | 100                  |
| L2M | 26 860 | 1 186 828               | 1 270               | 830                     | 1 750                     | 2 130                     | 2 820                     | 2 080                     | 2 210                     | 2 060                     | 1 770                     | 1 580                     | 1 280                     | 1 090                     | 1 670                     | 1 270                     | 840                       | 680                       | 1 120                       | 320                         | 100                  |
| L2N | 25 290 | 1 331 162               | 990                 | 720                     | 1 330                     | 1 820                     | 2 510                     | 1 860                     | 1 780                     | 1 760                     | 1 550                     | 1 480                     | 1 260                     | 1 010                     | 1 720                     | 1 350                     | 910                       | 800                       | 1 560                       | 620                         | 270                  |
| L2P | 11 810 | 491 955                 | 630                 | 400                     | 760                       | 930                       | 1 240                     | 1 000                     | 980                       | 930                       | 810                       | 700                       | 590                       | 510                       | 710                       | 490                       | 350                       | 250                       | 410                         | 90                          | 30                   |
| L2R | 19 890 | 898 196                 | 1 140               | 730                     | 1 570                     | 1 900                     | 2 160                     | 1 650                     | 1 530                     | 1 360                     | 1 060                     | 990                       | 820                       | 660                       | 1 090                     | 800                       | 530                       | 450                       | 890                         | 400                         | 170                  |
| L2S | 15 220 | 757 386                 | 880                 | 550                     | 1 040                     | 1 190                     | 1 410                     | 1 220                     | 1 010                     | 960                       | 840                       | 800                       | 650                       | 530                       | 900                       | 750                       | 540                       | 540                       | 940                         | 370                         | 130                  |
| L2T | 9 350  | 462 916                 | 720                 | 400                     | 580                       | 710                       | 890                       | 700                       | 660                       | 600                       | 540                       | 490                       | 360                       | 320                       | 530                       | 460                       | 280                       | 260                       | 580                         | 210                         | 80                   |
| L2V | 14 830 | 650 436                 | 900                 | 530                     | 980                       | 1 160                     | 1 490                     | 1 180                     | 1 160                     | 1 010                     | 870                       | 860                       | 690                       | 590                       | 920                       | 700                       | 480                       | 380                       | 670                         | 210                         | 50                   |
| L2W | 1 630  | 103 168                 | 90                  | 100                     | 120                       | 120                       | 120                       | 130                       | 90                        | 70                        | 60                        | 60                        | 50                        | 40                        | 90                        | 80                        | 50                        | 60                        | 160                         | 90                          | 40                   |
| L3B | 19 160 | 782 857                 | 940                 | 680                     | 1 470                     | 1 710                     | 2 070                     | 1 690                     | 1 540                     | 1 460                     | 1 280                     | 1 080                     | 910                       | 760                       | 1 090                     | 750                       | 500                       | 380                       | 660                         | 150                         | 60                   |
| L3C | 27 070 | 1 267 601               | 1 280               | 870                     | 1 660                     | 2 010                     | 2 650                     | 2 060                     | 2 010                     | 1 950                     | 1 630                     | 1 610                     | 1 270                     | 1 200                     | 1 770                     | 1 300                     | 970                       | 900                       | 1 430                       | 390                         | 110                  |
| L3K | 15 490 | 711 126                 | 670                 | 450                     | 1 060                     | 1 270                     | 1 650                     | 1 190                     | 1 160                     | 1 110                     | 970                       | 930                       | 740                       | 650                       | 1 040                     | 720                       | 500                       | 400                       | 690                         | 190                         | 90                   |
| L3L | 580    | 60 921                  | 40                  | 20                      | 40                        | 40                        | 50                        | 40                        | 20                        | 30                        | 20                        | 20                        | 20                        | 20                        | 30                        | 30                        | 20                        | 20                        | 50                          | 40                          | 50                   |
| L3M | 22 330 | 1 410 374               | 900                 | 700                     | 1 040                     | 1 350                     | 1 690                     | 1 270                     | 1 190                     | 1 240                     | 1 240                     | 1 190                     | 960                       | 900                       | 1 640                     | 1 420                     | 1 130                     | 1 020                     | 2 240                       | 880                         | 340                  |
| L3P | 31 650 | 1 926 870               | 2 110               | 1 370                   | 1 950                     | 2 710                     | 2 510                     | 2 000                     | 1 540                     | 1 380                     | 1 360                     | 1 370                     | 1 160                     | 1 090                     | 1 810                     | 1 610                     | 1 310                     | 1 190                     | 3 020                       | 1 400                       | 630                  |
| L3R | 54 880 | 2 977 622               | 4 790               | 2 790                   | 4 070                     | 6 140                     | 5 260                     | 3 850                     | 3 060                     | 2 490                     | 2 180                     | 2 050                     | 1 720                     | 1 490                     | 2 660                     | 2 160                     | 1 820                     | 1 500                     | 4 040                       | 1 840                       | 1 000                |
| L3S | 47 540 | 1 899 504               | 4 160               | 2 640                   | 3 590                     | 5 860                     | 5 240                     | 3 920</                   |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                             |                             |                      |



Tableau 1b - RTA pour toutes les déclarations produites, selon le revenu total - année d'imposition 2020

| RTA | Total  | Revenu total<br>(000\$) | Moins de<br>5 000\$ | 5 000\$<br>à<br>9 999\$ | 10 000\$<br>à<br>14 999\$ | 15 000\$<br>à<br>19 999\$ | 20 000\$<br>à<br>24 999\$ | 25 000\$<br>à<br>29 999\$ | 30 000\$<br>à<br>34 999\$ | 35 000\$<br>à<br>39 999\$ | 40 000\$<br>à<br>44 999\$ | 45 000\$<br>à<br>49 999\$ | 50 000\$<br>à<br>54 999\$ | 55 000\$<br>à<br>59 999\$ | 60 000\$<br>à<br>69 999\$ | 70 000\$<br>à<br>79 999\$ | 80 000\$<br>à<br>89 999\$ | 90 000\$<br>à<br>99 999\$ | 100 000\$<br>à<br>149 999\$ | 150 000\$<br>à<br>249 999\$ | Plus de<br>250 000\$ |
|-----|--------|-------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|
| L4Z | 31 840 | 1 513 690               | 2 610               | 1 490                   | 1 920                     | 2 820                     | 2 770                     | 2 200                     | 1 930                     | 1 720                     | 1 520                     | 1 470                     | 1 360                     | 1 150                     | 2 020                     | 1 530                     | 1 300                     | 980                       | 2 240                       | 610                         | 190                  |
| L5A | 38 870 | 1 678 197               | 3 180               | 1 630                   | 2 490                     | 3 650                     | 3 870                     | 2 970                     | 2 500                     | 2 370                     | 2 020                     | 1 910                     | 1 740                     | 1 510                     | 2 330                     | 1 720                     | 1 390                     | 1 010                     | 1 990                       | 470                         | 140                  |
| L5B | 53 690 | 2 480 775               | 5 990               | 2 510                   | 3 300                     | 4 830                     | 4 790                     | 3 580                     | 3 000                     | 2 690                     | 2 400                     | 2 190                     | 2 050                     | 1 770                     | 3 130                     | 2 500                     | 2 210                     | 1 710                     | 3 770                       | 970                         | 310                  |
| L5C | 25 020 | 1 246 409               | 2 000               | 1 210                   | 1 600                     | 2 200                     | 2 400                     | 1 730                     | 1 490                     | 1 310                     | 1 180                     | 1 200                     | 1 040                     | 890                       | 1 470                     | 1 150                     | 930                       | 700                       | 1 640                       | 640                         | 270                  |
| L5E | 10 390 | 627 686                 | 520                 | 350                     | 520                       | 750                       | 930                       | 660                       | 600                       | 490                       | 490                       | 490                       | 460                       | 410                       | 700                       | 590                       | 470                       | 400                       | 980                         | 440                         | 170                  |
| L5G | 16 640 | 1 441 509               | 850                 | 520                     | 840                       | 1 100                     | 1 310                     | 1 000                     | 850                       | 810                       | 720                       | 700                       | 690                       | 560                       | 1 000                     | 880                       | 700                       | 620                       | 1 610                       | 980                         | 900                  |
| L5H | 14 160 | 1 437 539               | 880                 | 560                     | 690                       | 850                       | 940                       | 690                       | 600                       | 540                       | 510                       | 520                       | 450                       | 420                       | 800                       | 750                       | 610                       | 530                       | 1 630                       | 1 150                       | 1 060                |
| L5J | 22 860 | 1 576 863               | 1 260               | 820                     | 1 150                     | 1 580                     | 1 780                     | 1 350                     | 1 260                     | 1 110                     | 1 140                     | 1 160                     | 970                       | 870                       | 1 600                     | 1 300                     | 980                       | 820                       | 2 080                       | 990                         | 640                  |
| L5K | 10 910 | 647 945                 | 840                 | 510                     | 620                       | 850                       | 870                       | 780                       | 610                       | 540                       | 470                       | 500                       | 450                       | 350                       | 610                       | 570                       | 430                       | 370                       | 930                         | 410                         | 210                  |
| L5L | 37 010 | 2 130 830               | 2 620               | 1 580                   | 2 150                     | 2 710                     | 3 140                     | 2 220                     | 2 060                     | 1 910                     | 1 740                     | 1 710                     | 1 500                     | 1 350                     | 2 320                     | 2 060                     | 1 650                     | 1 330                     | 3 060                       | 1 300                       | 620                  |
| L5M | 88 330 | 4 708 521               | 9 250               | 5 170                   | 5 630                     | 7 190                     | 6 880                     | 5 320                     | 4 430                     | 3 940                     | 3 500                     | 3 450                     | 2 980                     | 2 740                     | 4 820                     | 4 180                     | 3 510                     | 2 980                     | 8 150                       | 3 140                       | 1 080                |
| L5N | 68 970 | 3 765 919               | 5 110               | 3 030                   | 3 850                     | 4 890                     | 5 170                     | 4 170                     | 3 650                     | 3 380                     | 3 170                     | 3 250                     | 2 970                     | 2 690                     | 4 900                     | 3 810                     | 3 190                     | 2 640                     | 6 430                       | 2 060                       | 620                  |
| L5P | 20     | 956                     |                     |                         |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                             |                             |                      |
| L5R | 32 620 | 1 518 791               | 2 830               | 1 610                   | 2 050                     | 3 040                     | 2 890                     | 2 330                     | 1 820                     | 1 830                     | 1 540                     | 1 500                     | 1 330                     | 1 130                     | 1 910                     | 1 520                     | 1 290                     | 950                       | 2 200                       | 670                         | 210                  |
| L5S | 170    | 12 905                  | 10                  | 10                      | 10                        | 10                        | 10                        | 10                        | 10                        | 10                        | 10                        | 10                        | 10                        | 10                        | 10                        | 10                        | 10                        |                           | 10                          | 10                          |                      |
| L5T | 250    | 20 667                  | 30                  | 10                      | 20                        | 10                        | 20                        | 20                        | 20                        | 10                        | 20                        | 10                        | 10                        | 10                        | 10                        | 10                        | 10                        | 10                        | 20                          | 20                          | 10                   |
| L5V | 43 270 | 2 038 915               | 3 950               | 2 380                   | 2 850                     | 4 020                     | 3 710                     | 2 920                     | 2 490                     | 2 240                     | 1 910                     | 1 890                     | 1 670                     | 1 440                     | 2 470                     | 2 030                     | 1 580                     | 1 270                     | 3 130                       | 1 070                       | 280                  |
| L5W | 20 940 | 1 067 273               | 1 910               | 1 180                   | 1 320                     | 1 820                     | 1 710                     | 1 380                     | 1 220                     | 1 010                     | 900                       | 850                       | 770                       | 680                       | 1 250                     | 920                       | 780                       | 630                       | 1 700                       | 680                         | 240                  |
| L6A | 71 700 | 4 187 117               | 5 210               | 3 130                   | 4 200                     | 6 060                     | 6 230                     | 4 690                     | 3 850                     | 3 410                     | 3 060                     | 2 830                     | 2 630                     | 2 350                     | 4 090                     | 3 420                     | 2 870                     | 2 670                     | 6 960                       | 2 860                       | 1 180                |
| L6B | 25 350 | 1 343 675               | 2 070               | 1 250                   | 1 550                     | 2 400                     | 2 100                     | 1 640                     | 1 340                     | 1 140                     | 970                       | 960                       | 920                       | 830                       | 1 430                     | 1 240                     | 1 000                     | 1 040                     | 2 380                       | 860                         | 240                  |
| L6C | 41 380 | 2 472 750               | 3 830               | 2 390                   | 2 860                     | 4 140                     | 3 360                     | 2 400                     | 2 000                     | 1 720                     | 1 520                     | 1 330                     | 1 210                     | 1 150                     | 2 020                     | 1 710                     | 1 540                     | 1 400                     | 4 080                       | 1 900                       | 830                  |
| L6E | 29 870 | 1 527 087               | 2 730               | 1 540                   | 1 920                     | 2 970                     | 2 500                     | 2 010                     | 1 540                     | 1 320                     | 1 210                     | 1 040                     | 970                       | 880                       | 1 620                     | 1 340                     | 1 160                     | 1 110                     | 2 780                       | 950                         | 280                  |
| L6G | 5 730  | 276 048                 | 610                 | 260                     | 330                       | 580                       | 490                       | 380                       | 320                       | 290                       | 260                       | 210                       | 210                       | 160                       | 300                       | 260                       | 240                       | 230                       | 420                         | 130                         | 50                   |
| L6H | 55 850 | 3 974 003               | 4 410               | 2 690                   | 3 190                     | 3 660                     | 3 880                     | 3 010                     | 2 620                     | 2 320                     | 2 190                     | 2 130                     | 1 850                     | 1 700                     | 3 240                     | 2 850                     | 2 460                     | 2 120                     | 6 340                       | 3 410                       | 1 790                |
| L6J | 19 900 | 2 856 380               | 1 430               | 890                     | 1 010                     | 1 110                     | 1 130                     | 880                       | 730                       | 710                       | 700                       | 670                       | 570                       | 510                       | 1 030                     | 990                       | 790                       | 700                       | 2 190                       | 1 760                       | 2 090                |
| L6K | 11 380 | 898 914                 | 670                 | 430                     | 690                       | 840                       | 1 000                     | 730                       | 670                       | 610                       | 540                       | 510                       | 430                       | 360                       | 650                       | 550                       | 390                       | 330                       | 900                         | 590                         | 500                  |
| L6L | 24 340 | 2 041 166               | 1 420               | 940                     | 1 230                     | 1 420                     | 1 740                     | 1 250                     | 1 100                     | 1 090                     | 1 070                     | 1 060                     | 880                       | 790                       | 1 480                     | 1 270                     | 1 030                     | 950                       | 2 670                       | 1 740                       | 1 220                |
| L6M | 54 850 | 4 211 414               | 4 960               | 2 910                   | 3 090                     | 3 470                     | 3 410                     | 2 690                     | 2 160                     | 1 930                     | 1 820                     | 1 880                     | 1 650                     | 1 530                     | 2 910                     | 2 660                     | 2 340                     | 2 190                     | 6 910                       | 4 080                       | 2 270                |
| L6P | 79 460 | 3 312 595               | 7 190               | 4 410                   | 6 290                     | 8 890                     | 7 430                     | 6 120                     | 5 230                     | 4 530                     | 3 910                     | 3 400                     | 2 930                     | 2 450                     | 3 810                     | 2 950                     | 2 270                     | 1 880                     | 4 060                       | 1 310                       | 420                  |
| L6R | 82 630 | 3 087 674               | 8 240               | 4 810                   | 6 710                     | 8 730                     | 7 710                     | 6 640                     | 6 000                     | 5 060                     | 4 250                     | 3 720                     | 3 170                     | 2 540                     | 4 090                     | 2 990                     | 2 240                     | 1 640                     | 3 260                       | 690                         | 160                  |
| L6S | 46 270 | 2 044 215               | 3 770               | 2 120                   | 3 000                     | 3 760                     | 4 060                     | 3 370                     | 3 150                     | 2 810                     | 2 700                     | 2 480                     | 2 090                     | 1 790                     | 2 920                     | 2 220                     | 1 640                     | 1 190                     | 2 420                       | 600                         | 180                  |
| L6T | 32 210 | 1 276 734               | 2 950               | 1 600                   | 2 270                     | 2 930                     | 3 060                     | 2 470                     | 2 140                     | 2 030                     | 1 880                     | 1 670                     | 1 460                     | 1 230                     | 1 890                     | 1 340                     | 1 060                     | 720                       | 1 190                       | 240                         | 80                   |
| L6V | 34 960 | 1 391 745               | 2 910               | 1 650                   | 2 440                     | 3 150                     | 3 310                     | 2 760                     | 2 510                     | 2 170                     | 2 050                     | 1 820                     | 1 560                     | 1 350                     | 2 130                     | 1 610                     | 1 110                     | 810                       | 1 330                       | 230                         | 50                   |
| L6W | 19 170 | 877 110                 | 1 380               | 860                     | 1 380                     | 1 670                     | 1 880                     | 1 360                     | 1 280                     | 1 120                     | 1 030                     | 900                       | 850                       | 720                       | 1 150                     | 840                       | 700                       | 510                       | 1 130                       | 290                         | 140                  |
| L6X | 64 020 | 2 775 478               | 5 810               | 3 310                   | 4 460                     | 5 700                     | 5 920                     | 4 710                     | 4 230                     | 3 680                     | 3 180                     | 2 930                     | 2 570                     | 2 260                     | 3 620                     | 2 820                     | 2 250                     | 1 750                     | 3 620                       | 950                         | 260                  |
| L6Y | 87 100 | 3 558 879               | 8 520               | 5 110                   | 6 860                     | 8 580                     | 8 280                     | 6 900                     | 5 810                     | 5 000                     | 4 390                     | 3 780                     | 3 200                     | 2 720                     | 4 240                     | 3 250                     | 2 590                     | 1 970                     | 4 200                       | 1 310                       | 410                  |
| L6Z | 28 450 | 1 405 348               | 2 150               | 1 240                   | 1 790                     | 2 280                     | 2 440                     | 1 960                     | 1 720                     | 1 580                     | 1 470                     | 1 410                     | 1 260                     | 1 050                     | 1 910                     | 1 500                     | 1 140                     | 900                       | 1 890                       | 560                         | 210                  |
| L7A | 82 300 | 3 542 724               | 7 700               | 4 260                   | 5 590                     | 7 270                     | 7 310                     | 5 910                     | 5 230                     | 4 590                     | 4 150                     | 3 680                     | 3 230                     | 2 870                     | 4 790                     | 3 760                     | 3 120                     | 2 420                     | 5 180                       | 1 020                       | 200                  |
| L7B | 13 600 | 1 349 582               | 760                 | 550                     | 720                       | 920                       | 900                       | 770                       | 600                       | 570                       | 490                       | 510                       | 460                       | 440                       | 730                       | 670                       | 570                       | 560                       | 1 630                       | 1 050                       | 720                  |
| L7C | 26 330 | 1 538 009               | 1 700               | 1 100                   | 1 620                     | 2 170                     | 2 090                     | 1 650                     | 1 440                     | 1 370                     | 1 240                     | 1 210                     | 1 050                     | 940                       | 1 600                     | 1 330                     | 1 100                     | 930                       | 2 500                       | 900                         | 420                  |
| L7E | 27 650 | 1 801 873               | 1 350               | 950                     | 1 440                     | 1 820                     | 2 120                     | 1 630                     | 1 450                     | 1 420                     | 1 210                     | 1 270                     | 1 190                     | 1 030                     | 1 900                     | 1 620                     | 1 400                     | 1 200                     | 2 950                       | 1 150                       | 540                  |
| L7G | 38 280 | 2 646 348               | 2 050               | 1 420                   | 1 830                     | 2 260                     | 2 670                     | 1 930                     | 1 840                     | 1 750                     | 1 770                     | 1 740                     | 1 580                     | 1 440                     | 2 600                     | 2 290                     | 1 910                     | 1 770                     | 4 570                       | 1 970                       | 910                  |
| L7J | 10 980 | 650 290                 | 490                 | 370                     | 620                       | 710                       | 800                       | 640                       | 560                       | 620                       | 560                       | 610                       | 530                       | 500                       | 850                       | 660                       | 550                       | 470                       | 1 000                       | 300                         | 160                  |
| L7K | 6 860  | 499 522                 | 340                 | 230                     | 390                       | 480                       | 490                       | 420                       | 370                       | 330                       | 310                       | 290                       | 250                       | 250                       | 470                       | 360                       | 330                       | 260                       | 720                         | 350                         | 220                  |
| L7L | 37 130 | 2 720 817               | 1 970               | 1 360                   | 1 690                     | 2 130                     | 2 420                     | 1 860                     | 1 780                     | 1 690                     | 1 650                     | 1 690                     | 1 380                     | 1 350                     | 2 510                     | 2 240                     | 1 980                     | 1 820                     | 4 570                       | 2 110                       | 950                  |
| L7M | 38 360 | 2 834 565               | 2 010               | 1 380                   | 1 930                     | 2 150                     | 2 370                     | 1 890                     | 1 800                     | 1 760                     | 1 690                     | 1 700                     | 1 500                     | 1 340                     | 2 530                     | 2 330                     | 2 000                     | 1 850                     | 4 770                       | 2 330                       | 1 030                |
| L7N | 10 840 | 841 919                 | 490                 | 310                     | 450                       | 630                       | 980                       | 640                       | 600                       | 610                       | 510                       | 530                       | 450                       | 360                       | 670                       | 570                       | 520                       | 410                       | 1 040                       | 650                         | 440                  |
| L7P | 23 790 | 1 696 142               | 1 050               | 790                     | 1 190                     | 1 300                     | 1 610                     | 1 420                     | 1 190                     | 1 210                     | 1 210                     | 1 260                     | 1 050                     | 950                       | 1 750                     | 1 580                     | 1 100                     | 980                       | 2 360                       | 1 120                       | 670                  |
| L7R | 13 950 | 947 333                 | 590                 | 410                     | 650                       | 840                       | 1 160                     | 890                       | 800                       | 770                       | 690                       | 720                       | 570                       | 530                       | 950                       | 800                       | 620                       | 580                       | 1 320                       | 700                         | 380                  |
| L7S | 10 000 | 633 196                 | 390                 | 250                     | 510                       | 650                       | 860                       | 630                       | 580                       | 650                       | 570                       | 560                       | 450                       | 360                       | 700                       | 620                       | 450                       | 380                       | 830                         | 400                         | 180                  |
| L7T | 14 970 | 1 202 605               | 670                 | 460                     | 720                       | 860                       | 1 120                     | 840                       | 800                       | 850                       | 800                       | 810                       | 700                       | 610                       | 1 040                     | 810                       | 710                       | 590                       | 1 440                       | 740                         | 410                  |
| L8B | 16 270 | 1 089 426               | 780                 | 580                     | 770                       | 900                       | 1 010                     | 910                       | 760                       | 760                       | 730                       | 730                       | 650                       | 620                       | 1 130                     | 1 040                     | 930                       | 880                       | 2 020                       | 790                         | 290                  |
| L8E | 33 340 | 1 665 828               | 2 020               | 1 350                   | 2 070                     | 2 660                     | 3 080                     | 2 380                     | 2 190                     | 2 080                     | 1 830                     | 1 760                     | 1 430                     | 1 230                     | 2 180                     | 1 650                     | 1 240                     | 1 020                     | 2 230                       | 710                         | 270                  |
| L8G | 18 320 | 911 906                 | 770                 | 580                     | 1 080                     | 1 430                     | 1 870                     | 1 290                     | 1 230                     | 1 200                     | 1 150                     | 1 050                     | 840                       | 690                       | 1 270                     | 1 040                     | 690                       | 550                       | 1 160                       | 340                         | 120                  |
| L8H | 20 360 | 807 240                 | 1 240               | 730                     | 1 560                     | 1 820                     | 2 220                     | 1 740                     | 1 570                     | 1 350                     | 1 310                     | 1 170                     | 940                       | 860                       | 1 300                     | 850                       | 610                       | 390                       | 570                         | 120                         | 50                   |
| L8J | 21 870 | 1 146 214               | 1 310               | 840                     | 1 290                     | 1 610                     | 1 720                     | 1 360                     | 1 270                     | 1 110                     | 1 200                     | 1 080                     | 980                       | 850                       | 1 510                     | 1 310                     | 1 070                     | 940                       | 1 820                       | 470                         | 130                  |
| L8K | 25 600 | 1 13                    |                     |                         |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                             |                             |                      |



Tableau 1b - RTA pour toutes les déclarations produites, selon le revenu total - année d'imposition 2020

| RTA | Total  | Revenu total<br>(000\$) | Moins de<br>5 000\$ | 5 000\$<br>à<br>9 999\$ | 10 000\$<br>à<br>14 999\$ | 15 000\$<br>à<br>19 999\$ | 20 000\$<br>à<br>24 999\$ | 25 000\$<br>à<br>29 999\$ | 30 000\$<br>à<br>34 999\$ | 35 000\$<br>à<br>39 999\$ | 40 000\$<br>à<br>44 999\$ | 45 000\$<br>à<br>49 999\$ | 50 000\$<br>à<br>54 999\$ | 55 000\$<br>à<br>59 999\$ | 60 000\$<br>à<br>69 999\$ | 70 000\$<br>à<br>79 999\$ | 80 000\$<br>à<br>89 999\$ | 90 000\$<br>à<br>99 999\$ | 100 000\$<br>à<br>149 999\$ | 150 000\$<br>à<br>249 999\$ | Plus de<br>250 000\$ |
|-----|--------|-------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|
| L9W | 38 080 | 2 226 982               | 1 800               | 1 260                   | 2 060                     | 2 380                     | 3 010                     | 2 500                     | 2 260                     | 2 070                     | 1 960                     | 1 940                     | 1 770                     | 1 540                     | 2 720                     | 2 300                     | 1 920                     | 1 520                     | 3 430                       | 1 190                       | 460                  |
| L9X | 9 300  | 686 849                 | 450                 | 320                     | 450                       | 530                       | 630                       | 460                       | 420                       | 420                       | 380                       | 450                       | 320                       | 340                       | 620                       | 560                       | 500                       | 450                       | 1 190                       | 530                         | 280                  |
| L9Y | 22 550 | 1 430 393               | 740                 | 550                     | 1 200                     | 1 480                     | 2 040                     | 1 550                     | 1 520                     | 1 430                     | 1 300                     | 1 310                     | 1 050                     | 820                       | 1 550                     | 1 310                     | 930                       | 730                       | 1 660                       | 880                         | 500                  |
| L9Z | 19 690 | 903 765                 | 710                 | 550                     | 1 150                     | 1 700                     | 2 260                     | 1 580                     | 1 490                     | 1 470                     | 1 220                     | 1 210                     | 860                       | 740                       | 1 290                     | 940                       | 670                       | 500                       | 970                         | 300                         | 100                  |
| M1B | 55 920 | 2 099 401               | 4 530               | 2 900                   | 4 150                     | 6 020                     | 5 870                     | 4 580                     | 4 120                     | 3 570                     | 3 030                     | 2 740                     | 2 350                     | 2 020                     | 3 130                     | 2 160                     | 1 500                     | 1 050                     | 1 750                       | 350                         | 90                   |
| M1C | 30 900 | 1 761 456               | 2 060               | 1 310                   | 1 640                     | 2 360                     | 2 450                     | 1 930                     | 1 670                     | 1 520                     | 1 360                     | 1 390                     | 1 250                     | 1 090                     | 2 100                     | 1 760                     | 1 360                     | 1 280                     | 2 910                       | 1 080                       | 380                  |
| M1E | 39 710 | 1 703 761               | 2 890               | 2 030                   | 2 820                     | 3 730                     | 4 050                     | 3 240                     | 2 740                     | 2 480                     | 2 020                     | 1 880                     | 1 680                     | 1 420                     | 2 220                     | 1 600                     | 1 200                     | 1 000                     | 1 940                       | 570                         | 220                  |
| M1G | 25 910 | 889 917                 | 2 720               | 1 460                   | 2 060                     | 3 020                     | 2 930                     | 2 250                     | 1 870                     | 1 560                     | 1 320                     | 1 100                     | 920                       | 770                       | 1 200                     | 820                       | 570                       | 430                       | 760                         | 140                         | 30                   |
| M1H | 20 690 | 814 052                 | 1 980               | 1 060                   | 1 460                     | 2 090                     | 2 070                     | 1 680                     | 1 430                     | 1 260                     | 1 080                     | 970                       | 810                       | 670                       | 1 090                     | 850                       | 620                       | 490                       | 830                         | 200                         | 50                   |
| M1J | 30 020 | 1 087 565               | 2 720               | 1 550                   | 2 200                     | 3 140                     | 3 340                     | 2 780                     | 2 300                     | 1 940                     | 1 650                     | 1 450                     | 1 190                     | 950                       | 1 510                     | 1 010                     | 710                       | 500                       | 840                         | 190                         | 40                   |
| M1K | 41 160 | 1 511 491               | 3 420               | 2 230                   | 3 110                     | 4 450                     | 4 680                     | 3 570                     | 3 050                     | 2 600                     | 2 120                     | 1 860                     | 1 650                     | 1 350                     | 2 050                     | 1 420                     | 1 230                     | 740                       | 1 290                       | 260                         | 60                   |
| M1L | 28 450 | 1 145 809               | 2 520               | 1 550                   | 2 040                     | 2 830                     | 3 120                     | 2 390                     | 1 940                     | 1 560                     | 1 310                     | 1 240                     | 1 070                     | 930                       | 1 450                     | 1 070                     | 960                       | 730                       | 1 340                       | 320                         | 80                   |
| M1M | 19 450 | 1 009 213               | 1 330               | 980                     | 1 320                     | 1 700                     | 1 970                     | 1 510                     | 1 220                     | 1 050                     | 890                       | 860                       | 760                       | 700                       | 1 130                     | 790                       | 690                       | 570                       | 1 250                       | 490                         | 270                  |
| M1N | 18 310 | 1 175 006               | 1 010               | 710                     | 1 090                     | 1 360                     | 1 600                     | 1 240                     | 1 040                     | 940                       | 860                       | 780                       | 680                       | 670                       | 1 130                     | 1 010                     | 700                       | 720                       | 1 600                       | 760                         | 430                  |
| M1P | 37 130 | 1 413 784               | 3 850               | 1 820                   | 2 610                     | 3 950                     | 3 870                     | 3 000                     | 2 630                     | 2 220                     | 1 800                     | 1 730                     | 1 450                     | 1 200                     | 1 930                     | 1 440                     | 1 050                     | 750                       | 1 450                       | 300                         | 80                   |
| M1R | 25 760 | 1 040 039               | 2 020               | 1 220                   | 1 800                     | 2 610                     | 2 860                     | 2 240                     | 1 810                     | 1 560                     | 1 320                     | 1 200                     | 1 050                     | 870                       | 1 420                     | 990                       | 790                       | 590                       | 1 110                       | 250                         | 70                   |
| M1S | 33 080 | 1 315 593               | 3 010               | 1 820                   | 2 440                     | 4 100                     | 3 640                     | 2 730                     | 2 150                     | 1 750                     | 1 550                     | 1 300                     | 1 120                     | 950                       | 1 560                     | 1 240                     | 940                       | 750                       | 1 450                       | 440                         | 150                  |
| M1T | 29 240 | 1 193 223               | 2 480               | 1 480                   | 2 140                     | 3 620                     | 3 150                     | 2 360                     | 1 860                     | 1 660                     | 1 360                     | 1 310                     | 1 080                     | 890                       | 1 450                     | 1 050                     | 860                       | 650                       | 1 340                       | 360                         | 140                  |
| M1V | 45 540 | 1 591 910               | 4 270               | 2 900                   | 3 930                     | 6 280                     | 5 500                     | 3 970                     | 2 990                     | 2 350                     | 1 900                     | 1 770                     | 1 380                     | 1 230                     | 1 860                     | 1 430                     | 1 070                     | 740                       | 1 490                       | 400                         | 100                  |
| M1W | 41 270 | 1 699 728               | 3 650               | 2 250                   | 3 050                     | 4 900                     | 4 480                     | 3 230                     | 2 630                     | 2 300                     | 1 870                     | 1 720                     | 1 500                     | 1 250                     | 2 010                     | 1 590                     | 1 140                     | 930                       | 1 960                       | 610                         | 190                  |
| M1X | 13 010 | 523 058                 | 1 000               | 640                     | 920                       | 1 540                     | 1 240                     | 1 060                     | 950                       | 780                       | 710                       | 580                       | 510                       | 470                       | 690                       | 530                       | 350                       | 290                       | 600                         | 130                         | 30                   |
| M2H | 21 000 | 737 774                 | 1 890               | 1 200                   | 1 440                     | 2 180                     | 1 930                     | 1 440                     | 1 160                     | 980                       | 940                       | 830                       | 710                       | 620                       | 990                       | 920                       | 770                       | 640                       | 1 570                       | 570                         | 240                  |
| M2J | 52 720 | 2 484 031               | 5 370               | 2 480                   | 3 280                     | 4 710                     | 4 860                     | 3 800                     | 3 120                     | 2 640                     | 2 540                     | 2 240                     | 2 040                     | 1 710                     | 2 870                     | 2 340                     | 2 060                     | 1 630                     | 3 520                       | 1 080                       | 420                  |
| M2K | 21 330 | 1 366 309               | 2 130               | 940                     | 1 190                     | 1 650                     | 1 540                     | 1 230                     | 970                       | 900                       | 830                       | 810                       | 740                       | 640                       | 1 240                     | 1 110                     | 960                       | 850                       | 2 120                       | 1 000                       | 500                  |
| M2L | 9 580  | 1 253 659               | 780                 | 500                     | 530                       | 640                       | 620                       | 500                       | 430                       | 360                       | 310                       | 330                       | 260                       | 270                       | 430                       | 390                       | 320                       | 320                       | 910                         | 840                         | 860                  |
| M2M | 28 870 | 1 452 725               | 3 030               | 1 480                   | 1 930                     | 2 930                     | 2 630                     | 2 080                     | 1 830                     | 1 510                     | 1 240                     | 1 160                     | 980                       | 820                       | 1 400                     | 1 110                     | 900                       | 710                       | 1 910                       | 850                         | 380                  |
| M2N | 64 430 | 3 904 072               | 7 890               | 3 330                   | 3 770                     | 5 200                     | 4 750                     | 3 550                     | 2 950                     | 2 610                     | 2 320                     | 2 240                     | 2 010                     | 1 860                     | 3 300                     | 3 070                     | 2 910                     | 2 320                     | 6 170                       | 2 820                       | 1 380                |
| M2P | 6 440  | 873 036                 | 550                 | 300                     | 330                       | 380                       | 360                       | 310                       | 260                       | 220                       | 230                       | 200                       | 150                       | 180                       | 330                       | 300                       | 260                       | 240                       | 690                         | 540                         | 600                  |
| M2R | 35 450 | 1 566 789               | 2 500               | 1 670                   | 2 440                     | 4 140                     | 3 840                     | 2 920                     | 2 530                     | 2 280                     | 1 860                     | 1 630                     | 1 370                     | 1 090                     | 1 770                     | 1 240                     | 900                       | 740                       | 1 590                       | 650                         | 310                  |
| M3A | 27 680 | 1 418 913               | 2 060               | 1 370                   | 1 830                     | 2 440                     | 2 600                     | 2 100                     | 1 710                     | 1 540                     | 1 270                     | 1 230                     | 1 140                     | 960                       | 1 600                     | 1 270                     | 950                       | 830                       | 1 720                       | 690                         | 360                  |
| M3B | 11 620 | 1 357 854               | 880                 | 490                     | 530                       | 650                       | 730                       | 590                       | 470                       | 450                       | 410                       | 390                       | 340                       | 310                       | 650                       | 580                       | 510                       | 460                       | 1 380                       | 960                         | 860                  |
| M3C | 32 110 | 1 666 048               | 3 040               | 1 520                   | 2 020                     | 3 170                     | 3 240                     | 2 420                     | 2 030                     | 1 780                     | 1 510                     | 1 390                     | 1 150                     | 1 050                     | 1 670                     | 1 330                     | 1 070                     | 820                       | 1 820                       | 730                         | 350                  |
| M3H | 31 100 | 2 097 719               | 1 960               | 1 340                   | 1 740                     | 2 720                     | 2 790                     | 2 240                     | 1 880                     | 1 720                     | 1 500                     | 1 340                     | 1 190                     | 960                       | 1 760                     | 1 430                     | 1 050                     | 950                       | 2 370                       | 1 280                       | 900                  |
| M3J | 25 940 | 949 416                 | 2 700               | 1 480                   | 2 080                     | 2 660                     | 2 870                     | 2 260                     | 1 950                     | 1 580                     | 1 290                     | 1 150                     | 1 010                     | 790                       | 1 210                     | 840                       | 590                       | 450                       | 780                         | 190                         | 80                   |
| M3K | 6 920  | 364 999                 | 420                 | 250                     | 400                       | 540                       | 720                       | 540                       | 460                       | 430                       | 390                       | 370                       | 300                       | 230                       | 420                       | 320                       | 270                       | 180                       | 430                         | 160                         | 90                   |
| M3L | 16 220 | 585 874                 | 1 090               | 720                     | 1 170                     | 1 890                     | 2 030                     | 1 500                     | 1 290                     | 1 080                     | 940                       | 800                       | 700                       | 520                       | 800                       | 560                       | 380                       | 250                       | 410                         | 90                          | 10                   |
| M3M | 20 610 | 817 280                 | 1 330               | 940                     | 1 470                     | 1 960                     | 2 370                     | 1 800                     | 1 560                     | 1 360                     | 1 190                     | 1 120                     | 880                       | 800                       | 1 110                     | 790                       | 570                       | 420                       | 750                         | 150                         | 40                   |
| M3N | 32 870 | 1 039 536               | 2 840               | 1 900                   | 2 850                     | 4 240                     | 4 030                     | 3 090                     | 2 620                     | 2 120                     | 1 850                     | 1 540                     | 1 260                     | 980                       | 1 360                     | 880                       | 490                       | 290                       | 460                         | 90                          | 20                   |
| M4A | 11 980 | 536 383                 | 850                 | 570                     | 820                       | 1 290                     | 1 290                     | 920                       | 740                       | 680                       | 620                       | 490                       | 470                       | 370                       | 660                       | 520                       | 400                       | 360                       | 630                         | 230                         | 90                   |
| M4B | 14 770 | 775 006                 | 910                 | 590                     | 950                       | 1 250                     | 1 450                     | 1 150                     | 1 000                     | 860                       | 720                       | 630                       | 570                       | 520                       | 870                       | 670                       | 540                       | 440                       | 1 000                       | 470                         | 190                  |
| M4C | 36 720 | 1 932 971               | 2 550               | 1 560                   | 2 210                     | 3 240                     | 3 540                     | 2 820                     | 2 210                     | 1 840                     | 1 580                     | 1 460                     | 1 290                     | 1 200                     | 1 980                     | 1 710                     | 1 490                     | 1 350                     | 3 070                       | 1 200                       | 410                  |
| M4E | 19 400 | 1 857 135               | 940                 | 690                     | 970                       | 1 200                     | 1 330                     | 950                       | 830                       | 680                       | 710                       | 700                       | 570                       | 550                       | 1 140                     | 1 000                     | 880                       | 940                       | 2 550                       | 1 620                       | 1 150                |
| M4G | 15 570 | 2 033 042               | 860                 | 580                     | 660                       | 730                       | 830                       | 680                       | 550                       | 510                       | 510                       | 520                       | 460                       | 470                       | 800                       | 800                       | 720                       | 690                       | 2 000                       | 1 500                       | 1 710                |
| M4H | 14 030 | 416 821                 | 2 310               | 780                     | 1 050                     | 1 730                     | 1 850                     | 1 290                     | 960                       | 730                       | 550                       | 480                       | 380                       | 350                       | 450                       | 320                       | 230                       | 170                       | 320                         | 80                          | 20                   |
| M4J | 27 710 | 1 778 246               | 1 590               | 1 040                   | 1 590                     | 2 590                     | 2 650                     | 1 810                     | 1 370                     | 1 240                     | 1 040                     | 1 010                     | 890                       | 800                       | 1 440                     | 1 270                     | 1 140                     | 1 160                     | 2 930                       | 1 520                       | 620                  |
| M4K | 24 400 | 1 896 559               | 1 180               | 800                     | 1 360                     | 1 980                     | 2 090                     | 1 600                     | 1 250                     | 1 140                     | 990                       | 960                       | 870                       | 800                       | 1 290                     | 1 150                     | 930                       | 920                       | 2 370                       | 1 590                       | 1 130                |
| M4L | 24 120 | 1 938 144               | 1 150               | 900                     | 1 350                     | 1 720                     | 1 880                     | 1 440                     | 1 100                     | 1 000                     | 880                       | 870                       | 740                       | 720                       | 1 310                     | 1 220                     | 1 060                     | 1 030                     | 2 880                       | 1 760                       | 1 100                |
| M4M | 19 440 | 1 434 836               | 990                 | 730                     | 1 200                     | 1 720                     | 1 710                     | 1 160                     | 920                       | 790                       | 710                       | 630                       | 620                       | 490                       | 970                       | 900                       | 780                       | 770                       | 2 270                       | 1 350                       | 720                  |
| M4N | 12 590 | 2 835 710               | 770                 | 480                     | 550                       | 630                       | 650                       | 530                       | 440                       | 410                       | 370                       | 380                       | 340                       | 290                       | 590                       | 530                       | 470                       | 460                       | 1 380                       | 1 360                       | 1 970                |
| M4P | 19 350 | 1 505 134               | 1 340               | 670                     | 850                       | 1 280                     | 1 310                     | 1 090                     | 970                       | 870                       | 790                       | 790                       | 730                       | 690                       | 1 250                     | 1 170                     | 1 010                     | 840                       | 2 010                       | 1 000                       | 690                  |
| M4R | 9 280  | 1 232 251               | 580                 | 350                     | 420                       | 450                       | 520                       | 420                       | 380                       | 330                       | 320                       | 270                       | 270                       | 260                       | 510                       | 470                       | 430                       | 380                       | 1 140                       | 840                         | 950                  |
| M4S | 23 610 | 2 094 236               | 1 480               | 780                     | 990                       | 1 250                     | 1 400                     | 1 080                     | 980                       | 920                       | 890                       | 880                       | 790                       | 800                       | 1 480                     | 1 450                     | 1 330                     | 1 150                     | 2 960                       | 1 800                       | 1 200                |
| M4T | 9 300  | 1 759 185               | 430                 | 280                     | 330                       | 380                       | 440                       | 350                       | 330                       | 320                       | 310                       | 310                       | 290                       | 260                       | 500                       | 520                       | 450                       | 420                       | 1 120                       | 950                         | 1 330                |
| M4V | 15 310 | 2 736 207               | 780                 | 470                     | 480                       | 630                       | 810                       | 660                       | 610                       | 540                       | 540                       | 530                       | 500                       | 490                       | 890                       | 830                       | 750                       | 620                       | 1 820                       | 1 480                       | 1 880                |
| M4W | 12 390 | 2 561 950               | 930                 | 460                     | 450                       | 530                       | 630                       | 490                       | 430                       | 410                       | 350                       | 380                       | 350                       | 290                       | 650                       | 590                       | 580                       | 450                       | 1 460                       | 1 250                       | 1 720                |
| M4X | 16 340 | 801 973                 | 1 290               | 800                     | 1 250                     | 1 750                     | 1 670                     | 1 350                     | 1 080                     | 900                       | 780                       | 670                       | 570                       | 500                       | 740                       | 600                       | 600                       | 340                       | 800                         | 380                         | 260                  |
| M4Y | 28 270 | 1 707 978               | 3 370               | 1 290                   | 1 4                       |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                             |                             |                      |



Tableau 1b - RTA pour toutes les déclarations produites, selon le revenu total - année d'imposition 2020

| RTA | Total  | Revenu total<br>(000\$) | Moins de<br>5 000\$ | 5 000\$<br>à<br>9 999\$ | 10 000\$<br>à<br>14 999\$ | 15 000\$<br>à<br>19 999\$ | 20 000\$<br>à<br>24 999\$ | 25 000\$<br>à<br>29 999\$ | 30 000\$<br>à<br>34 999\$ | 35 000\$<br>à<br>39 999\$ | 40 000\$<br>à<br>44 999\$ | 45 000\$<br>à<br>49 999\$ | 50 000\$<br>à<br>54 999\$ | 55 000\$<br>à<br>59 999\$ | 60 000\$<br>à<br>69 999\$ | 70 000\$<br>à<br>79 999\$ | 80 000\$<br>à<br>89 999\$ | 90 000\$<br>à<br>99 999\$ | 100 000\$<br>à<br>149 999\$ | 150 000\$<br>à<br>249 999\$ | Plus de<br>250 000\$ |
|-----|--------|-------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|
| M6K | 31 170 | 1 771 305               | 1 610               | 1 090                   | 1 830                     | 2 750                     | 2 940                     | 2 360                     | 1 940                     | 1 550                     | 1 340                     | 1 280                     | 1 170                     | 970                       | 1 840                     | 1 550                     | 1 350                     | 1 140                     | 2 860                       | 1 170                       | 420                  |
| M6L | 17 050 | 713 378                 | 1 130               | 770                     | 1 180                     | 1 660                     | 2 100                     | 1 650                     | 1 270                     | 1 050                     | 910                       | 800                       | 660                       | 600                       | 830                       | 620                       | 440                       | 340                       | 750                         | 190                         | 100                  |
| M6M | 33 830 | 1 312 860               | 2 300               | 1 520                   | 2 560                     | 3 550                     | 3 910                     | 2 950                     | 2 690                     | 2 110                     | 1 890                     | 1 610                     | 1 360                     | 1 160                     | 1 800                     | 1 230                     | 960                       | 710                       | 1 170                       | 270                         | 80                   |
| M6N | 33 150 | 1 368 368               | 2 150               | 1 530                   | 2 480                     | 3 490                     | 3 740                     | 2 720                     | 2 310                     | 1 920                     | 1 690                     | 1 470                     | 1 270                     | 1 070                     | 1 830                     | 1 430                     | 1 130                     | 850                       | 1 630                       | 380                         | 70                   |
| M6P | 31 270 | 2 195 070               | 1 540               | 1 110                   | 1 560                     | 2 230                     | 2 540                     | 1 900                     | 1 610                     | 1 460                     | 1 310                     | 1 300                     | 1 210                     | 1 040                     | 1 890                     | 1 700                     | 1 490                     | 1 370                     | 3 470                       | 1 720                       | 840                  |
| M6R | 14 750 | 1 281 989               | 600                 | 480                     | 750                       | 970                       | 1 170                     | 860                       | 720                       | 630                       | 530                       | 580                       | 470                       | 470                       | 870                       | 710                       | 720                       | 600                       | 1 720                       | 1 160                       | 750                  |
| M6S | 26 280 | 2 452 845               | 1 350               | 910                     | 1 250                     | 1 500                     | 1 720                     | 1 350                     | 1 120                     | 1 000                     | 980                       | 960                       | 840                       | 820                       | 1 560                     | 1 500                     | 1 290                     | 1 230                     | 3 330                       | 2 120                       | 1 480                |
| M7A |        |                         |                     |                         |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                             |                             |                      |
| M7Y |        |                         |                     |                         |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                             |                             |                      |
| M8V | 34 470 | 2 210 499               | 1 850               | 1 170                   | 1 790                     | 2 720                     | 2 990                     | 2 170                     | 1 900                     | 1 680                     | 1 550                     | 1 450                     | 1 390                     | 1 260                     | 2 180                     | 1 890                     | 1 550                     | 1 380                     | 3 450                       | 1 440                       | 700                  |
| M8W | 18 060 | 1 099 711               | 910                 | 570                     | 930                       | 1 320                     | 1 570                     | 1 270                     | 1 030                     | 960                       | 870                       | 890                       | 690                       | 660                       | 1 200                     | 970                       | 850                       | 660                       | 1 730                       | 680                         | 300                  |
| M8X | 8 880  | 1 331 244               | 380                 | 290                     | 320                       | 370                       | 440                       | 330                       | 310                       | 300                       | 280                       | 330                       | 250                       | 260                       | 510                       | 490                       | 390                       | 420                       | 1 140                       | 980                         | 1 100                |
| M8Y | 17 360 | 1 289 037               | 930                 | 570                     | 900                       | 1 320                     | 1 370                     | 980                       | 900                       | 810                       | 730                       | 710                       | 600                       | 540                       | 1 030                     | 950                       | 830                       | 700                       | 1 840                       | 1 050                       | 630                  |
| M8Z | 15 020 | 1 115 380               | 770                 | 460                     | 640                       | 980                       | 1 150                     | 900                       | 750                       | 670                       | 650                       | 620                       | 560                       | 570                       | 1 000                     | 800                       | 690                       | 680                       | 1 760                       | 920                         | 480                  |
| M9A | 29 780 | 2 760 143               | 1 720               | 1 100                   | 1 490                     | 2 100                     | 2 250                     | 1 670                     | 1 480                     | 1 320                     | 1 330                     | 1 250                     | 1 170                     | 990                       | 1 810                     | 1 580                     | 1 280                     | 1 080                     | 2 760                       | 1 770                       | 1 650                |
| M9B | 27 470 | 1 878 703               | 1 670               | 1 020                   | 1 410                     | 1 970                     | 2 040                     | 1 660                     | 1 410                     | 1 250                     | 1 170                     | 1 140                     | 1 040                     | 1 040                     | 1 700                     | 1 500                     | 1 280                     | 1 130                     | 2 880                       | 1 380                       | 780                  |
| M9C | 32 210 | 1 855 459               | 1 740               | 1 230                   | 1 790                     | 2 420                     | 2 790                     | 2 050                     | 1 830                     | 1 680                     | 1 590                     | 1 500                     | 1 360                     | 1 240                     | 2 210                     | 1 790                     | 1 480                     | 1 240                     | 2 840                       | 1 000                       | 430                  |
| M9L | 10 470 | 387 723                 | 940                 | 480                     | 870                       | 1 150                     | 1 280                     | 950                       | 760                       | 630                       | 490                       | 510                       | 380                       | 350                       | 480                       | 360                       | 290                       | 180                       | 280                         | 60                          | 50                   |
| M9M | 19 870 | 758 238                 | 1 570               | 980                     | 1 460                     | 2 030                     | 2 220                     | 1 730                     | 1 410                     | 1 310                     | 1 090                     | 990                       | 830                       | 680                       | 1 050                     | 750                       | 560                       | 370                       | 670                         | 120                         | 50                   |
| M9N | 21 220 | 860 877                 | 1 360               | 1 010                   | 1 620                     | 2 170                     | 2 440                     | 1 850                     | 1 490                     | 1 290                     | 1 090                     | 1 020                     | 810                       | 780                       | 1 130                     | 860                       | 620                       | 490                       | 920                         | 220                         | 60                   |
| M9P | 17 070 | 970 759                 | 990                 | 660                     | 1 000                     | 1 440                     | 1 690                     | 1 150                     | 1 020                     | 930                       | 850                       | 740                       | 690                       | 590                       | 1 010                     | 830                       | 730                       | 600                       | 1 330                       | 560                         | 270                  |
| M9R | 28 210 | 1 276 236               | 2 060               | 1 260                   | 1 770                     | 2 580                     | 3 040                     | 2 420                     | 1 890                     | 1 620                     | 1 390                     | 1 340                     | 1 130                     | 960                       | 1 660                     | 1 190                     | 880                       | 720                       | 1 620                       | 500                         | 190                  |
| M9V | 47 180 | 1 595 542               | 4 490               | 2 780                   | 3 850                     | 5 230                     | 5 380                     | 4 250                     | 3 640                     | 3 090                     | 2 500                     | 2 130                     | 1 820                     | 1 450                     | 2 200                     | 1 450                     | 940                       | 670                       | 1 070                       | 220                         | 50                   |
| M9W | 36 080 | 1 484 785               | 2 770               | 1 830                   | 2 600                     | 3 750                     | 3 870                     | 3 100                     | 2 600                     | 2 180                     | 2 010                     | 1 720                     | 1 520                     | 1 220                     | 1 900                     | 1 420                     | 1 030                     | 750                       | 1 400                       | 320                         | 100                  |
| NOA | 30 560 | 1 410 865               | 3 160               | 1 070                   | 1 950                     | 2 390                     | 2 750                     | 1 920                     | 1 710                     | 1 810                     | 1 670                     | 1 680                     | 1 280                     | 1 110                     | 1 910                     | 1 550                     | 1 210                     | 970                       | 1 740                       | 500                         | 200                  |
| NOB | 66 450 | 4 586 424               | 3 080               | 2 020                   | 3 310                     | 3 940                     | 4 640                     | 3 720                     | 3 310                     | 3 360                     | 3 320                     | 3 420                     | 2 870                     | 2 710                     | 4 950                     | 4 130                     | 3 390                     | 2 820                     | 7 040                       | 2 960                       | 1 490                |
| NOC | 12 990 | 624 501                 | 770                 | 440                     | 830                       | 1 080                     | 1 300                     | 860                       | 790                       | 860                       | 790                       | 740                       | 580                       | 600                       | 860                       | 680                       | 490                       | 340                       | 670                         | 240                         | 90                   |
| NOE | 28 830 | 1 512 532               | 1 760               | 1 010                   | 1 680                     | 2 100                     | 2 520                     | 1 790                     | 1 800                     | 1 740                     | 1 550                     | 1 640                     | 1 370                     | 1 210                     | 2 070                     | 1 590                     | 1 140                     | 1 050                     | 1 860                       | 670                         | 290                  |
| NOG | 65 570 | 3 298 327               | 3 500               | 2 170                   | 4 250                     | 5 040                     | 6 070                     | 4 230                     | 4 060                     | 4 000                     | 3 900                     | 3 910                     | 3 210                     | 2 760                     | 4 630                     | 3 570                     | 2 520                     | 1 880                     | 3 740                       | 1 630                       | 510                  |
| NOH | 42 380 | 2 526 595               | 2 090               | 1 280                   | 2 480                     | 3 030                     | 3 650                     | 2 760                     | 2 490                     | 2 570                     | 2 420                     | 2 370                     | 1 840                     | 1 610                     | 2 730                     | 2 280                     | 1 630                     | 1 330                     | 3 120                       | 2 060                       | 640                  |
| NOJ | 25 530 | 1 303 517               | 1 650               | 890                     | 1 490                     | 1 770                     | 2 180                     | 1 640                     | 1 470                     | 1 450                     | 1 390                     | 1 520                     | 1 290                     | 1 130                     | 1 970                     | 1 490                     | 1 130                     | 790                       | 1 590                       | 480                         | 220                  |
| NOK | 18 970 | 964 816                 | 1 140               | 640                     | 1 120                     | 1 220                     | 1 530                     | 1 140                     | 1 100                     | 1 160                     | 1 180                     | 1 230                     | 1 060                     | 880                       | 1 500                     | 1 130                     | 770                       | 580                       | 1 060                       | 380                         | 160                  |
| NOL | 40 500 | 2 240 690               | 2 220               | 1 350                   | 2 350                     | 2 690                     | 3 320                     | 2 350                     | 2 230                     | 2 310                     | 2 230                     | 2 280                     | 1 920                     | 1 750                     | 3 060                     | 2 380                     | 1 890                     | 1 480                     | 3 200                       | 1 070                       | 460                  |
| NOM | 54 830 | 3 310 708               | 2 230               | 1 550                   | 3 070                     | 3 710                     | 4 630                     | 3 290                     | 3 250                     | 3 270                     | 3 250                     | 3 480                     | 2 690                     | 2 460                     | 4 250                     | 3 320                     | 2 450                     | 1 960                     | 3 920                       | 1 410                       | 680                  |
| NON | 33 330 | 1 995 637               | 1 650               | 1 000                   | 1 760                     | 2 010                     | 2 400                     | 1 860                     | 1 880                     | 1 860                     | 1 840                     | 2 050                     | 1 540                     | 1 370                     | 2 440                     | 2 000                     | 1 550                     | 1 330                     | 2 930                       | 1 500                       | 360                  |
| NOP | 42 840 | 2 078 264               | 2 620               | 1 480                   | 2 700                     | 2 980                     | 3 770                     | 2 910                     | 2 910                     | 3 070                     | 2 700                     | 2 620                     | 1 990                     | 1 830                     | 2 990                     | 2 220                     | 1 560                     | 1 170                     | 2 230                       | 760                         | 340                  |
| NOR | 38 840 | 2 291 904               | 1 720               | 1 130                   | 1 900                     | 2 290                     | 2 910                     | 2 200                     | 2 210                     | 2 210                     | 2 390                     | 2 330                     | 1 910                     | 1 710                     | 2 920                     | 2 300                     | 1 960                     | 1 760                     | 3 430                       | 1 130                       | 460                  |
| N1A | 9 980  | 448 016                 | 540                 | 360                     | 710                       | 870                       | 1 040                     | 760                       | 640                       | 630                       | 600                       | 550                       | 440                       | 400                       | 680                       | 510                       | 360                       | 290                       | 450                         | 130                         | 50                   |
| N1C | 3 090  | 225 057                 | 140                 | 120                     | 140                       | 190                       | 170                       | 150                       | 120                       | 130                       | 130                       | 150                       | 120                       | 130                       | 220                       | 190                       | 150                       | 180                       | 410                         | 200                         | 70                   |
| N1E | 33 580 | 1 874 143               | 1 590               | 1 070                   | 1 780                     | 2 070                     | 2 570                     | 2 030                     | 1 880                     | 1 870                     | 1 830                     | 2 010                     | 1 730                     | 1 650                     | 2 800                     | 2 080                     | 1 570                     | 1 310                     | 2 600                       | 860                         | 280                  |
| N1G | 22 500 | 1 385 283               | 1 430               | 910                     | 1 210                     | 1 400                     | 1 620                     | 1 270                     | 1 190                     | 1 100                     | 1 120                     | 1 140                     | 990                       | 900                       | 1 610                     | 1 340                     | 1 070                     | 870                       | 2 050                       | 910                         | 380                  |
| N1H | 33 530 | 1 803 787               | 1 650               | 1 120                   | 2 000                     | 2 250                     | 2 920                     | 2 290                     | 2 100                     | 2 140                     | 1 960                     | 2 000                     | 1 850                     | 1 560                     | 2 350                     | 1 710                     | 1 280                     | 1 000                     | 2 140                       | 860                         | 360                  |
| N1K | 8 840  | 443 484                 | 480                 | 340                     | 540                       | 680                       | 610                       | 540                       | 510                       | 510                       | 510                       | 470                       | 520                       | 520                       | 480                       | 730                       | 540                       | 290                       | 610                         | 150                         | 50                   |
| N1L | 12 690 | 817 597                 | 910                 | 560                     | 680                       | 810                       | 860                       | 650                       | 590                       | 570                       | 550                       | 580                       | 510                       | 480                       | 870                       | 730                       | 590                       | 560                       | 1 350                       | 600                         | 240                  |
| N1M | 14 230 | 773 130                 | 610                 | 380                     | 740                       | 890                       | 1 100                     | 860                       | 930                       | 850                       | 830                       | 850                       | 760                       | 680                       | 1 220                     | 870                       | 620                       | 560                       | 1 060                       | 310                         | 120                  |
| N1P | 5 900  | 309 529                 | 360                 | 210                     | 320                       | 390                       | 420                       | 360                       | 350                       | 330                       | 330                       | 280                       | 280                       | 260                       | 420                       | 380                       | 280                       | 280                       | 490                         | 130                         | 30                   |
| N1R | 33 660 | 1 528 114               | 1 940               | 1 150                   | 2 330                     | 2 610                     | 3 440                     | 2 640                     | 2 410                     | 2 120                     | 2 110                     | 1 880                     | 1 680                     | 1 450                     | 2 360                     | 1 580                     | 1 120                     | 800                       | 1 450                       | 420                         | 180                  |
| N1S | 15 450 | 873 620                 | 700                 | 490                     | 840                       | 1 020                     | 1 360                     | 970                       | 920                       | 840                       | 840                       | 860                       | 740                       | 680                       | 1 170                     | 910                       | 700                       | 550                       | 1 260                       | 440                         | 160                  |
| N1T | 14 760 | 825 175                 | 1 030               | 610                     | 900                       | 1 080                     | 1 120                     | 960                       | 850                       | 780                       | 670                       | 690                       | 580                       | 550                       | 960                       | 800                       | 650                       | 570                       | 1 300                       | 490                         | 180                  |
| N2A | 24 970 | 1 374 186               | 1 430               | 840                     | 1 470                     | 1 870                     | 2 120                     | 1 570                     | 1 480                     | 1 390                     | 1 390                     | 1 320                     | 1 170                     | 1 020                     | 1 670                     | 1 310                     | 1 070                     | 900                       | 2 020                       | 690                         | 250                  |
| N2B | 13 920 | 683 713                 | 720                 | 410                     | 790                       | 1 000                     | 1 220                     | 970                       | 930                       | 940                       | 800                       | 860                       | 760                       | 640                       | 1 040                     | 750                       | 540                       | 440                       | 820                         | 220                         | 70                   |
| N2C | 14 710 | 598 998                 | 1 070               | 640                     | 1 080                     | 1 300                     | 1 510                     | 1 220                     | 1 150                     | 1 120                     | 920                       | 860                       | 770                       | 610                       | 740                       | 520                       | 360                       | 260                       | 410                         | 100                         | 70                   |
| N2E | 31 500 | 1 425 367               | 2 160               | 1 280                   | 1 950                     | 2 410                     | 2 650                     | 2 150                     | 2 000                     | 1 970                     | 1 870                     | 1 820                     | 1 670                     | 1 380                     | 2 290                     | 1 670                     | 1 230                     | 890                       | 1 670                       | 350                         | 90                   |
| N2G | 11 690 | 566 951                 | 690                 | 450                     | 870                       | 980                       | 1 120                     | 860                       | 740                       | 720                       | 650                       | 610                       | 520                       | 430                       | 730                       | 580                       | 430                       | 320                       | 630                         | 240                         | 120                  |
| N2H | 17 230 | 904 889                 | 920                 | 560                     | 1 000                     | 1 190                     | 1 540                     | 1 220                     | 1 080                     | 1 050                     | 1 000                     | 920                       | 830                       | 690                       | 1 250                     | 970                       | 710                       | 570                       | 1 170                       | 400                         | 160                  |
| N2J | 15 770 | 884 480                 | 1 220               | 600                     | 890                       | 1 160                     | 1 430                     | 1 090                     | 950                       | 830                       | 750                       | 770                       | 700                       | 580                       | 970                       | 810                       | 640                       | 490                       | 1 180                       | 500                         | 220                  |
| N2K | 23 020 | 1 697 390               | 1 400               | 850                     | 1 180                     | 1 430                     | 1 440                     | 1 200                     | 1 080                     | 1 070                     | 1 040                     | 1 060                     | 880                       | 840                       | 1 590                     | 1 340                     | 1 060                     | 1 020                     | 2 650                       | 1                           |                      |



Tableau 1b - RTA pour toutes les déclarations produites, selon le revenu total - année d'imposition 2020

| RTA | Total  | Revenu total<br>(000\$) | Moins de<br>5 000\$ | 5 000\$<br>à<br>9 999\$ | 10 000\$<br>à<br>14 999\$ | 15 000\$<br>à<br>19 999\$ | 20 000\$<br>à<br>24 999\$ | 25 000\$<br>à<br>29 999\$ | 30 000\$<br>à<br>34 999\$ | 35 000\$<br>à<br>39 999\$ | 40 000\$<br>à<br>44 999\$ | 45 000\$<br>à<br>49 999\$ | 50 000\$<br>à<br>54 999\$ | 55 000\$<br>à<br>59 999\$ | 60 000\$<br>à<br>69 999\$ | 70 000\$<br>à<br>79 999\$ | 80 000\$<br>à<br>89 999\$ | 90 000\$<br>à<br>99 999\$ | 100 000\$<br>à<br>149 999\$ | 150 000\$<br>à<br>249 999\$ | Plus de<br>250 000\$ |
|-----|--------|-------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|
| N4N | 8 450  | 411 051                 | 310                 | 230                     | 590                       | 730                       | 930                       | 670                       | 560                       | 590                       | 570                       | 460                       | 380                       | 300                       | 590                       | 370                       | 290                       | 200                       | 440                         | 190                         | 60                   |
| N4S | 26 530 | 1 288 316               | 1 190               | 800                     | 1 780                     | 1 840                     | 2 470                     | 1 840                     | 1 740                     | 1 740                     | 1 580                     | 1 750                     | 1 480                     | 1 290                     | 2 060                     | 1 440                     | 980                       | 710                       | 1 360                       | 360                         | 170                  |
| N4T | 10 880 | 588 003                 | 580                 | 370                     | 600                       | 720                       | 850                       | 720                       | 610                       | 610                       | 610                       | 650                       | 530                       | 480                       | 850                       | 620                       | 530                       | 350                       | 820                         | 280                         | 100                  |
| N4V | 2 550  | 121 678                 | 120                 | 70                      | 150                       | 140                       | 270                       | 170                       | 170                       | 150                       | 170                       | 160                       | 130                       | 120                       | 220                       | 150                       | 120                       | 80                        | 140                         | 20                          | 10                   |
| N4W | 9 950  | 505 661                 | 550                 | 320                     | 570                       | 670                       | 890                       | 690                       | 630                       | 600                       | 620                       | 660                       | 480                       | 460                       | 720                       | 530                       | 430                       | 310                       | 530                         | 210                         | 90                   |
| N4X | 8 270  | 466 920                 | 270                 | 220                     | 450                       | 520                       | 670                       | 520                       | 500                       | 510                       | 520                       | 520                       | 480                       | 410                       | 640                       | 530                       | 390                       | 300                       | 540                         | 200                         | 80                   |
| N4Z | 1 860  | 97 508                  | 70                  | 60                      | 120                       | 130                       | 130                       | 120                       | 110                       | 110                       | 130                       | 130                       | 100                       | 100                       | 130                       | 110                       | 80                        | 60                        | 130                         | 40                          | 20                   |
| N5A | 26 960 | 1 406 864               | 970                 | 770                     | 1 560                     | 1 740                     | 2 440                     | 1 920                     | 1 740                     | 1 720                     | 1 710                     | 1 740                     | 1 410                     | 1 340                     | 2 120                     | 1 510                     | 1 030                     | 830                       | 1 600                       | 570                         | 250                  |
| N5C | 12 370 | 657 326                 | 620                 | 400                     | 680                       | 800                       | 1 020                     | 790                       | 770                       | 750                       | 770                       | 790                       | 690                       | 570                       | 950                       | 760                       | 550                       | 420                       | 780                         | 180                         | 100                  |
| N5H | 12 040 | 526 168                 | 1 000               | 490                     | 890                       | 970                       | 1 050                     | 800                       | 710                       | 740                       | 700                       | 710                       | 620                       | 520                       | 820                       | 590                       | 400                       | 280                       | 550                         | 140                         | 60                   |
| N5L | 2 950  | 174 794                 | 90                  | 70                      | 130                       | 180                       | 280                       | 190                       | 160                       | 200                       | 190                       | 190                       | 160                       | 130                       | 210                       | 190                       | 140                       | 100                       | 220                         | 100                         | 40                   |
| N5P | 16 290 | 782 675                 | 850                 | 560                     | 1 040                     | 1 230                     | 1 400                     | 1 120                     | 1 070                     | 1 100                     | 1 000                     | 970                       | 850                       | 740                       | 1 160                     | 850                       | 610                       | 470                       | 970                         | 230                         | 100                  |
| N5R | 23 610 | 1 129 382               | 990                 | 690                     | 1 510                     | 1 680                     | 2 210                     | 1 560                     | 1 570                     | 1 700                     | 1 510                     | 1 480                     | 1 270                     | 1 080                     | 1 760                     | 1 330                     | 910                       | 690                       | 1 280                       | 300                         | 100                  |
| N5V | 26 020 | 1 235 649               | 1 870               | 1 190                   | 2 020                     | 2 100                     | 2 680                     | 2 110                     | 1 790                     | 1 750                     | 1 640                     | 1 590                     | 1 340                     | 1 060                     | 1 690                     | 1 110                     | 710                       | 450                       | 750                         | 140                         | 50                   |
| N5W | 19 530 | 793 945                 | 1 060               | 710                     | 1 440                     | 1 680                     | 2 070                     | 1 610                     | 1 510                     | 1 350                     | 1 200                     | 1 160                     | 1 020                     | 880                       | 1 300                     | 870                       | 570                       | 360                       | 590                         | 140                         | 30                   |
| N5X | 27 850 | 1 660 979               | 2 020               | 1 160                   | 1 380                     | 1 740                     | 1 910                     | 1 470                     | 1 390                     | 1 330                     | 1 380                     | 1 450                     | 1 220                     | 1 150                     | 1 980                     | 1 710                     | 1 320                     | 1 140                     | 2 680                       | 1 030                       | 400                  |
| N5Y | 28 120 | 1 203 206               | 2 320               | 1 310                   | 2 260                     | 2 580                     | 2 880                     | 2 270                     | 2 040                     | 1 800                     | 1 720                     | 1 520                     | 1 270                     | 1 050                     | 1 600                     | 1 010                     | 630                       | 490                       | 960                         | 300                         | 110                  |
| N5Z | 18 210 | 706 828                 | 1 120               | 810                     | 1 440                     | 1 540                     | 1 840                     | 1 510                     | 1 400                     | 1 250                     | 1 230                     | 1 100                     | 960                       | 790                       | 1 130                     | 740                       | 450                       | 340                       | 480                         | 80                          | 30                   |
| N6A | 9 590  | 667 609                 | 750                 | 450                     | 560                       | 670                       | 750                       | 650                       | 500                       | 440                       | 440                       | 430                       | 320                       | 350                       | 520                       | 520                       | 430                       | 310                       | 750                         | 450                         | 300                  |
| N6B | 8 280  | 349 634                 | 480                 | 370                     | 750                       | 820                       | 910                       | 700                       | 610                       | 530                       | 450                       | 380                       | 340                       | 280                       | 430                       | 300                       | 240                       | 170                       | 330                         | 130                         | 50                   |
| N6C | 24 330 | 1 300 928               | 1 210               | 710                     | 1 360                     | 1 670                     | 2 110                     | 1 670                     | 1 520                     | 1 530                     | 1 380                     | 1 430                     | 1 230                     | 1 020                     | 1 770                     | 1 410                     | 1 010                     | 810                       | 1 680                       | 570                         | 250                  |
| N6E | 21 060 | 807 605                 | 1 710               | 930                     | 1 560                     | 1 830                     | 2 130                     | 1 680                     | 1 510                     | 1 400                     | 1 320                     | 1 290                     | 1 060                     | 860                       | 1 250                     | 890                       | 570                       | 360                       | 600                         | 100                         | 40                   |
| N6G | 37 520 | 2 150 920               | 3 620               | 1 830                   | 2 270                     | 2 610                     | 2 760                     | 2 190                     | 1 920                     | 1 800                     | 1 540                     | 1 800                     | 1 470                     | 1 390                     | 2 310                     | 1 960                     | 1 520                     | 1 230                     | 3 190                       | 1 390                       | 720                  |
| N6H | 34 400 | 1 822 040               | 3 240               | 1 500                   | 2 050                     | 2 480                     | 3 040                     | 2 280                     | 1 950                     | 1 850                     | 1 710                     | 1 660                     | 1 440                     | 1 170                     | 2 070                     | 1 790                     | 1 320                     | 1 080                     | 2 380                       | 880                         | 500                  |
| N6J | 21 940 | 1 001 381               | 1 190               | 770                     | 1 440                     | 1 750                     | 2 360                     | 1 570                     | 1 480                     | 1 480                     | 1 340                     | 1 330                     | 1 090                     | 900                       | 1 490                     | 1 090                     | 720                       | 560                       | 1 050                       | 260                         | 80                   |
| N6K | 29 650 | 1 986 320               | 1 450               | 1 000                   | 1 340                     | 1 720                     | 2 060                     | 1 520                     | 1 440                     | 1 510                     | 1 500                     | 1 610                     | 1 310                     | 1 160                     | 2 190                     | 1 940                     | 1 490                     | 1 330                     | 3 130                       | 1 340                       | 620                  |
| N6L | 3 410  | 169 125                 | 290                 | 140                     | 210                       | 290                       | 290                       | 220                       | 210                       | 170                       | 170                       | 170                       | 150                       | 120                       | 210                       | 190                       | 150                       | 120                       | 230                         | 60                          | 30                   |
| N6M | 5 900  | 305 872                 | 370                 | 220                     | 300                       | 410                       | 430                       | 370                       | 360                       | 330                       | 320                       | 320                       | 270                       | 290                       | 460                       | 370                       | 280                       | 220                       | 440                         | 90                          | 40                   |
| N6N | 570    | 35 713                  | 20                  | 10                      | 30                        | 40                        | 50                        | 40                        | 40                        | 30                        | 40                        | 30                        | 30                        | 30                        | 40                        | 40                        | 30                        | 20                        | 50                          | 20                          | 10                   |
| N6P | 8 090  | 589 083                 | 390                 | 210                     | 350                       | 430                       | 500                       | 440                       | 380                       | 440                       | 390                       | 420                       | 340                       | 300                       | 570                       | 500                       | 370                       | 360                       | 1 010                       | 460                         | 220                  |
| N7A | 10 380 | 537 182                 | 330                 | 330                     | 660                       | 820                       | 980                       | 700                       | 720                       | 710                       | 620                       | 650                       | 520                       | 420                       | 690                       | 520                       | 350                       | 280                       | 700                         | 320                         | 70                   |
| N7G | 15 470 | 775 966                 | 630                 | 490                     | 880                       | 1 120                     | 1 560                     | 980                       | 960                       | 980                       | 990                       | 990                       | 770                       | 730                       | 1 180                     | 830                       | 560                       | 490                       | 960                         | 270                         | 110                  |
| N7L | 20 580 | 953 853                 | 860                 | 690                     | 1 420                     | 1 630                     | 2 150                     | 1 610                     | 1 510                     | 1 490                     | 1 330                     | 1 220                     | 910                       | 780                       | 1 270                     | 1 010                     | 630                       | 580                       | 1 030                       | 330                         | 110                  |
| N7M | 20 030 | 970 048                 | 970                 | 770                     | 1 430                     | 1 520                     | 1 890                     | 1 540                     | 1 410                     | 1 350                     | 1 280                     | 1 170                     | 860                       | 810                       | 1 240                     | 920                       | 680                       | 550                       | 1 050                       | 390                         | 190                  |
| N7S | 22 710 | 1 304 847               | 1 090               | 780                     | 1 210                     | 1 460                     | 1 840                     | 1 460                     | 1 430                     | 1 350                     | 1 170                     | 1 340                     | 1 030                     | 880                       | 1 580                     | 1 230                     | 920                       | 840                       | 1 930                       | 950                         | 230                  |
| N7T | 20 660 | 901 962                 | 1 100               | 850                     | 1 640                     | 1 790                     | 2 270                     | 1 730                     | 1 660                     | 1 410                     | 1 180                     | 1 090                     | 840                       | 720                       | 1 160                     | 840                       | 580                       | 430                       | 890                         | 380                         | 120                  |
| N7V | 9 830  | 604 293                 | 350                 | 260                     | 500                       | 530                       | 770                       | 610                       | 590                       | 630                       | 530                       | 610                       | 490                       | 400                       | 810                       | 670                       | 450                       | 340                       | 810                         | 360                         | 130                  |
| N7W | 2 270  | 136 549                 | 60                  | 40                      | 80                        | 120                       | 210                       | 120                       | 160                       | 170                       | 140                       | 160                       | 100                       | 90                        | 190                       | 140                       | 90                        | 80                        | 190                         | 110                         | 20                   |
| N7X | 950    | 104 894                 | 30                  | 20                      | 30                        | 30                        | 50                        | 50                        | 40                        | 40                        | 40                        | 40                        | 40                        | 30                        | 60                        | 80                        | 60                        | 50                        | 130                         | 100                         | 70                   |
| N8A | 11 110 | 444 560                 | 990                 | 440                     | 940                       | 1 060                     | 1 340                     | 840                       | 770                       | 700                       | 610                       | 550                       | 420                       | 390                       | 550                       | 420                       | 280                       | 240                       | 410                         | 130                         | 40                   |
| N8H | 21 740 | 1 000 515               | 1 740               | 770                     | 1 430                     | 1 670                     | 1 930                     | 1 500                     | 1 510                     | 1 620                     | 1 590                     | 1 460                     | 1 050                     | 890                       | 1 320                     | 940                       | 590                       | 440                       | 850                         | 300                         | 170                  |
| N8M | 9 300  | 484 914                 | 410                 | 270                     | 590                       | 610                       | 770                       | 590                       | 560                       | 610                       | 580                       | 540                       | 520                       | 410                       | 680                       | 540                       | 390                       | 310                       | 690                         | 190                         | 60                   |
| N8N | 20 390 | 1 387 120               | 840                 | 610                     | 950                       | 1 120                     | 1 400                     | 1 170                     | 1 010                     | 1 120                     | 1 120                     | 1 200                     | 1 010                     | 860                       | 1 520                     | 1 270                     | 990                       | 950                       | 1 950                       | 890                         | 430                  |
| N8P | 11 310 | 636 682                 | 660                 | 410                     | 510                       | 720                       | 830                       | 660                       | 600                       | 670                       | 640                       | 700                       | 530                       | 460                       | 830                       | 650                       | 520                       | 500                       | 930                         | 370                         | 110                  |
| N8R | 10 220 | 449 607                 | 740                 | 350                     | 630                       | 780                       | 910                       | 710                       | 740                       | 700                       | 680                       | 670                       | 510                       | 470                       | 620                       | 480                       | 320                       | 280                       | 480                         | 130                         | 30                   |
| N8S | 18 200 | 919 417                 | 890                 | 510                     | 960                       | 1 260                     | 1 620                     | 1 240                     | 1 250                     | 1 280                     | 1 310                     | 1 200                     | 960                       | 820                       | 1 260                     | 980                       | 670                       | 570                       | 1 000                       | 310                         | 120                  |
| N8T | 13 830 | 527 972                 | 1 030               | 630                     | 1 020                     | 1 280                     | 1 490                     | 1 160                     | 1 020                     | 1 000                     | 940                       | 800                       | 600                       | 530                       | 730                       | 520                       | 330                       | 220                       | 390                         | 90                          | 30                   |
| N8V |        |                         |                     |                         |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                             |                             |                      |
| N8W | 19 430 | 870 589                 | 1 260               | 660                     | 1 110                     | 1 500                     | 1 710                     | 1 490                     | 1 360                     | 1 390                     | 1 260                     | 1 190                     | 940                       | 900                       | 1 290                     | 940                       | 730                       | 510                       | 920                         | 230                         | 50                   |
| N8X | 12 900 | 482 858                 | 980                 | 560                     | 1 110                     | 1 280                     | 1 390                     | 1 100                     | 1 010                     | 910                       | 850                       | 680                       | 550                       | 470                       | 630                       | 420                       | 270                       | 200                       | 350                         | 110                         | 30                   |
| N8Y | 15 030 | 675 154                 | 910                 | 480                     | 1 060                     | 1 240                     | 1 570                     | 1 240                     | 1 140                     | 1 080                     | 940                       | 880                       | 750                       | 580                       | 880                       | 540                       | 420                       | 320                       | 590                         | 270                         | 110                  |
| N9A | 19 760 | 625 260                 | 2 100               | 1 170                   | 2 120                     | 2 570                     | 2 480                     | 1 840                     | 1 420                     | 1 220                     | 950                       | 680                       | 610                       | 480                       | 620                       | 400                       | 280                       | 210                       | 420                         | 140                         | 50                   |
| N9B | 16 560 | 521 936                 | 2 340               | 1 260                   | 1 610                     | 1 810                     | 1 890                     | 1 430                     | 1 190                     | 870                       | 690                       | 580                       | 480                       | 380                       | 530                       | 390                       | 270                       | 190                       | 400                         | 220                         | 30                   |
| N9C | 9 830  | 306 938                 | 1 080               | 610                     | 950                       | 1 070                     | 1 190                     | 910                       | 720                       | 650                       | 550                       | 450                       | 320                       | 270                       | 350                       | 230                       | 150                       | 80                        | 200                         | 40                          | 10                   |
| N9E | 17 570 | 960 686                 | 1 370               | 810                     | 1 030                     | 1 250                     | 1 330                     | 1 100                     | 990                       | 950                       | 890                       | 900                       | 710                       | 660                       | 1 100                     | 950                       | 720                       | 640                       | 1 370                       | 600                         | 220                  |
| N9G | 16 270 | 878 387                 | 1 430               | 790                     | 930                       | 1 230                     | 1 300                     | 1 030                     | 900                       | 840                       | 800                       | 780                       | 610                       | 560                       | 900                       | 800                       | 630                       | 550                       | 1 350                       | 670                         | 180                  |
| N9H | 10 230 | 686 932                 | 570                 | 370                     | 510                       | 670                       | 710                       | 570                       | 550                       | 520                       | 480                       | 540                       | 410                       | 390                       | 650                       | 550                       | 480                       | 410                       | 1 070                       | 560                         | 250                  |
| N9J | 16 190 | 1 079 784               | 730                 | 510                     | 750                       | 900                       | 1 080                     | 870                       | 850                       | 820                       | 870                       | 860                       | 810                       | 690                       | 1 060                     | 970                       | 820                       | 790                       | 1 670                       | 830                         | 300                  |
| N9K | 2 180  | 137 543                 | 140                 | 80                      | 110                       | 140                       | 140                       | 140                       | 120                       | 100                       | 100                       | 100                       | 100                       | 60                        | 130                       | 120                       | 100                       | 120                       | 230                         | 110                         | 30                   |
| N9V | 17 330 | 1 003 592               | 720                 | 440                     | 870                       | 1 040                     | 1 400                     | 1 070                     | 1 080                     | 1 050                     | 1 050                     | 990                       | 860                       | 790                       | 1 27                      |                           |                           |                           |                             |                             |                      |



Tableau 1b - RTA pour toutes les déclarations produites, selon le revenu total - année d'imposition 2020

| RTA   | Total      | Revenu total<br>(000\$) | Moins de<br>5 000\$ | 5 000\$<br>à<br>9 999\$ | 10 000\$<br>à<br>14 999\$ | 15 000\$<br>à<br>19 999\$ | 20 000\$<br>à<br>24 999\$ | 25 000\$<br>à<br>29 999\$ | 30 000\$<br>à<br>34 999\$ | 35 000\$<br>à<br>39 999\$ | 40 000\$<br>à<br>44 999\$ | 45 000\$<br>à<br>49 999\$ | 50 000\$<br>à<br>54 999\$ | 55 000\$<br>à<br>59 999\$ | 60 000\$<br>à<br>69 999\$ | 70 000\$<br>à<br>79 999\$ | 80 000\$<br>à<br>89 999\$ | 90 000\$<br>à<br>99 999\$ | 100 000\$<br>à<br>149 999\$ | 150 000\$<br>à<br>249 999\$ | Plus de<br>250 000\$ |
|-------|------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|
| P1C   | 2 690      | 223 839                 | 120                 | 90                      | 130                       | 130                       | 120                       | 80                        | 90                        | 100                       | 90                        | 120                       | 100                       | 90                        | 190                       | 210                       | 200                       | 150                       | 420                         | 170                         | 100                  |
| P1H   | 14 490     | 763 185                 | 600                 | 470                     | 900                       | 1 030                     | 1 380                     | 1 040                     | 1 010                     | 940                       | 860                       | 920                       | 610                       | 600                       | 1 030                     | 710                       | 540                       | 450                       | 840                         | 380                         | 170                  |
| P1L   | 14 290     | 770 986                 | 530                 | 450                     | 800                       | 1 030                     | 1 300                     | 1 000                     | 850                       | 920                       | 900                       | 810                       | 750                       | 610                       | 1 100                     | 780                       | 580                       | 450                       | 930                         | 370                         | 140                  |
| P1P   | 8 140      | 387 249                 | 370                 | 260                     | 560                       | 680                       | 900                       | 620                       | 570                       | 520                       | 510                       | 500                       | 350                       | 310                       | 560                       | 400                       | 260                       | 220                       | 340                         | 160                         | 50                   |
| P2A   | 11 230     | 547 709                 | 510                 | 350                     | 710                       | 920                       | 1 130                     | 840                       | 780                       | 720                       | 660                       | 700                       | 550                       | 500                       | 790                       | 540                       | 400                       | 270                       | 590                         | 190                         | 100                  |
| P2B   | 8 060      | 356 796                 | 480                 | 290                     | 640                       | 770                       | 990                       | 540                       | 460                       | 540                       | 440                       | 400                       | 320                       | 290                       | 470                       | 370                       | 250                       | 220                       | 450                         | 120                         | 40                   |
| P2N   | 5 490      | 272 986                 | 260                 | 220                     | 450                       | 490                       | 560                       | 390                       | 350                       | 320                       | 280                       | 270                       | 200                       | 190                       | 320                       | 230                       | 180                       | 170                       | 460                         | 130                         | 40                   |
| P3A   | 19 650     | 1 028 996               | 830                 | 620                     | 1 110                     | 1 370                     | 1 690                     | 1 240                     | 1 180                     | 1 230                     | 1 200                     | 1 140                     | 950                       | 890                       | 1 460                     | 1 130                     | 820                       | 670                       | 1 590                       | 440                         | 100                  |
| P3B   | 12 620     | 619 825                 | 510                 | 490                     | 900                       | 980                       | 1 180                     | 940                       | 860                       | 750                       | 810                       | 680                       | 570                       | 480                       | 850                       | 610                       | 450                       | 390                       | 850                         | 250                         | 80                   |
| P3C   | 13 050     | 506 814                 | 660                 | 560                     | 1 110                     | 1 230                     | 1 510                     | 1 200                     | 1 070                     | 940                       | 800                       | 660                       | 580                       | 510                       | 720                       | 470                       | 300                       | 230                       | 390                         | 100                         | 30                   |
| P3E   | 22 650     | 1 508 431               | 950                 | 750                     | 1 240                     | 1 370                     | 1 730                     | 1 200                     | 1 130                     | 1 210                     | 1 120                     | 1 150                     | 930                       | 870                       | 1 600                     | 1 370                     | 1 030                     | 960                       | 2 430                       | 1 170                       | 440                  |
| P3G   | 3 350      | 263 181                 | 100                 | 100                     | 140                       | 160                       | 210                       | 140                       | 140                       | 180                       | 160                       | 160                       | 160                       | 140                       | 230                       | 230                       | 160                       | 160                       | 460                         | 230                         | 110                  |
| P3L   | 6 370      | 368 896                 | 250                 | 190                     | 300                       | 370                       | 460                       | 320                       | 310                       | 400                       | 360                       | 360                       | 340                       | 280                       | 540                       | 440                       | 300                       | 280                       | 670                         | 180                         | 40                   |
| P3N   | 6 380      | 367 992                 | 230                 | 170                     | 300                       | 340                       | 500                       | 370                       | 340                       | 380                       | 370                       | 390                       | 350                       | 320                       | 460                       | 360                       | 290                       | 280                       | 710                         | 180                         | 30                   |
| P3P   | 12 130     | 698 538                 | 490                 | 360                     | 580                       | 670                       | 810                       | 660                       | 650                       | 680                       | 690                       | 670                       | 620                       | 520                       | 950                       | 810                       | 560                       | 500                       | 1 520                       | 340                         | 40                   |
| P3Y   | 6 080      | 392 881                 | 220                 | 150                     | 270                       | 310                       | 370                       | 280                       | 290                       | 330                       | 320                       | 370                       | 270                       | 270                       | 490                       | 410                       | 370                       | 310                       | 800                         | 210                         | 60                   |
| P4N   | 20 050     | 1 028 675               | 960                 | 720                     | 1 430                     | 1 570                     | 2 040                     | 1 390                     | 1 190                     | 1 160                     | 1 080                     | 960                       | 830                       | 720                       | 1 310                     | 1 010                     | 740                       | 650                       | 1 720                       | 440                         | 130                  |
| P4P   | 2 540      | 149 882                 | 130                 | 90                      | 160                       | 170                       | 180                       | 130                       | 130                       | 120                       | 110                       | 120                       | 100                       | 120                       | 170                       | 120                       | 110                       | 100                       | 360                         | 100                         | 10                   |
| P4R   | 3 730      | 238 041                 | 160                 | 130                     | 240                       | 210                       | 250                       | 210                       | 190                       | 160                       | 170                       | 180                       | 170                       | 150                       | 240                       | 210                       | 170                       | 170                       | 510                         | 170                         | 40                   |
| P5A   | 9 520      | 363 133                 | 420                 | 350                     | 830                       | 1 090                     | 1 490                     | 880                       | 710                       | 630                       | 530                       | 450                       | 330                       | 290                       | 400                       | 300                       | 190                       | 150                       | 340                         | 100                         | 30                   |
| P5E   | 4 400      | 215 152                 | 200                 | 130                     | 270                       | 350                       | 430                       | 260                       | 290                       | 270                       | 260                       | 250                       | 200                       | 150                       | 310                       | 260                       | 200                       | 170                       | 290                         | 70                          | 20                   |
| P5N   | 6 710      | 339 801                 | 250                 | 200                     | 450                       | 530                       | 700                       | 440                       | 430                       | 420                       | 410                       | 390                       | 300                       | 230                       | 450                       | 370                       | 260                       | 210                       | 540                         | 130                         | 20                   |
| P6A   | 28 440     | 1 481 179               | 1 590               | 970                     | 1 750                     | 2 050                     | 2 640                     | 1 850                     | 1 770                     | 1 780                     | 1 610                     | 1 490                     | 1 150                     | 1 150                     | 1 780                     | 1 470                     | 1 360                     | 1 150                     | 2 090                       | 570                         | 220                  |
| P6B   | 18 870     | 913 610                 | 840                 | 660                     | 1 280                     | 1 430                     | 1 870                     | 1 370                     | 1 300                     | 1 320                     | 1 140                     | 1 080                     | 820                       | 660                       | 1 170                     | 960                       | 820                       | 670                       | 1 120                       | 260                         | 120                  |
| P6C   | 15 440     | 689 068                 | 630                 | 480                     | 960                       | 1 140                     | 1 600                     | 1 220                     | 1 200                     | 1 180                     | 1 070                     | 970                       | 720                       | 560                       | 980                       | 750                       | 600                       | 480                       | 750                         | 130                         | 30                   |
| P7A   | 22 540     | 1 134 354               | 1 090               | 630                     | 1 240                     | 1 460                     | 2 070                     | 1 490                     | 1 480                     | 1 390                     | 1 360                     | 1 420                     | 1 070                     | 980                       | 1 750                     | 1 350                     | 1 010                     | 780                       | 1 480                       | 390                         | 110                  |
| P7B   | 18 470     | 918 732                 | 1 280               | 830                     | 1 230                     | 1 390                     | 1 710                     | 1 320                     | 1 140                     | 1 070                     | 990                       | 920                       | 740                       | 680                       | 1 160                     | 910                       | 660                       | 590                       | 1 210                       | 470                         | 170                  |
| P7C   | 16 940     | 770 627                 | 1 020               | 610                     | 1 050                     | 1 260                     | 1 600                     | 1 290                     | 1 130                     | 1 100                     | 1 040                     | 1 020                     | 800                       | 710                       | 1 120                     | 900                       | 640                       | 480                       | 910                         | 200                         | 50                   |
| P7E   | 16 520     | 752 245                 | 840                 | 560                     | 1 050                     | 1 140                     | 1 570                     | 1 250                     | 1 080                     | 1 160                     | 990                       | 1 020                     | 880                       | 780                       | 1 270                     | 880                       | 610                       | 460                       | 770                         | 180                         | 50                   |
| P7G   | 10 170     | 650 309                 | 410                 | 290                     | 480                       | 480                       | 690                       | 500                       | 480                       | 510                       | 510                       | 550                       | 480                       | 440                       | 850                       | 730                       | 550                       | 510                       | 1 190                       | 410                         | 120                  |
| P7J   | 3 870      | 233 137                 | 350                 | 120                     | 190                       | 240                       | 280                       | 160                       | 170                       | 170                       | 170                       | 220                       | 150                       | 160                       | 310                       | 220                       | 200                       | 160                       | 420                         | 150                         | 50                   |
| P7K   | 5 410      | 359 807                 | 170                 | 130                     | 200                       | 270                       | 350                       | 290                       | 250                       | 300                       | 290                       | 350                       | 280                       | 220                       | 470                       | 370                       | 300                       | 270                       | 590                         | 240                         | 80                   |
| P7L   | 1 630      | 92 517                  | 80                  | 40                      | 80                        | 100                       | 100                       | 70                        | 100                       | 100                       | 80                        | 110                       | 80                        | 100                       | 130                       | 110                       | 90                        | 70                        | 120                         | 50                          | 10                   |
| P8N   | 8 630      | 452 510                 | 450                 | 280                     | 460                       | 510                       | 700                       | 490                       | 540                       | 530                       | 510                       | 520                       | 430                       | 370                       | 610                       | 560                       | 390                       | 380                       | 710                         | 140                         | 40                   |
| P8T   | 3 930      | 218 474                 | 510                 | 150                     | 190                       | 190                       | 220                       | 150                       | 150                       | 170                       | 140                       | 200                       | 180                       | 160                       | 310                       | 320                       | 200                       | 170                       | 390                         | 90                          | 40                   |
| P9A   | 8 000      | 413 998                 | 670                 | 300                     | 450                       | 490                       | 640                       | 430                       | 410                       | 440                       | 410                       | 480                       | 380                       | 370                       | 630                       | 430                       | 370                       | 290                       | 600                         | 160                         | 50                   |
| P9N   | 11 250     | 587 059                 | 830                 | 370                     | 630                       | 710                       | 850                       | 590                       | 620                       | 620                       | 570                       | 670                       | 550                       | 580                       | 890                       | 720                       | 520                       | 390                       | 860                         | 200                         | 90                   |
| TOTAL | 11 356 750 | 640 537 043             | 739 890             | 449 900                 | 696 970                   | 890 600                   | 994 150                   | 755 960                   | 672 760                   | 624 870                   | 571 740                   | 555 850                   | 471 150                   | 416 460                   | 717 900                   | 582 240                   | 457 630                   | 381 000                   | 870 140                     | 343 600                     | 163 950              |