

Table 1c - Nombre de déclarations par RTA et le niveau de revenu pour les déclarations des Hommes - année d'imposition 2021  
Alberta

| Alberta |                        |                      |                  |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |                       |                       |                   |
|---------|------------------------|----------------------|------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| RTA     | Nombre de déclarations | Revenu total (000\$) | moins de 5 000\$ | 5 000\$ à 10 000\$ | 10 000\$ à 15 000\$ | 15 000\$ à 20 000\$ | 20 000\$ à 25 000\$ | 25 000\$ à 30 000\$ | 30 000\$ à 35 000\$ | 35 000\$ à 40 000\$ | 40 000\$ à 45 000\$ | 45 000\$ à 50 000\$ | 50 000\$ à 55 000\$ | 55 000\$ à 60 000\$ | 60 000\$ à 70 000\$ | 70 000\$ à 80 000\$ | 80 000\$ à 90 000\$ | 90 000\$ à 100 000\$ | 100 000\$ à 150 000\$ | 150 000\$ à 250 000\$ | plus de 250 000\$ |
| T0A     | 22 550                 | 1 429 392            | 2 110            | 650                | 850                 | 1 260               | 2 160               | 1 220               | 970                 | 910                 | 850                 | 800                 | 800                 | 720                 | 1 360               | 1 240               | 1 200               | 1 130                | 2 690                 | 1 280                 | 340               |
| T0B     | 24 320                 | 1 640 716            | 900              | 690                | 1 000               | 1 290               | 2 130               | 1 420               | 1 160               | 1 060               | 1 100               | 1 090               | 1 000               | 930                 | 1 720               | 1 610               | 1 310               | 1 260                | 2 920                 | 1 340                 | 400               |
| T0C     | 23 290                 | 1 424 234            | 1 930            | 710                | 960                 | 1 530               | 2 160               | 1 360               | 1 140               | 1 080               | 940                 | 980                 | 840                 | 810                 | 1 440               | 1 340               | 1 110               | 1 010                | 2 450                 | 1 130                 | 370               |
| T0E     | 14 990                 | 993 240              | 810              | 400                | 520                 | 700                 | 1 350               | 870                 | 710                 | 720                 | 650                 | 640                 | 580                 | 500                 | 990                 | 920                 | 770                 | 770                  | 2 090                 | 830                   | 200               |
| T0G     | 15 340                 | 869 618              | 1 640            | 570                | 640                 | 910                 | 1 640               | 860                 | 660                 | 660                 | 570                 | 550                 | 460                 | 440                 | 890                 | 910                 | 790                 | 690                  | 1 660                 | 660                   | 140               |
| T0H     | 30 270                 | 2 022 395            | 2 770            | 880                | 1 020               | 1 520               | 2 430               | 1 510               | 1 260               | 1 110               | 1 090               | 1 110               | 1 090               | 1 060               | 2 020               | 1 900               | 1 760               | 1 530                | 3 980                 | 1 760                 | 480               |
| T0J     | 19 260                 | 1 200 422            | 1 130            | 540                | 940                 | 1 420               | 1 680               | 1 130               | 860                 | 880                 | 820                 | 810                 | 810                 | 710                 | 1 320               | 1 180               | 940                 | 870                  | 2 060                 | 860                   | 310               |
| T0K     | 21 860                 | 1 303 866            | 1 230            | 750                | 1 170               | 1 630               | 2 040               | 1 340               | 1 180               | 990                 | 970                 | 1 050               | 900                 | 830                 | 1 520               | 1 310               | 970                 | 830                  | 2 010                 | 820                   | 340               |
| T0L     | 20 710                 | 1 355 059            | 1 560            | 720                | 960                 | 1 380               | 2 020               | 1 160               | 1 050               | 900                 | 850                 | 960                 | 810                 | 790                 | 1 400               | 1 220               | 980                 | 790                  | 1 860                 | 860                   | 460               |
| T0M     | 25 340                 | 1 782 687            | 940              | 590                | 840                 | 1 260               | 2 070               | 1 470               | 1 240               | 1 190               | 1 080               | 1 170               | 1 110               | 1 010               | 1 790               | 1 730               | 1 440               | 1 260                | 3 240                 | 1 430                 | 490               |
| T0P     | 810                    | 42 986               | 200              | 40                 | 40                  | 80                  | 90                  | 30                  | 40                  | 20                  | 10                  | 10                  | 10                  | 20                  | 20                  | 30                  | 20                  | 10                   | 60                    | 80                    | 0                 |
| T0V     | 0                      | 0                    | 0                | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                     | 0                     | 0                 |
| T1A     | 10 060                 | 605 918              | 420              | 260                | 350                 | 510                 | 1 200               | 700                 | 620                 | 570                 | 530                 | 510                 | 440                 | 420                 | 740                 | 610                 | 480                 | 340                  | 880                   | 360                   | 150               |
| T1B     | 12 410                 | 958 704              | 420              | 300                | 360                 | 470                 | 870                 | 680                 | 610                 | 580                 | 600                 | 580                 | 540                 | 480                 | 900                 | 810                 | 680                 | 590                  | 1 720                 | 950                   | 290               |
| T1C     | 3 510                  | 262 120              | 120              | 80                 | 70                  | 100                 | 200                 | 170                 | 150                 | 170                 | 160                 | 160                 | 170                 | 160                 | 290                 | 270                 | 200                 | 190                  | 520                   | 260                   | 50                |
| T1G     | 4 260                  | 277 043              | 150              | 110                | 130                 | 270                 | 340                 | 230                 | 210                 | 200                 | 200                 | 200                 | 210                 | 200                 | 370                 | 380                 | 260                 | 180                  | 380                   | 170                   | 70                |
| T1H     | 10 590                 | 575 103              | 500              | 270                | 300                 | 480                 | 1 010               | 690                 | 620                 | 600                 | 630                 | 610                 | 570                 | 590                 | 1 020               | 770                 | 530                 | 390                  | 790                   | 180                   | 50                |
| T1J     | 9 620                  | 640 310              | 440              | 240                | 320                 | 500                 | 910                 | 560                 | 480                 | 430                 | 420                 | 420                 | 430                 | 370                 | 670                 | 660                 | 540                 | 430                  | 1 190                 | 450                   | 150               |
| T1K     | 17 550                 | 1 264 409            | 860              | 530                | 540                 | 740                 | 1 280               | 1 000               | 900                 | 850                 | 830                 | 870                 | 800                 | 720                 | 1 280               | 1 210               | 1 000               | 730                  | 2 100                 | 920                   | 420               |
| T1L     | 3 390                  | 211 379              | 190              | 100                | 110                 | 120                 | 190                 | 250                 | 270                 | 280                 | 250                 | 230                 | 200                 | 190                 | 270                 | 180                 | 120                 | 100                  | 210                   | 90                    | 60                |
| T1M     | 3 980                  | 265 852              | 110              | 100                | 100                 | 200                 | 290                 | 220                 | 190                 | 170                 | 190                 | 190                 | 200                 | 180                 | 360                 | 320                 | 270                 | 190                  | 490                   | 160                   | 60                |
| T1P     | 6 640                  | 492 063              | 250              | 160                | 200                 | 310                 | 500                 | 380                 | 340                 | 280                 | 290                 | 310                 | 270                 | 240                 | 500                 | 430                 | 430                 | 360                  | 880                   | 400                   | 120               |
| T1R     | 7 180                  | 449 671              | 360              | 190                | 190                 | 310                 | 410                 | 310                 | 290                 | 360                 | 330                 | 390                 | 670                 | 600                 | 660                 | 410                 | 380                 | 300                  | 720                   | 250                   | 70                |
| T1S     | 16 510                 | 1 822 367            | 710              | 420                | 480                 | 580                 | 800                 | 690                 | 690                 | 650                 | 560                 | 620                 | 580                 | 540                 | 1 030               | 1 040               | 880                 | 750                  | 2 580                 | 1 770                 | 1 150             |
| T1V     | 6 430                  | 442 271              | 240              | 160                | 210                 | 240                 | 480                 | 380                 | 320                 | 290                 | 350                 | 350                 | 300                 | 380                 | 540                 | 480                 | 350                 | 290                  | 660                   | 280                   | 130               |
| T1W     | 6 490                  | 680 255              | 220              | 150                | 160                 | 200                 | 310                 | 250                 | 320                 | 360                 | 320                 | 310                 | 310                 | 270                 | 480                 | 440                 | 350                 | 280                  | 860                   | 530                   | 380               |
| T1X     | 9 260                  | 758 872              | 530              | 270                | 300                 | 430                 | 620                 | 410                 | 380                 | 380                 | 370                 | 380                 | 350                 | 350                 | 610                 | 570                 | 540                 | 470                  | 1 250                 | 720                   | 340               |
| T1Y     | 22 020                 | 992 697              | 1 540            | 800                | 950                 | 1 490               | 2 440               | 1 680               | 1 420               | 1 390               | 1 340               | 1 240               | 1 140               | 970                 | 1 580               | 1 180               | 870                 | 600                  | 1 070                 | 250                   | 70                |
| T1Z     | 950                    | 101 786              | 60               | 30                 | 40                  | 50                  | 90                  | 50                  | 50                  | 40                  | 40                  | 40                  | 40                  | 30                  | 80                  | 50                  | 40                  | 40                   | 100                   | 60                    | 30                |
| T2A     | 23 550                 | 1 038 505            | 1 570            | 850                | 1 000               | 1 560               | 2 790               | 1 690               | 1 560               | 1 580               | 1 470               | 1 370               | 1 290               | 1 150               | 1 770               | 1 230               | 860                 | 560                  | 1 010                 | 180                   | 60                |
| T2B     | 8 780                  | 420 443              | 500              | 290                | 320                 | 490                 | 1 020               | 630                 | 540                 | 510                 | 550                 | 530                 | 470                 | 420                 | 680                 | 580                 | 430                 | 260                  | 470                   | 80                    | 30                |
| T2C     | 8 820                  | 726 378              | 500              | 270                | 250                 | 410                 | 660                 | 480                 | 430                 | 400                 | 410                 | 390                 | 390                 | 390                 | 670                 | 570                 | 450                 | 380                  | 930                   | 470                   | 390               |
| T2E     | 13 450                 | 1 097 975            | 620              | 340                | 370                 | 620                 | 1 250               | 870                 | 690                 | 660                 | 610                 | 560                 | 540                 | 490                 | 890                 | 810                 | 610                 | 510                  | 1 560                 | 940                   | 530               |
| T2G     | 6 780                  | 567 104              | 430              | 280                | 240                 | 340                 | 890                 | 360                 | 230                 | 230                 | 210                 | 210                 | 200                 | 180                 | 350                 | 350                 | 350                 | 290                  | 840                   | 500                   | 300               |
| T2H     | 3 860                  | 303 231              | 200              | 100                | 130                 | 180                 | 370                 | 270                 | 220                 | 210                 | 220                 | 210                 | 160                 | 180                 | 280                 | 230                 | 170                 | 130                  | 360                   | 180                   | 90                |
| T2J     | 16 710                 | 1 629 502            | 670              | 400                | 530                 | 650                 | 1 050               | 770                 | 690                 | 750                 | 750                 | 750                 | 680                 | 620                 | 1 220               | 1 090               | 900                 | 740                  | 2 230                 | 1 350                 | 890               |
| T2K     | 12 930                 | 833 335              | 770              | 380                | 450                 | 660                 | 1 180               | 820                 | 710                 | 680                 | 710                 | 660                 | 570                 | 530                 | 980                 | 750                 | 620                 | 470                  | 1 180                 | 580                   | 250               |
| T2L     | 5 620                  | 475 386              | 590              | 200                | 200                 | 240                 | 360                 | 250                 | 250                 | 240                 | 200                 | 230                 | 190                 | 180                 | 300                 | 300                 | 250                 | 210                  | 690                   | 460                   | 280               |
| T2M     | 8 000                  | 823 542              | 660              | 260                | 270                 | 360                 | 590                 | 380                 | 360                 | 290                 | 330                 | 300                 | 270                 | 260                 | 440                 | 370                 | 320                 | 280                  | 1 000                 | 730                   | 540               |
| T2N     | 9 330                  | 1 331 048            | 840              | 280                | 300                 | 360                 | 510                 | 370                 | 360                 | 320                 | 320                 | 290                 | 290                 | 250                 | 480                 | 440                 | 380                 | 350                  | 1 130                 | 1 000                 | 1 080             |
| T2P     | 7 390                  | 911 164              | 570              | 210                | 230                 | 280                 | 830                 | 460                 | 400                 | 310                 | 310                 | 260                 | 210                 | 210                 | 330                 | 300                 | 260                 | 270                  | 790                   | 550                   | 610               |
| T2R     | 7 010                  | 666 146              | 400              | 170                | 180                 | 260                 | 470                 | 350                 | 300                 | 300                 | 260                 | 280                 | 240                 | 260                 | 430                 | 420                 | 370                 | 330                  | 1 020                 | 640                   | 340               |
| T2S     | 5 440                  | 1 212 020            | 240              | 120                | 140                 | 190                 | 290                 | 240                 | 210                 | 180                 | 210                 | 170                 | 160                 | 160                 | 280                 | 290                 | 210                 | 200                  | 670                   | 620                   | 870               |
| T2T     | 10 830                 | 2 034 517            | 500              | 250                | 280                 | 360                 | 640                 | 430                 | 410                 | 380                 | 370                 | 360                 | 300                 | 290                 | 540                 | 520                 | 440                 | 400                  | 1 410                 | 1 320                 | 1 630             |
| T2V     | 12 050                 | 1 406 103            | 560              | 310                | 380                 | 500                 | 860                 | 640                 | 530                 | 550                 | 540                 | 510                 | 490                 | 440                 | 770                 | 700                 | 580                 | 490                  | 1 390                 | 960                   | 880               |
| T2W     | 15 440                 | 1 201 036            | 800              | 390                | 460                 | 670                 | 1 060               | 810                 | 750                 | 760                 | 730                 | 720                 | 720                 | 660                 | 1 100               | 1 070               | 830                 | 700                  | 1 840                 | 960                   | 430               |
| T2X     | 20 410                 | 1 731 793            | 1 060            | 590                | 620                 | 770                 | 1 110               | 820                 | 770                 | 800                 | 820                 | 820                 | 780                 | 810                 | 1 490               | 1 340               | 1 200               | 1 040                | 3 180                 | 1 650                 | 740               |
| T2Y     | 23 120                 | 1 684 501            | 1 440            | 750                | 760                 | 1 050               | 1 420               | 1 100               | 1 050               | 1 100               | 1 070               | 1 100               | 1 030               | 1 050               | 1 770               | 1 550               | 1 220               | 1 040                | 2 690                 | 1 390                 | 570               |
| T2Z     | 25 420                 | 2 107 614            | 1 230            | 620                | 640                 | 860                 | 1 280               | 1 030               | 960                 | 960                 | 940                 | 1 010               | 1 060               | 950                 | 2 060               | 1 960               | 1 640               | 1 420                | 4 100                 | 1 930                 | 780               |
| T3A     | 20 790                 | 1 742 003            | 1 510            | 730                | 800                 | 970                 | 1 400               | 1 010               | 910                 | 840                 | 840                 | 800                 | 760                 | 670                 | 1 300               | 1 160               | 970                 | 850                  | 2 670                 | 1 640                 | 960               |
| T3B     | 14 090                 | 1 319 277            | 780              | 450                | 480                 | 560                 | 1 030               | 700                 | 640                 | 660                 | 540                 | 580                 | 530                 | 470                 | 890                 | 780                 | 710                 | 590                  | 1 810                 | 1 170                 | 740               |
| T3C     | 8 900                  | 777 266              | 540              | 260                | 290                 | 420                 | 710                 | 550                 | 460                 | 430                 | 410                 | 430                 | 360                 | 350                 | 540                 | 460                 | 380                 | 300                  | 910                   | 630                   | 480               |
| T3E     | 14 580                 | 1 443 372            | 710              | 400                | 450                 | 620                 | 1 120               | 790                 | 670                 | 620                 | 620                 | 630                 | 530                 | 470                 | 870                 | 740                 | 660                 | 540                  | 1 880                 | 1 350                 | 940               |
| T3G     | 22 390                 | 1 807 535            | 1 550            | 750                | 810                 | 1 020               | 1 450               | 1 090               | 990                 | 890                 | 850                 | 880                 | 830                 | 760                 | 1 390               | 1 260               | 1 110               | 980                  | 3 100                 | 1 820                 | 870               |
| T3H     | 26 780                 | 3 602 983            | 1 810            | 900                | 950                 | 1 060               | 1 390               | 950                 | 960                 | 910                 | 840                 | 830                 | 750                 | 720                 | 1 300               | 1 190               | 1 060               | 950                  | 3 700                 | 3 410                 | 3 100             |
| T3J     | 32 450                 | 1 443 317            | 2 900            | 1 340              | 1 530               | 2 200               | 3 190               | 2 130               | 2 000               | 1 980               | 2 030               | 1 790               | 1 720               | 1 470               | 2 380               | 1 790               | 1 300               | 860                  | 1 420                 | 330                   | 90                |

| Alberta |                        |                      |                  |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |                       |                       |                   |
|---------|------------------------|----------------------|------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| RTA     | Nombre de déclarations | Revenu total (000\$) | moins de 5 000\$ | 5 000\$ à 10 000\$ | 10 000\$ à 15 000\$ | 15 000\$ à 20 000\$ | 20 000\$ à 25 000\$ | 25 000\$ à 30 000\$ | 30 000\$ à 35 000\$ | 35 000\$ à 40 000\$ | 40 000\$ à 45 000\$ | 45 000\$ à 50 000\$ | 50 000\$ à 55 000\$ | 55 000\$ à 60 000\$ | 60 000\$ à 70 000\$ | 70 000\$ à 80 000\$ | 80 000\$ à 90 000\$ | 90 000\$ à 100 000\$ | 100 000\$ à 150 000\$ | 150 000\$ à 250 000\$ | plus de 250 000\$ |
| T3K     | 30 310                 | 1 915 980            | 1 950            | 1 010              | 1 190               | 1 680               | 2 330               | 1 700               | 1 450               | 1 490               | 1 390               | 1 440               | 1 310               | 1 120               | 2 260               | 1 780               | 1 620               | 1 460                | 3 340                 | 1 340                 | 470               |
| T3L     | 11 260                 | 1 295 966            | 640              | 370                | 360                 | 440                 | 500                 | 410                 | 360                 | 370                 | 320                 | 340                 | 310                 | 310                 | 600                 | 620                 | 550                 | 530                  | 1 970                 | 1 360                 | 920               |
| T3M     | 19 030                 | 1 885 489            | 840              | 410                | 490                 | 570                 | 760                 | 620                 | 620                 | 640                 | 590                 | 640                 | 660                 | 630                 | 1 260               | 1 270               | 1 200               | 1 140                | 3 630                 | 2 160                 | 910               |
| T3N     | 12 630                 | 659 309              | 880              | 410                | 440                 | 620                 | 850                 | 670                 | 700                 | 740                 | 730                 | 760                 | 770                 | 660                 | 1 140               | 990                 | 680                 | 500                  | 890                   | 210                   | 30                |
| T3P     | 9 690                  | 704 650              | 680              | 270                | 310                 | 430                 | 480                 | 400                 | 350                 | 350                 | 370                 | 350                 | 400                 | 370                 | 750                 | 680                 | 580                 | 560                  | 1 530                 | 660                   | 180               |
| T3R     | 12 290                 | 1 134 592            | 860              | 380                | 410                 | 520                 | 660                 | 460                 | 480                 | 470                 | 470                 | 420                 | 450                 | 430                 | 770                 | 710                 | 710                 | 610                  | 1 950                 | 1 030                 | 520               |
| T3S     | 150                    | 10 968               | 10               | 0                  | 0                   | 0                   | 10                  | 0                   | 10                  | 0                   | 0                   | 10                  | 0                   | 0                   | 10                  | 0                   | 0                   | 0                    | 20                    | 0                     | 0                 |
| T3T     | 340                    | 3 513                | 190              | 20                 | 30                  | 40                  | 40                  | 10                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                     | 0                     | 0                 |
| T3Z     | 4 730                  | 1 185 665            | 260              | 160                | 130                 | 170                 | 200                 | 160                 | 130                 | 120                 | 120                 | 140                 | 110                 | 90                  | 190                 | 210                 | 170                 | 160                  | 570                   | 690                   | 990               |
| T4A     | 7 440                  | 613 714              | 270              | 160                | 200                 | 270                 | 380                 | 330                 | 270                 | 310                 | 310                 | 330                 | 300                 | 280                 | 580                 | 570                 | 480                 | 460                  | 1 240                 | 550                   | 180               |
| T4B     | 19 970                 | 1 610 470            | 800              | 460                | 530                 | 670                 | 1 050               | 840                 | 770                 | 810                 | 790                 | 760                 | 800                 | 800                 | 1 440               | 1 440               | 1 350               | 1 230                | 3 450                 | 1 510                 | 460               |
| T4C     | 13 640                 | 1 322 465            | 480              | 310                | 330                 | 440                 | 620                 | 560                 | 520                 | 530                 | 480                 | 500                 | 510                 | 500                 | 910                 | 920                 | 820                 | 750                  | 2 420                 | 1 420                 | 630               |
| T4E     | 2 100                  | 202 277              | 70               | 40                 | 90                  | 80                  | 150                 | 120                 | 100                 | 90                  | 80                  | 90                  | 80                  | 70                  | 140                 | 120                 | 100                 | 100                  | 270                   | 190                   | 130               |
| T4G     | 4 860                  | 326 602              | 170              | 140                | 130                 | 250                 | 430                 | 270                 | 270                 | 230                 | 220                 | 250                 | 210                 | 190                 | 370                 | 330                 | 270                 | 230                  | 580                   | 240                   | 80                |
| T4H     | 4 750                  | 335 984              | 200              | 110                | 140                 | 220                 | 340                 | 280                 | 230                 | 230                 | 220                 | 230                 | 200                 | 200                 | 380                 | 340                 | 260                 | 210                  | 580                   | 280                   | 110               |
| T4J     | 4 610                  | 308 715              | 240              | 150                | 190                 | 200                 | 380                 | 250                 | 220                 | 200                 | 210                 | 230                 | 190                 | 170                 | 330                 | 340                 | 250                 | 210                  | 540                   | 240                   | 80                |
| T4L     | 6 880                  | 515 158              | 260              | 190                | 190                 | 280                 | 480                 | 340                 | 330                 | 270                 | 300                 | 300                 | 300                 | 300                 | 540                 | 470                 | 420                 | 380                  | 920                   | 430                   | 170               |
| T4M     | 2 540                  | 224 270              | 70               | 40                 | 40                  | 70                  | 100                 | 80                  | 80                  | 70                  | 80                  | 80                  | 90                  | 80                  | 180                 | 190                 | 190                 | 180                  | 620                   | 260                   | 40                |
| T4N     | 11 430                 | 733 558              | 530              | 320                | 410                 | 610                 | 1 310               | 820                 | 710                 | 680                 | 640                 | 560                 | 490                 | 440                 | 780                 | 660                 | 530                 | 390                  | 940                   | 400                   | 230               |
| T4P     | 12 210                 | 835 191              | 490              | 310                | 370                 | 490                 | 950                 | 650                 | 620                 | 660                 | 610                 | 620                 | 600                 | 530                 | 9                   |                     |                     |                      |                       |                       |                   |

Table 1c - Nombre de déclarations par RTA et le niveau de revenu pour les déclarations des Hommes - année d'imposition 2021  
Alberta

| Alberta |                        |                      |                  |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |                       |                       |                   |
|---------|------------------------|----------------------|------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| RTA     | Nombre de déclarations | Revenu total (000\$) | moins de 5 000\$ | 5 000\$ à 10 000\$ | 10 000\$ à 15 000\$ | 15 000\$ à 20 000\$ | 20 000\$ à 25 000\$ | 25 000\$ à 30 000\$ | 30 000\$ à 35 000\$ | 35 000\$ à 40 000\$ | 40 000\$ à 45 000\$ | 45 000\$ à 50 000\$ | 50 000\$ à 55 000\$ | 55 000\$ à 60 000\$ | 60 000\$ à 70 000\$ | 70 000\$ à 80 000\$ | 80 000\$ à 90 000\$ | 90 000\$ à 100 000\$ | 100 000\$ à 150 000\$ | 150 000\$ à 250 000\$ | plus de 250 000\$ |
| T6P     | 720                    | 52 687               | 40               | 10                 | 30                  | 50                  | 90                  | 60                  | 30                  | 40                  | 40                  | 40                  | 40                  | 40                  | 50                  | 40                  | 40                  | 30                   | 50                    | 10                    | 10                |
| T6R     | 17 120                 | 1 839 667            | 1 080            | 540                | 560                 | 710                 | 850                 | 650                 | 560                 | 540                 | 550                 | 510                 | 540                 | 510                 | 990                 | 980                 | 910                 | 870                  | 2 800                 | 1 760                 | 1 210             |
| T6S     | 0                      | 0                    | 0                | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                     | 0                     | 0                 |
| T6T     | 19 610                 | 1 087 876            | 1 470            | 710                | 740                 | 1 040               | 1 310               | 1 020               | 1 050               | 1 010               | 1 070               | 1 040               | 980                 | 910                 | 1 590               | 1 210               | 1 030               | 870                  | 1 930                 | 540                   | 100               |
| T6V     | 8 060                  | 536 471              | 510              | 230                | 290                 | 380                 | 560                 | 400                 | 350                 | 350                 | 320                 | 320                 | 350                 | 320                 | 620                 | 530                 | 520                 | 450                  | 1 040                 | 410                   | 110               |
| T6W     | 29 090                 | 2 458 407            | 1 750            | 760                | 760                 | 1 040               | 1 330               | 1 070               | 1 040               | 1 030               | 1 040               | 1 000               | 1 070               | 1 080               | 2 140               | 2 060               | 1 970               | 1 800                | 5 090                 | 2 200                 | 870               |
| T6X     | 18 110                 | 1 310 760            | 1 130            | 520                | 520                 | 690                 | 880                 | 690                 | 680                 | 760                 | 770                 | 780                 | 750                 | 750                 | 1 510               | 1 310               | 1 160               | 1 040                | 2 850                 | 1 070                 | 260               |
| T6Y     | 100                    | 9 408                | 0                | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 20                    | 10                    | 0                 |
| T7A     | 4 980                  | 399 846              | 180              | 100                | 140                 | 180                 | 340                 | 240                 | 210                 | 190                 | 190                 | 190                 | 200                 | 190                 | 350                 | 340                 | 300                 | 290                  | 820                   | 410                   | 120               |
| T7E     | 5 510                  | 436 440              | 210              | 110                | 150                 | 210                 | 380                 | 280                 | 240                 | 210                 | 190                 | 220                 | 160                 | 170                 | 370                 | 360                 | 320                 | 340                  | 1 020                 | 490                   | 100               |
| T7N     | 3 260                  | 192 002              | 140              | 100                | 130                 | 180                 | 320                 | 190                 | 180                 | 170                 | 170                 | 170                 | 170                 | 150                 | 250                 | 210                 | 190                 | 130                  | 300                   | 110                   | 30                |
| T7P     | 3 000                  | 174 837              | 120              | 80                 | 170                 | 180                 | 370                 | 220                 | 160                 | 160                 | 150                 | 130                 | 110                 | 110                 | 170                 | 170                 | 120                 | 120                  | 300                   | 110                   | 40                |
| T7S     | 5 070                  | 405 582              | 170              | 100                | 150                 | 160                 | 330                 | 210                 | 200                 | 210                 | 200                 | 190                 | 160                 | 160                 | 320                 | 340                 | 370                 | 330                  | 970                   | 420                   | 90                |
| T7V     | 4 300                  | 348 884              | 130              | 90                 | 90                  | 130                 | 210                 | 190                 | 180                 | 180                 | 160                 | 160                 | 140                 | 150                 | 340                 | 260                 | 250                 | 270                  | 1 000                 | 330                   | 70                |
| T7X     | 17 520                 | 1 451 395            | 820              | 380                | 420                 | 600                 | 980                 | 760                 | 680                 | 640                 | 680                 | 700                 | 670                 | 640                 | 1 290               | 1 140               | 1 080               | 1 090                | 2 980                 | 1 530                 | 460               |
| T7Y     | 7 300                  | 713 221              | 250              | 170                | 180                 | 250                 | 420                 | 330                 | 310                 | 280                 | 270                 | 270                 | 240                 | 260                 | 470                 | 430                 | 390                 | 380                  | 1 290                 | 760                   | 360               |
| T7Z     | 7 260                  | 581 394              | 240              | 130                | 180                 | 260                 | 500                 | 370                 | 300                 | 290                 | 310                 | 290                 | 310                 | 290                 | 560                 | 500                 | 420                 | 380                  | 1 190                 | 580                   | 150               |
| T8A     | 16 560                 | 1 511 222            | 600              | 370                | 430                 | 510                 | 820                 | 640                 | 630                 | 560                 | 590                 | 620                 | 620                 | 590                 | 1 220               | 1 110               | 1 020               | 980                  | 2 970                 | 1 680                 | 610               |
| T8B     | 2 930                  | 452 743              | 130              | 80                 | 90                  | 120                 | 140                 | 110                 | 100                 | 90                  | 110                 | 100                 | 90                  | 80                  | 160                 | 170                 | 110                 | 120                  | 400                   | 400                   | 360               |
| T8C     | 1 830                  | 227 333              | 70               | 40                 | 50                  | 70                  | 90                  | 80                  | 60                  | 70                  | 80                  | 70                  | 50                  | 70                  | 120                 | 100                 | 90                  | 110                  | 290                   | 240                   | 100               |
| T8E     | 3 320                  | 318 631              | 120              | 70                 | 90                  | 120                 | 200                 | 130                 | 120                 | 120                 | 110                 | 110                 | 140                 | 100                 | 220                 | 190                 | 180                 | 170                  | 590                   | 420                   | 150               |
| T8G     | 1 900                  | 173 441              | 50               | 30                 | 40                  | 60                  | 100                 | 70                  | 80                  | 80                  | 70                  | 70                  | 60                  | 60                  | 130                 | 150                 | 120                 | 120                  | 350                   | 200                   | 60                |
| T8H     | 11 370                 | 1 038 905            | 360              | 230                | 280                 | 310                 | 540                 | 440                 | 380                 | 410                 | 390                 | 410                 | 410                 | 400                 | 760                 | 740                 | 770                 | 690                  | 2 190                 | 1 300                 | 360               |
| T8L     | 10 810                 | 990 168              | 310              | 200                | 200                 | 280                 | 490                 | 430                 | 380                 | 370                 | 360                 | 360                 | 410                 | 390                 | 720                 | 700                 | 760                 | 680                  | 2 060                 | 1 440                 | 270               |
| T8N     | 25 380                 | 2 364 254            | 930              | 590                | 610                 | 770                 | 1 290               | 980                 | 880                 | 840                 | 880                 | 980                 | 890                 | 960                 | 1 830               | 1 750               | 1 660               | 1 510                | 4 590                 | 2 450                 | 980               |
| T8R     | 6 140                  | 464 263              | 330              | 120                | 190                 | 210                 | 380                 | 270                 | 210                 | 220                 | 240                 | 240                 | 210                 | 230                 | 440                 | 460                 | 420                 | 390                  | 1 070                 | 420                   | 90                |
| T8S     | 3 590                  | 268 043              | 260              | 120                | 140                 | 120                 | 220                 | 160                 | 130                 | 160                 | 140                 | 120                 | 100                 | 130                 | 230                 | 220                 | 200                 | 170                  | 600                   | 300                   | 80                |
| T8T     | 3 040                  | 369 086              | 120              | 80                 | 100                 | 110                 | 160                 | 120                 | 100                 | 100                 | 110                 | 110                 | 90                  | 90                  | 170                 | 170                 | 160                 | 150                  | 470                   | 370                   | 280               |
| T8V     | 12 560                 | 899 291              | 510              | 270                | 320                 | 470                 | 930                 | 640                 | 580                 | 580                 | 550                 | 520                 | 560                 | 460                 | 1 000               | 870                 | 850                 | 720                  | 1 900                 | 700                   | 170               |
| T8W     | 7 970                  | 800 562              | 250              | 140                | 150                 | 220                 | 310                 | 250                 | 220                 | 240                 | 240                 | 240                 | 280                 | 230                 | 500                 | 490                 | 510                 | 540                  | 1 890                 | 960                   | 300               |
| T8X     | 8 700                  | 790 849              | 260              | 170                | 180                 | 250                 | 380                 | 310                 | 270                 | 260                 | 240                 | 300                 | 280                 | 280                 | 560                 | 580                 | 580                 | 590                  | 2 020                 | 970                   | 210               |
| T9A     | 5 760                  | 348 517              | 300              | 150                | 220                 | 280                 | 610                 | 380                 | 340                 | 270                 | 270                 | 290                 | 260                 | 220                 | 480                 | 380                 | 300                 | 240                  | 530                   | 190                   | 80                |
| T9C     | 2 830                  | 183 229              | 110              | 60                 | 120                 | 150                 | 330                 | 180                 | 130                 | 110                 | 130                 | 130                 | 100                 | 120                 | 230                 | 170                 | 160                 | 130                  | 300                   | 140                   | 50                |
| T9E     | 12 530                 | 1 000 374            | 390              | 270                | 280                 | 380                 | 730                 | 550                 | 540                 | 480                 | 540                 | 570                 | 490                 | 540                 | 1 020               | 950                 | 820                 | 760                  | 2 120                 | 910                   | 210               |
| T9G     | 2 620                  | 194 438              | 80               | 50                 | 70                  | 80                  | 180                 | 140                 | 130                 | 110                 | 110                 | 130                 | 130                 | 100                 | 210                 | 190                 | 160                 | 170                  | 390                   | 170                   | 40                |
| T9H     | 11 110                 | 1 253 689            | 410              | 200                | 210                 | 270                 | 440                 | 290                 | 300                 | 310                 | 300                 | 300                 | 290                 | 290                 | 650                 | 600                 | 520                 | 540                  | 2 160                 | 2 300                 | 740               |
| T9J     | 1 390                  | 176 612              | 40               | 20                 | 20                  | 30                  | 30                  | 30                  | 30                  | 30                  | 20                  | 20                  | 20                  | 30                  | 50                  | 60                  | 80                  | 80                   | 330                   | 390                   | 100               |
| T9K     | 15 360                 | 2 185 879            | 500              | 240                | 220                 | 280                 | 390                 | 230                 | 280                 | 240                 | 250                 | 240                 | 260                 | 240                 | 500                 | 530                 | 540                 | 610                  | 3 190                 | 4 780                 | 1 850             |
| T9M     | 7 230                  | 615 647              | 400              | 140                | 230                 | 250                 | 410                 | 220                 | 210                 | 200                 | 200                 | 220                 | 200                 | 190                 | 430                 | 480                 | 660                 | 650                  | 1 190                 | 780                   | 180               |
| T9N     | 4 510                  | 373 394              | 200              | 110                | 130                 | 180                 | 350                 | 190                 | 160                 | 170                 | 160                 | 160                 | 160                 | 160                 | 300                 | 270                 | 260                 | 260                  | 710                   | 450                   | 130               |
| T9S     | 2 870                  | 206 043              | 110              | 60                 | 110                 | 150                 | 220                 | 150                 | 130                 | 120                 | 130                 | 140                 | 130                 | 90                  | 180                 | 180                 | 150                 | 150                  | 390                   | 240                   | 50                |
| T9V     | 8 050                  | 701 759              | 310              | 170                | 240                 | 280                 | 470                 | 350                 | 310                 | 340                 | 300                 | 310                 | 300                 | 270                 | 550                 | 510                 | 500                 | 480                  | 1 260                 | 850                   | 260               |
| T9W     | 3 240                  | 239 604              | 100              | 80                 | 90                  | 150                 | 200                 | 160                 | 140                 | 120                 | 150                 | 140                 | 140                 | 120                 | 270                 | 250                 | 230                 | 190                  | 480                   | 170                   | 60                |
| T9X     | 2 350                  | 165 354              | 100              | 60                 | 80                  | 110                 | 150                 | 120                 | 100                 | 120                 | 100                 | 120                 | 100                 | 80                  | 180                 | 200                 | 140                 | 140                  | 310                   | 120                   | 40                |
| Total   | 1 622 810              | 127 995 569          | 91 320           | 45 670             | 53 920              | 73 720              | 120 210             | 82 890              | 73 370              | 70 880              | 68 900              | 69 040              | 65 350              | 61 450              | 112 740             | 101 150             | 87 350              | 76 150               | 209 280               | 109 380               | 50 070            |